

压力計
压力计



隔天发货

CAD数据文件夾名: 50_Cylinders

NEW
新产品

MISUMI
C-VALUE

压力計
压力计



隔天发货

CAD数据文件夾名: 50_Cylinders



Order
订货范例

型式 (Type · No./管外径D)

GPUS4


■压力计—圆型—



CAD 2D 3D

RoHS


MSPGN1



型式	压力指示范围 (MPa)	工作温度范围 (°C)	精度 (MPa)	使用流体	重量 (g)
MSPGN1	0~1.0	5~60	±0.04	空气	60

零件名称	材质
镜头	PC
螺纹部(波登管)	C3604
固定座	SPC



■压力计—直接头型—



CAD 2D 3D

RoHS

GPCS



型式	No.	T	A	B	L	重量 (g)
GPCS	1	R1/8	8	21	17	8
	2	R1/4	11	24	18	16.5
	5	M5×0.8	3	16.5	13.5	6

使用流体		空气
压力指示范围		0~0.8MPa
精度		±5%(全量程*)
工作温度范围		0~60℃
刻度范围(角度)		150°
材质	罩盖	丙烯
	金属主体	黄铜(镀镍)
	树脂主体	PBT

* 指示压力从0快速调到最大值0.8MPa时, 指示位置的变动范围。


■压力计—直管接头型—



CAD 2D 3D

RoHS

GPUS



型式	管外径D	P	C	E ₁	E ₂	重量 (g)
GPUS	4	10	15	17	24.5	12.5
	6	13	17	20	26	15.5
	8	15	18.5	22	28	20

使用流体		空气
压力指示范围		0~0.8MPa
精度		±5%(全量程*)
工作温度范围		0~60℃
刻度范围(角度)		150°
材质	罩盖	丙烯
	金属主体	黄铜(镀镍)
	树脂主体	PBT

* 指示压力从0快速调到最大值0.8MPa时, 指示位置的变动范围。
· GPUS的朝向可以通过转动压力计主体的六角部而改变。



Delivery
交货期

● 色 型式



库存品

● 色 型式



9 天 发 货

● 隔日上海·广州发货 P.83
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
● 交货期可能发生延迟, 请知晓。

● 上海·广州发货

●GPCS · GPUS

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~20	21~
交货期	通常	另行报价

● 超过表中标示的数量时,
请在WOS中确认。 P.83

●其他

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~10	11~
交货期	通常	另行报价

● 超过表中标示的数量时,
请在WOS中确认。 P.83

请询价

下述2种方法

P.87

Web报价

米思米报价

百度一下

http://cn.misumi-ec.com/

Fax报价

021-6710-8687

不明之处, 请致电: 021-6710-8701



Order
订货范例

型式 (1Type · 2No.)

C-MSPGN10
C-MSPGN10

— 3压力值选择项

L1


■埋入式压力表



CAD 2D 3D

● 3D CAD可随时通过WEB获取。预计5月底之前备齐。

C-MSPGN□□



M 表盘材质 玻璃

型号	1Type	2No.	3压力值选择项	最大压力Mpa	A	B	C	D (R)	E
C-MSPGN	5	10	—	1.0	33	20	34	1/8	6
		20			42	23	38		4.5
		20			53	26	45.7	1/4	7.4
	10	L1	L1 L2 L4	0.1	42	23	38	1/8	4.5
		L2		0.2					
		L4		0.4					


■压力计接头



CAD 2D 3D

● 3D CAD可随时通过WEB获取。预计5月底之前备齐。

C-GPCS15-1



M 本体材质 PBT


■L型压力计接头



CAD 2D 3D

● 3D CAD可随时通过WEB获取。预计5月底之前备齐。

C-GPLS6-1



M 本体材质 PBT

型式	管外径D	P	C	E ₁	E ₂	重量 (g)
C-GPLS6	4	10	15	17	24.5	12.5
	6	13	17	20	26	15.5
	8	15	18.5	22	28	20


■螺牙型压力计接头



CAD 2D 3D

● 3D CAD可随时通过WEB获取。预计5月底之前备齐。

C-GPMS6



M 本体材质 PBT



Delivery
交货期

● 色 型式



库存品

● 隔日上海·广州发货 P.83
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
● 交货期可能发生延迟, 请知晓。

请询价

下述2种方法



Web报价



FAX报价

P.87 请致电: 021-6710-8701