

ボールローラ(上向き用) -ステンレス・樹脂・切削タイプ-

钢珠滚轮(滚珠向上用)

— 不锈钢・树脂・切削型 —



ボールローラ(上向き用) -ステンレス・樹脂切削タイプ-

钢珠滚轮(滚珠向上用)

— 不锈钢・树脂切削型 —



■特长: 切削加工的不锈钢・树脂制钢珠滚轮。与压制型相比, 耐负载性能优异。

CAD数据文件夹名: 16_Rollers

CAD数据文件夹名: 16_Rollers





Order
订货范例

型式 (Type · M/D1)

BCHL5
BCHA7.5

■六角螺栓型

BCHL(滚珠向上用)
BCHLJ(滚珠向上用)





库存 RoHS10

Type	M材质			
	①主体	②调整环	③主球	④副球
BCHL BCHLJ	SUS304	SUS304	SUS440C(HRC55~) 聚脲醛球	SUS440C (HRC55~)

型式		M	L	L ₁	H	d	S	耐负载 N (kgf)	
Type								BCHL	BCHLJ
BCHL (不锈钢球) BCHLJ (聚脲醛球)	5	6	6	1.1	5	4	8	12(1.2)	6(0.6)
	6	8	8	1.2	6	4.76	10	14(1.4)	7(0.7)
	8	10	10	1.5	7	5.56	13	41(4.2)	27(2.8)
	10	12	12	2.5	10	8.73	17	55(5.6)	34(3.5)
	12	15	15	3.5	11	10.32	19	62(6.3)	55(5.6)
	16	20	20	5.3	15	15.87	24	343(35)	69(7)
	20	25	25	6.3	18	19.05	30	412(42)	82(8.4)

■压入型

BCHA(滚珠向上用)
BCHAJ(滚珠向上用)



库存 制 RoHS10

Type	M材质			
	①主体	②调整环	③主球	④副球
BCHA BCHAJ	SUS304	SUS304	SUS440C(HRC55~) 聚脲醛球	SUS440C (HRC55~)

型式		D ₁	D	L	H	L ₁	d	耐负载 N (kgf)	
Type								BCHA	BCHAJ
BCHA (不锈钢球) BCHAJ (聚脲醛球)	7.5	9	9	4	1	1.1	4	12(1.2)	6(0.6)
	9	11	11	5		1.2	4.76	14(1.4)	7(0.7)
	11	13	13	6		1.5	5.56	41(4.2)	27(2.8)
	15	17	17	9		2.5	8.73	55(5.6)	34(3.5)
	18	20	20	10		3.5	10.32	62(6.3)	55(5.6)
	24	26	26	14	1.5	5.3	15.87	343(35)	69(7)
	30	32	32	17	2	6.3	19.05	412(42)	82(8.4)

●建议压入型的安装孔采用H7公差。



Delivery
交货期

●右述以外



库存品

●隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

●BCHAJ9

5天发货

●上海・广州发货
●遇特殊期间交期有变更,
详情请见 P.9。





Order
订货范例

型式 (Type · D₁/D/M)

BCHN12
BCSBJ16

■螺帽固定型

BCHN
(滚珠向上用)





■螺母尺寸			
M	B ₁	(e)	T
M6	10	11.5	5
M8	13	15	6.5
M10	17	19.6	8

●滚珠向上用。

■法兰安装型

BCHF
(滚珠向上用)



Type	M材质			
	①主体	②调整环	③主球	④副球
BCHN BCHF	SUS304		SUS440C (HRC55~)	

型式		D ₁	L ₁	H	M	L	d	B	ℓ	耐负载N (kgf)
Type										
BCHN	12	15	6.5	6	15	5.56	3	3.5		41(4.2)
	16	25	9.5							55(5.6)
	19	35	11.5	8	20	10.32	4	5		62(6.3)
	25	53	14.7							343(35)
	31	63	18.7							412(42)


型式		D	D ₁	L ₁	H	t	P.C.D	a	d	耐负载N (kgf)
Type										
BCHF	27	15	2.5	9.5	2	21	3.5	8.73		55(5.6)
	30	18	3.5	11.5						62(6.3)
	39	24	5.3	14.7						343(35)
	48	30	6.3	18.7						412(42)

■特长: 可实现小空间安装的固定螺塞型产品。

■螺丝固定型

BCSB(不锈钢球)(滚珠向上用)
BCSBJ(聚脲醛球)(滚珠向上用)

●尺寸为M8时, 铆接主球而不加入调整环②。
●滚珠向上用。



Type	M材质			
	①主体	②调整环	③主球	④副球
BCSB BCSBJ	SUSXM-7	SUS304	SUS440C (HRC55~) 聚脲醛球	SUS440C (HRC55~)

型式		M	L	L ₁	D	d	S	t	耐负载 N (kgf)	
Type									BCSB	BCSBJ
BCSB (不锈钢球) BCSBJ (聚脲醛球)	6	12	12	0.9	3.5	3.18	3	3.5	2(0.2)	0.5(0.05)
	8	14	14	1.3	5	4.76	4	5	5(0.5)	1(0.1)
	10	16	16	1.2	7	4.76	5	6	14(1.4)	7(0.7)
	12	20	20	1.5	8	5.56	6	8	41(4.2)	27(2.8)
	16	25	25	2.5	12	8.73	8	10	55(5.6)	34(3.5)
	20	30	30	3.5	15	10.32	10	12	62(6.3)	55(5.6)



Delivery
交货期

●右述以外



●隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
	小单	大单
数量	1~200	201~
交货期	通常	另行报价

●超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



Example
使用范例

(安装范例)

①固定螺塞型


②六角螺栓型

③压入型

④圆螺栓型

⑤带柱塞功能压入型

⑥带柱塞功能外螺栓型



●BCSBJ10・12・20・BCSB6

5天发货

●上海・广州发货
●遇特殊期间交期有变更,
详情请见 P.9。



简单确认型号请参阅

<https://www.misumi.com.cn> 米思米

检索



2D・3D CAD数据齐备

<https://www.misumi.com.cn> 米思米

检索