


モータ規格

马达规格

●马达规格为单相感应电压TA100、TA220，三相电压SA200时请参考以下接线图。单相感应电压T100、T200，三相电压S200时，马达是日本规格，与以下接线方式不同。请参考日本FA目录或日本官网。

■马达制造厂A(松下马达)


感应马达 / 速度控制马达 *具有过热保护机能。



● 旋转方向随齿轮头的减速比而变化，可通过端子的接线实现。 ● 由于输送机是以其标准方向进行调试，故不建议客户反方向使用。 ● 不带电源电缆及开关。 ● 感应马达即为普通调速异步电机。 ● 如对端子排规格有疑问请联系米思确认。

■马达制造厂C(利明马达)


感应马达 / 速度控制马达 *无过热保护机能。



● 旋转方向随齿轮头的减速比而变化，可通过端子的接线实现。 ● 由于输送机是以其标准方向进行调试，故不建议客户反方向使用。 ● 不带电源电缆及开关。 ● 感应马达即为普通调速异步电机。

■马达制造厂B(东方马达)

感应马达 / 速度控制马达 *具有过热保护机能。



● 旋转方向随齿轮头的减速比而变化，可通过端子的接线实现。

● 由于输送机是以其标准方向进行调试，故不建议客户反方向使用。

● 不带电源电缆及开关。

● 感应马达即为普通调速异步电机。

● 基准运输方向的接线方式根据齿轮比不同而不同。请根据基准运输方向，选择CW或者CCW接线。