

【高精度】手動XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式  
【高精度】燕尾槽型滑台 齿条齿轮式

交货期缩短



类似产品比较要点 | 移动精度 直线度: 30 μm

有VONA收录品牌产品 P.73

■特长: 旋钮旋转1圈的移动量约为18mm的长方形燕尾槽式XY轴滑台。适用于顺畅的大进给。

CAD数据文件夹名: 28\_Stages

Order 型式(Type・No.)  
订货范例 XYWG90



☉用一字型螺丝刀Ⓐ向右拧紧(预压调整螺丝)时, 滑动缓慢, 向左拧松时, 滑动加快。

M 材质 铝合金  
S 表面处理 黑色阳极氧化处理

型式 Type	No.	滑台面 (mm)	移动量 (mm)	旋钮旋转1圈的 移动量(mm)	耐负载 (N)	移动精度 直线度	自重 (kg)
XYWG	40	24.8×42	±12	18	24.5	30 μm	0.29
	60	40×60	±21				0.51
	90	40×90	±35				0.73
	140	40×140	±60				1.08

☉最小读数(游标刻度): 0.1mm/刻度

Delivery 交货期  
库存品  
☉隔日上海·广州发货 P.77  
(17:00前订购的库存品可当日发货。)  
☉交货期可能发生延迟, 请知晓。

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~10	11~
交货期	通常	另行报价

☉超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.77

请询价 下述2种方法

Web报价 FAX报价

☉P.81 请致电: 021-6710-8701

【中精度】手動XY軸アリ溝 ラック&ピニオン式  
【中精度】燕尾槽型滑台 齿条齿轮式

交货期缩短

与同类产品相比  
最大下降70%



类似产品比较要点 | 移动精度 直线度: 50 μm

有VONA收录品牌产品 P.73

■特长: XY轴快速进给齿条&齿轮式滑台。

CAD数据文件夹名: 28\_Stages

Order 型式(Type・No.)  
订货范例 XYDTS50



M 材质 铝合金  
S 表面处理 黑色阳极氧化处理

型式 Type	No.	滑台面 (mm)	移动量 (mm)	旋钮旋转1圈的 移动量(mm)	耐负载 (N)	移动精度 直线度	自重 (kg)
XYDTS	50	30×50	±16	16.7	24.5	50 μm	0.39
	60	40×60	±21		34.3		0.52
	90	40×90	±35				0.72

☉最小读数(游标刻度): 0.1mm/刻度

Delivery 交货期  
库存品  
☉隔日上海·广州发货 P.77  
(17:00前订购的库存品可当日发货。)  
☉交货期可能发生延迟, 请知晓。

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~4	5~
交货期	通常	另行报价

☉超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.77

请询价 下述2种方法 P.81

Web报价 米思米报价 百度一下  
http://cn.misumi-ec.com/

Fax报价 | 021-6710-8687  
不明之处, 请致电: 021-6710-8701

28 标准·高精度滑台