

【高精度】手動XY軸 クロスローラ ー薄型ー
【高精度】交叉滚子型滑台
ー薄型ー




类似产品比较要点 | 移动精度 直线度: 3 μm 平行度: 20 μm

有VONA收录品牌产品 P.73
CAD数据文件夹名: 28_Stages

■特长: 与XYPG(P.1401)相比, XY轴的整体结构实现了进一步的薄型化。XY轴也能保证厚度在28mm以下且不需要进行正交校正。

Order 型式(Type・No.)
订货范例 XYSPG80



型式		滑台面	移动量	耐负载 (N)	移动精度				容许力矩负载 (N・m)			力矩刚性 (°/N・cm)			平行度	自重 (kg)
Type	No.	(mm)	(mm)		直线度	平行度	上下摆动	左右摆动	上下摆动	左右摆动	侧向滚动	上下摆动	左右摆动	侧向滚动		
XYSPG	40	40×40	±6.5	9.8	3 μm	20 μm	40°	20°	0.7	0.8	0.7	0.57	0.50	0.64	50 μm	0.2
	60	60×60		29.4					2.3	1.9	2.3	0.19	0.13	0.15		0.4
	80	80×80	±12.5	39.2					5.1	4.2	5.1	0.13	0.13	0.11		0.7
	100	100×100							5.1	4.2	5.1	0.08	0.10	0.08		1.1

千分尺旋钮最小读数 10 μm/刻度

Delivery 交货期
库存品
隔日上海・广州发货 P.77
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
交货期可能发生延迟, 请知晓。

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	小单 1~10	大单 11~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.77

请询价 下述2种方法

Web报价 米思米报价 百度一下
http://cn.misumi-ec.com/

Fax报价 | 021-6710-8687
不明之处, 请致电: 021-6710-8701

Alterations 追加加工
型式 (CR・A)
XYSPG60 - CR

变更千分尺旋钮的位置

侧面左、右反向 中心

Spec. XYSPG100不适用

Code CR A

千分尺旋钮和固定夹的安装尺寸与标准产品不同。详细尺寸请根据CAD数据进行确认。


【中精度】手動XY軸 クロスローラ ー薄型ー
C-VALUE 【中精度】交叉滚子型滑台
ー薄型ー

类似产品比较要点 | 移动精度 直线度: 30 μm

有VONA收录品牌产品 P.73
CAD数据文件夹名: 28_Stages

■特长: 可使用千分尺旋钮以0.01mm为单位进行调整的廉价滑台。千分尺旋钮的位置有3种可供选择。

请按照选型步骤①~③择型式和参数后进行订购。
Order 型式(①Type・②No.・③千分尺旋钮位置)
订货范例 XYCRSC60-A



型式 ①Type	②No.	③千分尺旋钮位置	滑台面 (mm)	移动量 (mm)	俯视图 (B)	X	d1	d2	ℓ	耐负载 (N)	移动精度 直线度	自重(kg)
XYCRSC	40	A(中心)	40×40	±6.5	36	32	3.4	6	3.5	9.8	30 μm	0.2
	60	C(正向型)	60×60		20	50	4.5	8	4.5	29.4		0.4
	80	CR(反向型)	80×80		11	70	4.5	8	4.5	39.2		0.7

Delivery 交货期
9 天 发 货
上海・广州发货

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	小单 1~4	大单 5~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.77

请询价 下述2种方法

Web报价 米思米报价 百度一下
http://cn.misumi-ec.com/

Fax报价 | 021-6710-8687
不明之处, 请致电: 021-6710-8701