

シャフトホルダーT型側方スリット(機械加工品)ー スタンダードタイプー
导向轴支座ーT型单边开口型(机械加工件)ー
ー标准型ー



CAD数据文件夹名: 02_Holders_for_Shaft

■特长: 可在不损伤轴的情况下实现联接。可从上方固定所有螺栓。

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order
订货范例

型式 ①Type · ②D) - ③H

SHWTM8 - 25

标准加工品

Type	材质	S表面处理	A附件
SHWTB	相当于S45C	四氧化三铁保护膜	1个内六角螺栓
SHWTM		无电解镀镍	1个内六角螺栓(SUS)
SHWTA	A6063	本色阳极氧化处理	

25/(6.3/1.5/)

②可能出现螺孔M的底孔贯穿的情况。
③安装孔D按容差H₇加工后, 进行开口加工。有可能因加工增至H₈左右。

型式 ①Type ②D		高度选择 ③H				L	H ₁	T	S	W	L ₁	d	E	d ₂	d ₁	ℓ	C	紧固螺栓 M
SHWTB SHWTM SHWTA	8	10 15 20 25 30 40	44	H+7	12	6	28	36	4.5	9	4.5	8	4.5	2	M4深度8			
	10	10 15 20 25 30	50	H+9	12	6	32	41	4.5	11	4.5	8	4.5	2				
	12	10 15 20 25 30	50	H+10	12	6	32	41	4.5	11	4.5	8	4.5	2				
	13	15 20 25 30	50	H+11	12	6	32	41	4.5	11	4.5	8	4.5	2				
	16	15 20 25 30 40	50	H+12	12	6	32	41	4.5	11	4.5	8	4.5	2	M6深度12			
	20	20 25 30 40 50 60	75	H+15	16	8	49	62	6.5	17	6.6	11	6.5	2				
	25	20 25 30 40 50 60	75	H+18	16	8	49	62	6.5	18	6.6	11	6.5	2	M8深度16			
	30	25 30 40 50 60	94	H+21	20	10	62	78	9	22	9	14	9	3				
	35	25 30 40 50 60	98	H+24	20	10	66	82	9	24	9	14	9	3				
	40	30 40 50 60 80	103	H+27	20	10	71	87	9	27	9	14	9	3				

Delivery
交货期

9 天 发 货

④ 上海·广州发货

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1~20	21~
交货期	通常	另行报价

④超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.77

请询价 下述 2 种方法

Web报价

米思米报价 百度一下


http://cn.misumi-ec.com/

Fax报价

021-6710-8687

不明之处, 请致电: 021-6710-8701

Example
使用范例



シャフトホルダーT型側方スリット(機械加工品)ー 肉厚タイプー
导向轴支座ーT型单边开口型(机械加工件)ー
ー加厚型ー

CAD数据文件夹名: 02_Holders_for_Shaft

■特长: 可在不损伤轴的情况下实现联接。可从上方固定所有螺栓。加厚型的导向 [增长], 支承稳定。

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order
订货范例

型式 ①Type · ②D) - ③H

SHWTBN30 - 40

标准加工品

Type	材质	S表面处理	A附件
SHWTBN	相当于S45C	四氧化三铁保护膜	1个内六角螺栓
SHWTAN	A5052	本色阳极氧化处理	1个内六角螺栓(SUS)

②可能出现螺孔M的底孔贯穿的情况。
③安装孔D按容差H₇加工后, 进行开口加工。有可能因加工增至H₈左右。

型式 ①Type ②D		高度选择 ③H				L	H ₁	T	S	W	L ₁	d	E	d ₂	d ₁	ℓ	C	紧固螺栓 M
SHWTBN SHWTAN	8	10 15 20 25 30 40	62	H+10	15	6	38	50	6.6	11	6.6	11	6.5	2	M6深度12			
	10	10 15 20 25 30 40 50 60	62	H+11	15	6	38	50	6.6	12	6.6	11	6.5	2				
	12	10 15 20 25 30 40 50 60	62	H+12	18	6	38	50	6.6	12	6.6	11	6.5	2				
	13	15 20 25 30 40 50 60	62	H+12	18	6	38	50	6.6	12	6.6	11	6.5	2				
	15	15 20 25 30 40 50 60	62	H+14	20	6	38	50	6.6	12	6.6	11	6.5	2	M8深度16			
	16	15 20 25 30 40 50 60	62	H+14	20	6	38	50	6.6	12	6.6	11	6.5	2				
	20	20 25 30 40 50 60 80	85	H+18	25	8	53	70	9	18	9	14	9	2	M8深度16			
	25	20 25 30 40 50 60 80	85	H+18	30	8	53	70	9	18	9	14	9	2				
	30	25 30 40 50 60 80	102	H+21	35	10	62	82	6.6	22	9	14	9	3				
	35	25 30 40 50 60 80	106	H+24	35	10	66	86	6.6	24	9	14	9	3				
	40	40 50 60 80	111	H+27	40	10	71	91	9	27	9	14	9	3				

Delivery
交货期

11 天 发 货

④ 上海·广州发货

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1~20	21~
交货期	通常	另行报价

④超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.77

请询价 下述 2 种方法

Web报价

米思米报价 百度一下

http://cn.misumi-ec.com/

Fax报价

021-6710-8687

不明之处, 请致电: 021-6710-8701