



交期缩短

CAD数据文件夹名： 17_Conveyors

Alterations	Code	Spec.
附带开关电源 [指定方法] SWR ①开关电源零件也可购买 详情请参考开关电源(带壳体、DC24V输出)。 附件型号：ESP10-100-24 ※与中国VONA品：ESP10-C-100-24规格稍有差异，可以互换。	SWR	附带交流电源用开关电源。 [指定方法] SWR ①对应型式请参考下列适用表。
皮带轮不顺手 [指定方法] PK (头部驱动) (中间驱动)	PK	滚轮支座的位置可以变更。 [指定方法] PK GV系列2列同步带型 马达内侧规格/外侧规格也可以指定 (头部驱动) GVTWU/GVTWAS (中间驱动) GVTWNU/GVTWNS 驱动轴长可以变更。 ①头部驱动的时候，可以和马达反侧安装(MK)共用。 ②由于会影响组装精度，如果客户自行组装更换，属于保修外。

■输送机型式・追加加工适用表

		输送机型式																		
		KVCA	SVKA SVKB	GVHA GVFA	SVKN SVKR	GVHN GVFN	CVSE	CVSX	CVSMA	CVSMB	CVLPA	CVMA	CVSSA	CVDSA CVDSB	GV TSA	GV TSN	GV TWAU GV TWAS	GV TWNU GV TWNS	CVSPC	CVSPA
追加 加工 Code	MK	●	●	●	-	-	●	-	-	-	●	●	●	●	-	●	-	●	●	
	MP	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-	●	-	●	-	-	
	FYA・FYB	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	
	HR・MR	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	WR	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CW	-	●	-	●	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	●	-
	SCB	-	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	
	ANT5	-	●	-	●	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ANT6	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	●	●
	SWR	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NA・WA	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-	-	●	●	-	●
	NK・WK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
PK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	

■特长：生产线变更时非常方便的支座，可调节高度最大可达200mm。

请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。

Order
订货范例

型式

①Type

②形状

③X

④L

CSTP

F

20

785


■输送机用支座
–管型–




名称	M材质	S表面处理
①L型支架	钢	黑色喷涂
②中间板	钢	黑色喷涂
③支架安装座	钢	黑色喷涂
④圆管	钢	黑色喷涂
⑤支脚基座	钢	黑色喷涂
⑥支脚	钢	铬酸盐光泽处理
⑦脚轮	轴	钢
	轮	树脂

■L型支架详图


①俯视图为Xmin。可按腰形孔(K×2)尺寸量移动。



CSTPF (支脚型)



CSTPC (脚轮型)



- ①将零件分割后发送底座。是使用时需客户自行组装的产品(随附组装步骤书)。
- ②3支架安装座可360°旋转。
- ③X=20～85时，不带中间板。
- ④固定支脚时，请使用④ P.2385固定板(FJKMT12)。
- ⑤支脚型无法利用调整块微调高度。
- ⑥脚轮型时，3个脚轮带挡块。
- ⑦输送机安装部分高度：X=20时，为L+24+110；X=65～425时，为L+64+110。(公差：±2)

*输送机选购件安装螺紋孔

型式		③X	④L	耐负载 (N)
①Type	②形状	选择	选择	
CSTP	F (支脚) C (脚轮)	20	385	925
		65	585	
		85	785	
		125	390	
		165	590	
		295	389	
		425	589	
			789	

■X调整范围

X	X调整范围	
	min.	max.
20	20	30
65	65	85
85	85	125
125	125	165
165	165	295
295	295	425
425	425	555

■L调整范围

X	L	L调整范围	
		min.	max.
20	385	385	585
65	585	585	785
85	785	785	985
125	390	390	590
165	590	590	790
	790	790	990
295	389	389	589
425	589	589	789
	789	789	989

①X和L可在右表的调整范围内随意调整。

■维护零件型式

脚轮		支脚
无挡块	带挡块	
CTYNB50-12	CTYNBS50-12	NFJN12-50

▲注意

不带防坠落机构。
请避免在安装了输送机的状态下对支座的高度进行调节，
操作时请小心谨慎。

■L型支架详细尺寸

X	A	V	P	K
20	21.8	56	36	5
65	31.5	36	40	10
85	41.5	56	36	20
125		96		
165		144		
295	82	274	65	
425		404		

Delivery
交货期 9 天 发货

①上海・广州发货
②遇特殊期间交期有变更，
详情请见 ④P.9。

数量分类	标准订购	特殊订购
	小单	大单
数量	1～5	6～
交货期	通常	另行报价

①超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 ④P.9

GV 输送机
SV 输送机
CV 输送机
输送机部件

17 输送机