



请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 型式 - ③X - ④L
订货范例 ①Type ②形状 - X100 - L800
CSTS A


输送机支座
-I型-



输送机支座(单脚)
CSTSA(调整块型)



CSTSC(脚轮型)



*1 D尺寸对应表

X	50~100	101~
D	200	280

③X为输送机安装宽度

⑤单脚不能自立。

	①支架	②铝合金型材	③支承板	④调整螺栓	⑤脚轮
材质	SUS304	铝材	钢	钢	轴 钢 轮 树脂
表面处理	2B	阳极氧化处理	铬酸盐光泽处理	铬酸盐光泽处理	铬酸盐光泽处理

⑥将零件分割后发送底座。使用时需客户自行组装。

型式	③X	④L
①Type	②形状	指定单位1mm
CSTS	A (调整块) C (脚轮)	50~200

Delivery 9 天发货

⑨上海·广州发货
⑩遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9.


数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~5	6~
交货期	通常	另行报价

⑪超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9


请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 型式 - ③Y - ④L
订货范例 ①Type ②形状 - Y500 - L1000
CSTW C


输送机支座
-H型-



输送机支座H型(单脚)
CSTWA(调整块型)



CSTWC(脚轮型)



⑤单脚不能自立。

	①支架	②铝合金型材	③脚轮板	④调整螺栓	⑤脚轮
材质	钢	铝材	钢	钢	轴 钢 轮 树脂
表面处理	铬酸盐光泽处理	阳极氧化处理	铬酸盐光泽处理	铬酸盐光泽处理	铬酸盐光泽处理

⑥将零件分割后发送底座。使用时需客户自行组装。

型式	③Y	④L
①Type	②形状	指定单位1mm
CSTW	A (调整块) C (脚轮)	150~600

Delivery 7 天发货

⑨上海·广州发货
⑩遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9.

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~5	6~
交货期	通常	另行报价

⑪超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9


请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 型式 - ②W - ③H
订货范例 CGF - 220 - 120


输送机用安装金属件



CGF



W=151~350



②W=151~350时, 内六角螺栓34的数量为()内数值。

材质 SUS304

②W=型材宽度(请参阅输送机主体页)

①型式	②W 指定单位1mm	③H 指定单位1mm
CGF	60~350	120~160

Delivery 9 天发货

⑨上海·广州发货
⑩遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9.

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~10	11~
交货期	通常	另行报价

⑪超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9


请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 型式 - ③L
订货范例 ①Type ②W - LGBR 60 - 200


输送机用L型安装金属件



LGBR(标准型)



LGBW(腰形孔型)



材质 SUS304

型式	③L 选择	P	G	Y
①Type	②W			
标准型 LGBR	30	140 200	20	5
	60	140 200	40	10
	100	140 200	60	20

Delivery 5 天发货

⑨上海·广州发货
⑩遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9.

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~10	11~
交货期	通常	另行报价

⑪超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

型式	③L 选择	P	G	Y
①Type	②W			
腰形孔型 LGBW	30	140 200	20	5
	60	140 200	40	10
	100	140 200	60	20

