

コンタクトプローブ/リセプタクル(PCB用) -取付ピッチ55mil・1.59mil (1.4mm・1.5mm)シリーズ-

探针/探针座 (PCB用)

- 安装节距55mil・59mil (1.4mm・1.5mm) -

大订单
对应
BIG ORDER

库存品
隔天发货

CAD数据文件夹名: 26_Contact_Probes_Sensors



Order
订货范例

型式

NP68
NR88

- 前端形状・末端形状


-

A

■探针



■探针座



CAD 2D
3D

RoHS

■探针

编号	零件	M材质	S表面处理
①	柱塞	SK4	镍底层镀锌抛光
②	柱塞筒	磷青铜	镍底层镀金抛光
③	弹簧	SWP	镀金抛光


■探针座

M材质	S表面处理
黄铜	镍底层镀金抛光

● 探针座带有探针脱落防止块。



NP68SF・NP68(探针)

前端形状图样



NR68・NR68S(探针座)

末端形状图样




■探针

型式	前端形状	安装节距 (min.)	全行程 (额定行程)	弹簧压力 初期 2/3行程	容许电流	电阻值	维护参考 使用次数
NP68SF NP68	A B N	55mil 1.4mm	4.3mm (2.9mm)	25gf 50gf 30gf 90gf	1A	80mΩ	3万次


■探针座

型式	组合探针	压入用安装孔 尺寸(参考)
NR68 NR68S	NP68SF NP68	0.83~0.84mm

■探针



■探针座



CAD 2D
3D

RoHS

■探针

编号	零件	M材质	S表面处理
①	柱塞	SK4	镍底层镀锌抛光
②	柱塞筒	黄铜	镍底层镀金抛光
③	弹簧	SWP	镀金抛光



■探针座

M材质	S表面处理
黄铜	镍底层镀金抛光


● 探针座带有探针脱落防止块。

NP88・NP88HD(探针)

前端形状图样



NR88(探针座)



■探针

型式	前端形状	安装节距 (min.)	全行程 (额定行程)	弹簧压力 初期 2/3行程	容许电流	电阻值	维护参考 使用次数
NP88 NP88HD	B C A	59mil 1.5mm	2.5mm (1.7mm)	10gf 50gf 30gf 100gf	1.3A	80mΩ	25万次

■探针座

型式	组合探针	压入用安装孔 尺寸(参考)
NR88	NP88 NP88HD	1.08~1.09mm



Delivery
交货期



库存品

* NP88HD-G为第9天发货

● 隔日上海・广州发货 P.83

(17:00前订购的库存品可当日发货。)

● 交货期可能发生延迟, 请知晓。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~500	501~
交货期	通常	另行报价

● 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.83

● 交货期可能发生延迟, 请知晓。

询价 下述2种方法

Web报价 米思米报价 百度一下

http://cn.misumi-ec.com/

Fax报价 021-6710-8687

不明之处, 请致电: 021-6710-8701

P.87

Web报价

021-6710-8687

021-6710-8701

コンタクトプローブ/リセプタクル(ICT用) -取付ピッチ67mil(1.7mm)シリーズ-

探针/探针座 (ICT用)

- 安装节距67mil (1.7mm) 系列 -

大订单
对应
BIG ORDER

库存品
隔天发货

CAD数据文件夹名: 26_Contact_Probes_Sensors



类似产品比较要点

更换参考次数: 30万次



Order
订货范例

型式

NP45
NR45


- 前端形状・末端形状

-

A

B

■探针



■探针座



CAD 2D
3D

RoHS

■探针

编号	零件	M材质	S表面处理
①	柱塞	C1730B	镍底层镀锌抛光
②	柱塞筒	黄铜	镍底层镀金抛光
③	弹簧	不锈钢	-


■探针座

M材质	S表面处理
黄铜	镍底层镀金抛光

● 探针座带有探针脱落防止块。



NP45SF・NP45・NP45HD(探针)

前端形状图样



NR45(探针座)

末端形状图样



■探针

型式	前端形状	安装节距 (min.)	全行程 (额定行程)	弹簧压力 初期 2/3行程	容许电流	电阻值	维护参考 使用次数
NP45SF NP45 NP45HD	A C N	67mil 1.7mm	5.0mm (3.3mm)	10gf 50gf 30gf 100gf 40gf 150gf	1.5A	80mΩ	30万次


■探针座

型式	末端 形状	组合 探针	压入用安装孔 尺寸(参考)
NR45	B C	NP45SF NP45 NP45HD	1.39~1.41mm
NR45T	-	NP45SF NP45 NP45HD	1.47~1.49mm

■探针



■探针座



CAD 2D
3D

RoHS

■探针

编号	零件	M材质	S表面处理
①	柱塞	SK4	镍底层镀锌抛光
②	柱塞筒	黄铜	镍底层镀金抛光
③	弹簧	不锈钢	-


■探针座

M材质	S表面处理
黄铜	镍底层镀金抛光

● 探针座带有探针脱落防止块。


NP45S3SF・NP45S3(探针)

前端形状图样



NR45S(探针座)

末端形状图样



■探针

型式	前端形状	安装节距 (min.)	全行程 (额定行程)	弹簧压力 初期 2/3行程	容许电流	电阻值	维护参考 使用次数
NP45S3SF NP45S3	A C G	67mil 1.7mm	3.0mm (2.0mm)	25gf 50gf 30gf 100gf	1.5A	80mΩ	30万次

■探针座

型式	末端 形状	组合 探针	压入用安装孔 尺寸(参考)
NR45S	B C	NP45S3SF NP45S3	1.39~1.41mm



Delivery
交货期



库存品

● 隔日上海・广州发货 P.83

(17:00前订购的库存品可当日发货。)

● 交货期可能发生延迟, 请知晓。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~500	501~
交货期	通常	另行报价

● 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.83

● 交货期可能发生延迟, 请知晓。

询价 下述2种方法

Web报价 米思米报价 百度一下

http://cn.misumi-ec.com/

Fax报价 021-6710-8687

021-6710-8701

