



CAD数据文件夹名: 37_Aluminum_Frames




CAD数据文件夹名: 37_Aluminum_Frames

请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。


Order 订货范例

型式 (①Type · ②No.) — ③L

HHPV6-5 — 200




Type	蝶片	衬套
拔插蝶形铰链	异型拔插蝶形铰链	ADC12
左侧拔出型	HHPNLK	HHPNLK
	HHPNLK-B	—
	HHPNLK-S	—
右侧拔出型	HHPNRK	HHPNRK
	HHPNRK-B	—
	HHPNRK-S	—



型式	No.	*容许负载	重量	W	J	S	d	D	h	交货期
Type	No.	kg	N	(g)						
拔插蝶形铰链	5-25	10	98	86	41	7.5	26	5.5	9.5	4.1
HHPNLK	6	15	147	103	55	12	31	6.5	11	4.4
HHPNLK-B	8			120	73	16	41			
HHPNLK-S	8-45			130	83	18.5	46			

* 容许负载为使用2个时的数值。 () 库存品...隔日上海·广州发货 P.83 (17:00前订购的库存品可当日发货。) () 制作品...上海·广州发货 () 选择No.时无需加注“-”。



型式	No.	*容许负载	重量	W	J	S	d	D	h	交货期
Type	No.	kg	N	(g)						
HHPV	6-5	10	98	86	41	7.5	26	5.5	9.5	4.1
	6-6	15	147	103	55	12	31	6.5	11	4.4
	8-6			120	73	16	41			
	845-6			130	83	18.5	46			

型式	No.	L2	W	K2	P	J2	F2	V2	N2	T2	Y	适用螺栓·螺帽	数量	交货期
Type	No.													
HHPV	6-5	40	55	7.5	25	10	21	15.5	6.5	13	3.5	FB6-10	4	第11天
	6-6											FB5-8	3	
	8-6											FB6-10	7	
	845-6											FB6-15	4	

* 表示旗式蝶形铰链-蝶形铰链型材。 () 上海·广州发货

Delivery	数量分类	标准订购	特殊订购
交货期	小单	1~20	21~
	数量	通常	另行报价
	交货期	通常	另行报价




Order 订货范例

型式 (Type · No.)

HFLOCK5

HKKJ





() 不能用于滑动门。 () 将钥匙插入A中并左转180度, ①便不会上升。 () 抬起①时②缩回。 S: 专用螺帽活动范围 7≤S≤25 () 材质 ADC12

型式	No.	适用型材 (系列)	螺栓	螺帽	钥匙
Type	No.				
5	HFS5	CBM6-20	4个	专用M6螺帽	4个
6	HFS6	CBM6-30			2个
8	HFS8	CBM6-35			
8-45	HFS8-45	CBM6-40			

■安装HFLOCK时各规格型材沉孔加工指示范例

型材边长	加工指示范例	数量
20	HFS5-2020-500-Z6-XA200-XB256	2
30	HFS6-3030-500-Z6-XA200-XB256	2
40	HFS8-4040-500-Z6-XA200-XB256	2
45	HFS8-4545-500-Z6-XA200-XB256	2

●HFLOCK为铝合金型材专用锁。按照加工指示范例所示事先在安装位置开沉孔, 安装附属螺栓。



型式	容许负载 (N)	重量 (g)
Type		
HKKJ	196	36
HKKT	196	45

Delivery	数量分类	标准订购	特殊订购
交货期	小单	1~30	31~
	数量	通常	另行报价
	交货期	通常	另行报价

