

横棧付平ベルト
带横肋平皮带



CAD数据文件夹名: 18_Flat_Belts_and_Round_Belts


■特长: 倾斜或水平传送等, 可在稳稳挡住工件的同时进行传送。

请按照选型步骤①~⑥选择型式和参数后进行订购。


Order 订货范例

型式(① Type · ② 皮带宽度(mm)) - ③ 横肋高度 - ④ 横肋数量 - ⑤ 周长L(m)

YBLTW100 - 30 - 10 - 3.00



■横肋形状详情



① 皮带宽度W尺寸与横肋宽度尺寸相同。

● 食品适用皮带具有符合如下机构认证的必备功能。

YBLTW: ※FDA.....Food and Drug Administration(食品医药品局)对于食品、医药品以及化妆品、医疗器械、动物用药品、玩具等与日常生活接触的产品, 专门进行许可和违反品的取缔等行政行为的联合国政府机关。

- 带横肋平皮带选择方法
- ① 选择宽度、周长和颜色
 - ② 根据周长确定肋的数量

① 请指定可被横肋安装间距整除的皮带周长。无法整除时, 均匀地熔敷横肋。

型式					型式				
① Type	② 皮带宽度 W(mm)	③ 横肋高度 (mm)	④ 横肋数量	⑤ 周长L(m) 指定单位0.01m	① Type	② 皮带宽度 W(mm)	③ 横肋高度 (mm)	④ 横肋数量	⑤ 周长L(m) 指定单位0.01m
YBLTG	30	30	5~240	1.00~7.00	YBLTW	30	30	5~240	1.00~7.00
	50					50			
	100					100			
	150					150			
	200					200			
	250					250			
	300					300			

① 发货时, 已对带状皮带进行了接头加工。

① 使用该皮带的输送机请参阅 P.1096

① 请指定可被横肋安装间距整除的皮带周长。无法整除时, 均匀地熔敷横肋。

Delivery 交货期

18 天发货


① 上海·广州发货

① 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9。

Example 使用范例

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1~3	4~
交货期	通常	另行报价

① 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



ステンレスベルト
不锈钢皮带



CAD数据文件夹名: 18_Flat_Belts_and_Round_Belts

■特长: 是平坦性、耐热性、导电性优异的不锈钢皮带。

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式(① Type · ② 皮带厚度) - ③ 皮带宽度(mm) - ④ 周长L(m)

STHBLT0.15 - 25 - 2.24


■不锈钢皮带



Type	材质	厚度 mm	比重	容许张力 kg/cm	最小滑轮直径 φ mm	连续使用温度 °C	表面电阻 Ω	摩擦系数 (对研磨钢参考值)	表面硬度 HV	杨氏模量 kgf/mm	热膨胀系数 ×10 ⁻⁶ /°C
STHBLT	SUS304H	0.1	0.8	4	50	-80~110	0.2	0.2	370以上	19700	17.3
		0.15	1.2	6	75	-80~120	0.3				
		0.2	1.6	8	100	-80~130	0.5				



● 请确认滑轮与惰轮的宽度公差后选择皮带型号。



① 皮带的厚度公差为皮带厚度的±10%。

型式	② 皮带厚度 T (mm)	① 皮带宽度 W (mm) 指定单位1mm	① 周长L (m) 指定单位0.01m
STHBLT	0.1 0.15 0.2	10~20	0.50~10.00
		21~30	
		31~40	
		41~50	
		51~60	
		61~70	
		71~80	0.80~10.00
		81~90	
		91~100	
		101~120	
		121~140	
		141~150	

① 皮带选型方法请参阅 技术参数 P.2855。

① 使用该皮带的输送机详情, 请参阅 P.1099。

Delivery 交货期

12 天发货

① 上海·广州发货

① 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1~10	11~
交货期	通常	另行报价

① 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9


① 焊接加工费也适用于数量折扣。

■使用注意事项


- ① 厚度0.1、0.15的皮带不适用于滞留传送。
- ① 由于厚度极薄, 因此, 请勿向板厚方向施加冲击。
- ① 如果皮带出现凹痕, 则会缩短使用寿命。
- ① 装载工件时, 请使用滑槽使工件滑动, 避免给皮带造成冲击。
- ① 皮带托板、工件导块与皮带间如嵌入异物, 请勿继续使用。
- ① 贴近皮带的零件请选择表面硬度较皮带柔软的材质。
- ① 请使用专用滑轮、惰轮。
- ① 使用时不可从皮带背面张紧。

Example 使用范例


■图像检查



■使用UV或酒精杀菌




■滞留传送



① 厚度0.1、0.15的皮带不适用于滞留传送。

■传送液晶及太阳能面板



■对药品类的耐久性

化学药品名称	不锈钢皮带 STHBLT
异丙醇	○
丁醇	○
氯化钾	○
氯化钙	○
盐酸(气体)	×
盐酸(5%以下)	×
盐酸(5~36%)	×
苛性钠	○
苛性钠溶液(50%)	○
挥发油	○
强碱	○
强酸	×
轻油	○
乙酸乙酯	△
次亚氯酸苏打(原液)	×
次亚氯酸苏打(600ppm)	×
弱碱	○
弱酸	○
肥皂	○
切削油	○
柴油	○
甲苯	○
苯	○
石蜡油	○
酚醛树脂	○
防锈油	○
机油	○
甲醇	○
硫酸(10%)	×
硫酸(50%)	×
硫酸(70%)	×
硫酸(98%)	×

- 完全不受侵蚀 △ 稍受侵蚀 × 完全受侵蚀
- ① 上表仅表示在常温条件下皮带表面是否适合承载含药品和油的传送物。
- ① 皮带被完全侵蚀以及在高温以上的高温环境下作业时, 上表可能并不适用。
- ① 受氯化物、酸侵蚀容易生锈, 敬请注意。

■对食品类的耐久性

食品名	不锈钢皮带 STHBLT
酵母菌	○
茶叶	○
橄榄油	○
果实类	○
腰果	○
奶油	○
香辣调味料	○
谷物类	○
咖啡豆	○
小麦粉	○
米	○
鱼类	○
砂糖	○
食盐	○
盐水	○
脂肪	○
食用油	○
糖浆	○
酱油	○
醋	○
酱汁	○
糖浆	○
肉类	○
黄油	○
面包	○
花生油	○
啤酒	○
人造黄油	○
蛋黄酱	○
水	○
猪油	○

滑轮·惰轮 平皮带用

平皮带

滑轮·惰轮 圆皮带用

圆皮带

18 滑轮·惰轮 平皮带·圆皮带