

Order 型式(Type · L)
订货范例 C-UWUASP100

■拉手(弹簧型)

Type	M材质	S表面处理
①C-UWUASP	SPCC	镀锌
②C-UWUASPS	不锈钢	滚磨

手一离开执手部，
由于弹簧的作用，
拉手即恢复为图示状态。

型式	L	重量(g)
C-UWUASP(钢)	100	218
C-UWUASPS(不锈钢)		232

Delivery 交货期 **库存品** 隔日上海·广州发货 P.83 (17:00前订购的库存品可当日发货。) 交货期可能发生延迟，请知晓。 超过数量请利用WOS进行确认。 P.83

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

Order 型式(Type · L)
订货范例 C-UWUAS97

■拉手

Type	M材质	S表面处理
①C-UWUA	SPCC	镀锌
②C-UWUAS	不锈钢	滚磨

型式	L	重量(g)
C-UWUA(钢)	97	138
C-UWUAS(不锈钢)		142

Delivery 交货期 **库存品** 隔日上海·广州发货 P.83 (17:00前订购的库存品可当日发货。) 交货期可能发生延迟，请知晓。 超过数量请利用WOS进行确认。 P.83

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

请询价 下述2种方法

Web报价 FAX报价

P.87 请致电: 021-6710-8701

Order 型式(Type · L)
订货范例 C-UPCN90

■外装型树脂拉手 C-UPCN

尺寸R的公差是±0.5mm。 M 材质 尼龙6

型式	L	H	A	L1	h	R	C	Lr	Lc	重量(g)
C-UPCN	90	37	20	110	31	6.5	12	13	7	23
	120	39	26	140	36	8.5	14	17.5	9	42
	180	49	28	200	41.5	8.5	14	17.5	9	71

Delivery 交货期 **库存品** 隔日上海·广州发货 P.83 (17:00前订购的库存品可当日发货。) 交货期可能发生延迟，请知晓。 超过数量请利用WOS进行确认。 P.83

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

请询价 下述2种方法 P.87

Web报价 米思米报价 百度一下 http://cn.misumi-ec.com/

Fax报价 | 021-6710-8687

不明之处，请致电：021-6710-8701