

NEW
新产品
红色文字表示

トップチェーン・スプロケット・アイドル
平顶链・链轮・惰轮

CAD数据文件夹名: 20_Sprockets_and_Chains

■特长: 可将工件直接装载到平坦宽广的板部进行传送。适用于长距离传送。

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

●链条 型式(①Type) · ②公称规格) - ③节数

●链轮 型式(①Type · ②齿数) - ③轴孔直径

●惰轮 型式(①Type · ②公称规格) - ③轴孔直径

TPCH826 - 100

TPDR23 - 30

TPSP21 - 25

■平顶链

TPCH (图中所示为4节)

●附带联结销。
销材质: 相当于SUS430

RoHS10

■平顶链用链轮

TPSP

●链轮轴孔规格

轴孔公称规格	d	b	t	推荐轴
25	24.9	8	3.4	φ25h9
30	29.9	8	3.4	φ30h9
40	39.9	12	3.4	φ40h9

●材质
链轮: 玻璃纤维强化尼龙

RoHS10

■平顶链用惰轮

TPDR

●惰轮轴孔规格

轴孔公称规格	d	推荐轴
25	25.3	φ25h9
30	30.3	φ30h9
40	40.3	φ40h9

●材质
惰轮: 玻璃纤维强化尼龙

RoHS10

Delivery 交货期 **7** 天发货

●上海·广州发货

●遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9.

数量分类	标准订购	特殊订购
小单	1~10	11~
大单	通常	另行报价

●超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

●链条5根以上时另行报价

耐化学药品性

○: 有耐药性 △: 有部分耐药性 ×: 无耐药性

化学药品名称	环境温度(20℃)	环境温度(60℃)	化学药品名称	环境温度(20℃)	环境温度(60℃)	化学药品名称	环境温度(20℃)	环境温度(60℃)
醋酸: 5%以上	△	×	醋酸50%	×	×	己烷	○	—
醋酸: 低于5%	○	—	醋酸3%	△	△	氢氧化钠	×	×
丙酮	△	△	柠檬酸	×	×	氢氧化钾	×	×
乙醇(所有类型)	○	△	果汁	○	—	磷酸钾3%	×	×
乙醚	○	△	椰子油	○	—	过氧化氢3%	○	—
苯胺	—	—	玉米油	○	—	过氧化氢90%	△	×
啤酒	○	—	橄榄油	○	—	碘结晶	×	×
茶	△	△	中性洗涤剂	○	—	聚丙烯	○	—
清凉饮料	○	—	乙醚	△	△	异丙醇	○	—
盐水10%	○	—	乙酸乙酯	△	×	喷气燃料	○	—
黄油	○	—	乙二醇	○	—	煤油	○	—
四氯化碳	○	—	铁化合物	△	×	甲丁酮	△	△
三氯乙烯	○	—	甲醚	○	—	石油	△	△
液氯	×	×	氟利昂	△	△	矿物油精	○	—
液态氧	×	×	重油	△	△	石脑油	○	—
氨水0.4%	×	×	果汁	○	—	甲苯	△	△
氨茶	△	△	汽油	○	—	变压器油	△	△
氨仿	×	×	汽油	○	—	磷酸甲苯酯	△	△
巧克力	○	—	葡萄糖	○	—	尿素	○	—
			蔗糖	○	—	葡萄酒	×	×
			庚烷	○	—	橄榄油	○	—
						威士忌	○	—
						二甲苯	○	—
						酚醛树脂5%以下	×	×

Example 使用范例

组装范例

NEW
新产品

プラチェーン用レール/コネクローラ
塑料链条用导轨/连接辊

CAD数据文件夹名: 20_Sprockets_and_Chains

■特长: 在塑料链条下设置的导轨。采用腰形孔且考量了树脂延伸率的机构。

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

①型式 - ②W - ③t

型式 - 滚轮排

EPFCH - 20 - 5

CRCL - 3

■塑料链条用导轨

EPFCH(主体)

EPFCE(E板)

●腰形孔用调整片、螺栓

零件名称	调整片	螺栓
型式	TASC4-0.5-3	CBSTS4-8
产品目录页码	网页刊载	P.1866

●EPFCE(E板): 凹+凸型板为一套。

①型式	②W	③t
主体 EPFCH E板 EPFCE	20	5

Delivery 交货期 **7** 天发货

●上海·广州发货

●遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9.

数量分类	标准订购	特殊订购
小单	1~20	21~
大单	通常	另行报价

●超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

Alterations 追加加工

①型式 - ②W - ③t - (PC)

EPFCH - 20 - 5 - PC

Alterations 变更主体全长

Spec. 将主体变更为全长指定尺寸。
指定方法PC235
指定单位1mm
适用条件100≤PC≤499

●100≤PC≤249 2孔
●250≤PC≤499 3孔

Code PC

■特长: 可连接输送机的连接辊。组合使用可调整连接距离。

■连接辊

CCRL

●材质

Type	主体	滚轮	螺栓
CCRL	聚脲酯	聚脲酯	SUS304

型式	滚轮排
CCRL	3
	5

Delivery 交货期 **5** 天发货

●上海·广州发货

●遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9.

数量分类	标准订购	特殊订购
小单	1~50	51~
大单	通常	另行报价

●超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

Example 使用范例

CCRL5(P.1246)

CHEF40(P.1239)