

CAD数据文件夹名: 07_Linear_Guides

CAD数据文件夹名: 07_Linear_Guides

从2010年度版产品目录开始进行了型式变更。 安装尺寸、精度等规格参数与旧型式完全相同。



Order
订货范例

型式 (Type · No.)

CRU1025
CRU3055



CAD 2D 3D

RoHS10


■使用注意事项

交叉滚子滑台耐冲击性非常弱，掉落或对其施力过大，将会产生滑动异常，使用时请充分注意。

Type	滑台		耐热温度	滑轨
	材质	表面处理		
CRU	S45C	四氧化三铁保护膜	-20~110℃	使用CRV(P.413)

※安装使用中存在生锈风险，请务必注意采取防锈措施。

■型式互换表	
旧型式	新型式
SVT	CRU



型式		主要尺寸					滑台表面安装孔尺寸					滑台表面尺寸				侧面尺寸						滑轨安装孔尺寸					
Type	No.	行程 (往返)	H	W	L	G	M×F	P ₁	O ₁	ℓ _a	N	P	M×P	ℓ	a	b	h	C	t ₁	O ₂	P ₂	d	D	ℓ ₁	ℓ ₂		
CRU	1025	12	17±0.1	30 ^{-0.2} _{-0.4}	25	12.5	—	10	M2	4	7.5	10	1×10	2.5	7	11	5.5	12	2.5	M2	22	2.5	4.5	3.5			18
	1035	18			35		1×10						2×10	4.5													28
	1045	25			45		2×10						3×10	6													38
	2035	18	21±0.1	40 ^{-0.2} _{-0.4}	35	17.5	—	15	M3	6	10	15	1×15	3	8	14	6.5	16	3.4	M2	30	3.5	6.5	5			25
	2050	30			50		1×15						2×15	4.5													40
	2065	40			65		2×15						3×15	7													55
	3055	30	28±0.1	60±0.1	55	27.5	—	25	M4	8	15	25	1×25	5.5	10.5	18.5	9	40	5.5	M3	40	4.5	8	10			35
	3080	45			80		1×25						2×25	10.5													60



Delivery
交货期

5

天发货


上海·广州发货
遇特殊期间交期有变更，详情请见 P.9。

数量分类	标准订购		特殊订购	
	数量	1~10套	11套~	另行报价
交货期	通常	通常	通常	通常

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

No.	容许静力矩			基本额定负载		自重* (kg)	精度	
	M _A N·m	M _B N·m	M _C N·m	C (动) N	Co (静) N		指示值 A (μm)	指示值 B (μm)
1025	1.79	1.79	3.23	465	478	0.10	2	4
1035	4.18	4.18	6.46	807	956	0.14		5
1045	5.38	5.38	8.07	962	1195	0.16		4
2035	7.04	7.04	10.6	1101	1174	0.22		5
2050	11.7	11.74	15.8	1521	1761	0.30		4
2065	16.4	16.4	21.1	1908	2348	0.38	5	5
3055	33.8	33.8	56.9	3617	4062	0.66		5
3080	60.9	60.9	94.8	5409	6770	0.96		5

kgf=N×0.101972



A: 滑台中央部的平行度(μm)
B: 侧面的平行度(μm)



检索



检索