

プラチェーンコンベヤ -2列ヘッド駆動3溝フレーム(スプロケット径57mm)-
塑料链条输送机
-双列头部驱动3槽型材(链轮直径57mm)-



符合
CE标志

CAD数据文件夹名: 17_Conveyors

■特长: 有2列输送面, 因此可在皮带之间安装挡块和传感器。采用塑料链条, 耐损伤, 易维护。


请按照选型步骤①~⑥选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

①型式 ②B ③L ④输出功率 ⑤电压 ⑥规格 ⑦齿轮头减速比 ⑧皮带规格 ⑨马达制造厂选择

CVSPA - 100 - 750 - 25 - TA220 - IM - 90 - H - B

无马达、齿轮头时 CVSPA - 100 - 1000 - 25 - NV - NM - NH - J - R




	型材	马达盖板	带轮固定座	塑料链条
M材质	铝材	铝材	铝材	聚脲脲
S表面处理	阳极氧化处理	喷涂	阳极氧化处理	—

■齿轮头减速比
*可能会因负载状态而减小。

齿轮头减速比	皮带速度 (m/min)	50Hz	60Hz
5	53.7	64.4	
7.5	35.8	43.0	
9	29.8	35.8	
12.5	21.5	25.8	
15	17.9	21.5	
18	14.9	17.9	
25	10.7	12.9	
30	9.0	10.7	
36	7.5	9.0	
50	5.4	6.4	
60	4.5	5.4	
75	3.6	4.3	
90	3.0	3.6	
100	2.7	3.2	
120	2.2	2.7	
150	1.8	2.1	
180	1.5	1.8	



■传送能力 *参考值



①根据使用条件的不同, 搬运能力会有所不同。
②图表是水平条件下的搬运能力。


CVSPA

25W马达规格





※1: L>1005时, 安装接头
※2: L≤505时, 不附带螺帽插入用沉孔。但每个槽中均预先插入了3个螺帽。
①请按标准传送方向传送物品。反向运转会造成跑偏。
②铝型材侧面自带沉孔。如不满足要求, 可另行选择沉孔追加加工。

40W马达规格



关于马达规格细节请参考P1033・P1034
选择松下马达时
选择东方马达(200V)时
选择东方马达(100V)时
※塑料链条、链轮为40B系列。

型材截面放大图(左右对称)



①可使用JIS规格的六角螺帽。

*A详细尺寸

输出功率 (W)	马 达		减 速 比	A
	规格	制造商		
25W	感应马达	松下	5~180	115.0
		东方	5~18	117.0
	速度控制马达		25~180	127.5
		东方	5~18	127.0
			25~180	137.5
		松下	5~180	142.0
40W	感应马达	东方	5~18	147.0
			25~180	165.0
	速度控制马达		5~18	157.0
		东方	25~180	175.0
			5~18	157.0
			25~180	175.0

①型式	②B 指定单位10mm	③L 指定单位5mm	马达选择				⑧皮带规格	⑨马达制造厂选择 ⚡ 价格因制造厂而异。
			④输出功率 (W)	⑤电压 (V)	⑥规格 ⚡ 规格详见P.1033~	⑦ 齿轮头减速比		
CVSPA	80~300	300~3000	25 40	TA100(单相)	IM (感应马达) SCM (速度控制马达)	5 7.5 9 12.5 15	H(一般用) D(导电・黑色) J(无皮带)	※松下马达不可选择SCM规格 A(松下马达) B(东方马达)
				TA220(单相)		18 25 30 36 50		
				SA200(三相)	IM(感应马达)	60 75 90 100 120		
				NV(无马达)	NM(无马达)	150 180		

①接线图、马达、变频器之详情请参阅P.1033~ ②皮带对应规格请参考P.1027

③平皮带详情请参阅P.1029 ④选择了无马达、齿轮头时, 马达安装孔间距将因马达输出功率而异。

⑤选择了无马达、齿轮头时, 主机将以部件状态交货。请按照同箱包装的组装步骤说明书由客户自行组装。注意事项P.1122

Delivery 交货期 14 天 发 货 ①遇特殊期间交期有变更, 详情请见P.9。

①上海・广州发货

数量分类	标准订购	特殊订购
小单	1~2	3~
数量	1~2	3~
交货期	通常	另行报价

①超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。P.9

型号	B	L300~L455	规格表
CVSPA	80~100	●	●
	110~200	●	●
	210~300	●	●

Alterations 追加加工 马达安装位置反向 支座(支脚) 追加加工详情请参阅P.1098~



プラチェーンコンベヤ -单列ヘッド駆動3溝フレーム(スプロケット径57mm)-
塑料链条输送机
-单列头部驱动3槽型材(链轮直径57mm)-



CAD数据文件夹名: 17_Conveyors


■特长: 采用塑料链条, 耐损伤, 易维护。

请按照选型步骤①~⑥选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

①型式 ②B ③L ④输出功率 ⑤电压 ⑥规格 ⑦齿轮头减速比 ⑧皮带规格 ⑨马达制造厂选择

CVSPC - 20 - 1000 - 25 - TA100 - IM - 25 - H - C




	型材	马达盖板	带轮固定座	塑料链条
M材质	铝材	铝材	铝材	聚脲脲
S表面处理	阳极氧化处理	喷涂	阳极氧化处理	—

■齿轮头减速比 *参考值
*可能会因负载状态而减小。

齿轮头减速比	皮带速度 (m/min)	50Hz	60Hz
5	53.7	64.4	
7.5	35.8	43.0	
9	29.8	35.8	
12.5	21.5	25.8	
15	17.9	21.5	
18	14.9	17.9	
25	10.7	12.9	
30	9.0	10.7	
36	7.5	9.0	
50	5.4	6.4	
60	4.5	5.4	
75	3.6	4.3	
90	3.0	3.6	
100	2.7	3.2	
120	2.2	2.7	
150	1.8	2.1	
180	1.5	1.8	


■传送能力 *参考值



①根据使用条件的不同, 搬运能力会有所不同。
②图表是水平条件下的搬运能力。

CVSPC


6W马达规格



关于马达规格细节请参考P1033・P1034



※1: L>350时, 左右型材外侧的每条槽事先装入4个螺帽。
塑料链条、链轮为40B系列。
①请按标准传送方向传送物品。反向运转会造成跑偏。

25W马达规格



关于马达规格细节请参考P1033・P1034

型材截面放大图(左右对称)



①可使用JIS规格的六角螺帽。

*A尺寸详细表

输出功率 (W)	规格	制造商	减速比	A
6W	感应马达	松下	12.5~25	101.0
		东方	30~180	108.0
		东方	12.5~25	105.0
	速度控制马达	利明	30~180	115.0
		利明	12.5~75	114.7
		利明	90~180	120.7
25W	感应马达	松下	12.5~180	115.0
		东方	12.5~18	117.0
		东方	25~180	127.5
	速度控制马达	利明	12.5~75	129.0
		利明	90~180	136.0
		利明	12.5~18	127.0

①型式	②B 选择	③L 指定单位5mm	马达选择				⑧塑料链条皮带 规格	⑨马达制造厂选择 ⑩价格因制造厂而异。
			④输出功率(W)	⑤电压(V)	⑥规格 ⑦规格详见P.1033~	⑦齿轮头减速比		
CVSPC	20	350~3000	6 25	TA100(单相) TA200(单相)	IM (感应马达) SCM (速度控制马达)	5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	H(标准・白色) D(导电・黑色) J(无皮带)	A(松下马达) B(东方马达) C(利明马达) ※松下马达不可选择SCM规格
			25	SA200(三相)	IM (感应马达)	⊗输出6时, 5~9不适用		
			6 25	NV(无马达)	NM(无马达)	NH(无齿轮头)		

①请对马达进行接线, 使链条沿基准传送方向旋转。接线图、马达、变频器之详情请参阅P.1033~

②皮带对应规格请参考P.1027 ③平皮带详情请参阅P.1029

④选择了无马达、齿轮头时, 马达安装孔间距将因马达输出功率而异。详细尺寸请通过“输送机选型网站”的“技术资料”进行确认。

⑤选择了无马达、齿轮头时, 主机将以部件状态交货。请按照同箱包装的组装步骤说明书由客户自行组装。组装步骤、包装状态请参阅“输送机选型网站”

⑥塑料链条容易切削受损, 使用中会产生粉尘, 不适用于在洁净室使用。但是对传送功能没有影响。

Delivery 交货期 12 天 发 货 ①遇特殊期间交期有变更, 详情请见P.9。

①上海・广州发货

MISUMI 制胜时间 助力智造 ▶▶▶

Alterations 追加加工 马达安装位置反向 追加沉孔 马达盖板带窗型 追加加工详情请参阅P.1098~

从产品名称开始检索型号

https://www.misumi.com.cn 米思米

GV 输送机

SV 输送机

CV 输送机

输送机部件

17 输送机