

CAD数据文件名: 02_Holders_for_Shaft

■特长: 支座外径(尺寸H)小, 适合节省空间。



Order
订货范例

型式 (Type · D)

STHMRB16
STHMR20

■紧凑标准型 标准加工品



■紧凑长导向型




Type		M 材质	S 表面处理	A 附件
标准型	长导向型			
STHMRB	STHMRBL	相当于S45C	四氧化三铁保护膜	1个内六角螺栓
STHMR	STHMR			
SSTHMR	SSTHMR	SUS304	无电解镀镍	1个内六角螺栓 (SUS)

※如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908。


■紧凑标准型

STHMRB
STHMR
SSTHMR



■紧凑长导向型

STHMRBL
STHMR
SSTHMR




型式	Type	DH7	L	L1	H	B	T	T1	P	d1	d2	S	X	Y	M	d	R
标准型	STHMRB	8	16	—	30	—	3.5	—	20	4.5	8	—	9.5	5	—	—	—
	STHMR	10	—	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	STHMR	12	17	25	36	11	4.5	12.5	25	5.5	9.5	1.5	10	6	5	5.5	9
	STHMR	15	—	28	38	—	—	15.5	26	—	—	—	12	—	—	—	—
长导向型	STHMRBL	16	—	30	39	—	—	14	28	—	—	—	13	6	—	—	—
	STHMR	20	22	34	49	14	6	18	35	—	—	—	16	7	—	—	—
	STHMR	25	—	38	54	—	—	22	40	—	—	—	19	8	6	6.6	12
	STHMR	30	24	40	59	14	8	24	45	6.6	11	2	22	—	—	—	—

■外径比较表

D (内径)	外径 (H)		
	紧凑型 例) STHMR	开口・标准型 例) STHWR	差
8	30	39	-9
10	34	49	-15
12	36	52	-16
15	38	56	-18
16	39	56	-17
20	49	64	-15
25	54	69	-15
30	59	79	-20

■内径20规格的比较



外径比通常的开口型小, 可实现较小的轴间距。



Delivery
交货期

3 天 发 货

※上海・广州发货
※部分型号5天发货, 请以报价为准。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1~24	25~
交货期	通常	另行报价

※超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9


■特长: 可有效防止导向轴的旋转。

■带键槽型




圆法兰型	两面切制法兰型	M 材质	S 表面处理	A 附件
STHRBNG	STHCBNG	相当于S45C	四氧化三铁保护膜	2个内六角螺栓
STHRNG	STHCNG			
		SUS304	无电解镀镍	内六角螺栓 2个(SUS)

※不附带内六角螺栓, 附带螺栓
请参考 P.126 的追加加工。
※如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理产品。表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908。




■圆法兰型

STHRBNG
STHRNG



■两面切制法兰型

STHCBNG
STHCNG



型式	Type	DH7	固定部壁厚 (N)	L	D1	H	T	ℓ	M (粗牙螺纹)	P	W	P1	F	d1	b	容差	t	容差
圆法兰型 两面切制法兰型	STHRBNG	12	+0.018	5	24	22	40	6	15	32	25	28	16	4.5	4	±0.015	1.8	+0.1
	STHCBNG	16	0	6	32	28	50	19	19	40	32	33	22	5.5	5	±0.015	2.3	0
	STHRNG	20	+0.021	7.5	32	35	63	20	20	50	40	42	25	6.6	6	±0.018	2.8	+0.2
	STHCNG	25	0	—	38	40	68	8	23	55	45	45	30	—	—	—	—	—
	STHRNG	30	—	—	38	45	73	10	24	60	50	48	35	—	—	—	—	—
	STHCNG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



Delivery
交货期

3 天 发 货

※上海・广州发货
※部分型号5天发货, 请以报价为准。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1~30	31~
交货期	通常	另行报价

※超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

■特长: 可使用导向轴的内螺纹实现强力连接。



Order
订货范例

型式 (Type · D)

STHXR10


■端部安装型



标准加工品


Type		M 材质	S 表面处理	A 附件
圆法兰型	两面切制法兰型			
STHXR	STHXC	相当于S45C	四氧化三铁保护膜	无电解镀镍
STHXR	STHXC			
SSTHXR	SSTHXC	SUS304	—	—

※如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908。




■圆法兰型

STHXR
STHXR
SSTHXR



■两面切制法兰

STHXC
STHXC
SSTHXC



型式	Type	DH7	D1	H	固定部壁厚 (N)	L	T	ℓ	ℓ1	E	P	W	P1	F	d	d1	d2	安装 螺栓
圆法兰型	STHXR	8	+0.015	12	28	2	16	5	4.5	8	20	16	20	—	3.5	8	4.5	M4
	STHXR	10	0	14	30	2	20	5	5.5	10	22	18	22	—	3.5	9.5	5.5	M5
	STHXR	12	+0.018	16	36	2	24	6	6.5	11	26	20	26	—	4.5	11	6.6	M6
	STHXR	15	0	20	40	2.5	30	6	9	15	30	24	30	—	4.5	14	9	M8
	STHXR	16	0	22	42	3	32	6	9	16	32	26	28	16	4.5	14	9	M8
	STHXR	20	+0.021	28	50	4	38	8	11	18	38	32	31	22	5.5	18	11	M10
两面切制法兰型	STHXC	25	0	33	55	4	46	8	13	21	44	37	36	24	5.5	20	13	M12
	STHXC	30	0	38	66	4	58	10	17	28	52	42	41	27	6.6	26	17	M16



Delivery
交货期

3 天 发 货

※上海・广州发货
※部分型号5天发货, 请以报价为准。

次日出货

P.11

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

※超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9


■特长: 由于是分离型, 导向部可分离, 利于维护。

■分离型




圆法兰型	两面切制法兰型	M 材质	S 表面处理	A 附件
STHPRB	STHPCB	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	2个内六角螺栓
STHPR	STHPC			
SSTHPR	SSTHPC	SUS304	—	内六角螺栓 2个(SUS)

※D尺寸16~30为4个螺栓附件。
※如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908。



■圆法兰型

STHPRB
STHPR
SSTHPR



■两面切制法兰型

STHPCB
STHPC
SSTHPC



型式			固定部壁厚 (N)	L	D ₁	H	T	B	P	W	P ₁	F	d	X	Y	d ₁	d ₂	M (粗牙螺纹)	附属螺栓 M×长度	
Type		D																		
圆法 兰型 STHPRB STHPR STHPC SSTHPR	两面切制法兰型 STHPCB STHPC SSTHPC	8	+0.015	8.5	19	25	39	5	12	32	27	25	20	3.5	7.5	3.5	7.5	4.6	M4	M4×10
		10	0	10	21	30	49	5	14	40	32	33	23	4.5	10	3			M5	M5×10
		12	+0.018	12	23	32	52	6	15	42	34	35	25	11	4	M5			M5×12	
		16	0	16	32	35	56	6	24	46	37	37	27	5.5	12	5	9	5.6	M5	M5×16
		20	+0.021	20	34	40	64	8	24	52	42	43	30	6.6	14	6			M6	M6×20
		25	0	25	40	45	69	10	30	57	47	46	34	6.6	17	7			M6	M6×20
		30	0	30	42	55	79	10	30	67	57	50	45	6.6	17	7	M6	M6×20		



Delivery
交货期

3 天 发 货

※上海・广州发货
※部分型号5天发货, 请以报价为准。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

※超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9