



交期缩短

CAD数据文件名: 18_Flat_Belts_and_Round_Belts

■特长: 包装物传送用 传送时无损传送物品。电子零件传送用 为防静电规格, 适用于防静电电子零件的传送。(DHBLT/DHBLTS/DHBLGN)

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。



Order
订货范例


型式 (①Type · ②皮带宽度) — ③周长L(m)
DHBLT50 — 4.23



●包装物传送用
●电子零件传送用

Type	颜色	层数	表面形状	材质		摩擦系数 (对研磨钢参考值)		厚度 mm	单位重量 kg/m ²	容许张力 N/mm	最小滑轮 直径 φ mm	支棧	连续使用 温度 ℃
				表面	背面	正	反						
FBLG	绿色	1	平面	起绒皮革式无纺布	聚酯帆布	—	—	1.8	1.2	4	25	×	— 5~60
FBLW	白色	1	平面	起绒皮革式无纺布	聚酯帆布	—	—	1.8	1.2	4	25	×	— 5~60
FBLGN	绿色	2	平面	起绒皮革式无纺布	聚酯帆布	—	—	2.0	1.5	5	30	×	— 5~60
FBLWN	白色	2	平面	起绒皮革式无纺布	聚酯帆布	—	—	2.0	1.5	5	30	×	— 5~60
DHBLT	黑色	1	平面	导电性聚氨酯	聚酯	0.3	0.15	0.9	1	3.5	30	R10	—10~80
DHBLTS	黑色	1	平面	导电性聚氨酯	聚酯	0.8	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	—10~80
DHBLGN	黑色	2	平面	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15) *1	(R3) *1	—30~80

*1: () 内的数值是容许张力5N/mm时的数值。



- 发货时, 已对带状皮带进行了接头加工。
- 设内径为周长。

型式			型式			型式		
①Type	②皮带宽度 W(mm)	③周长L(m) 指定 单位0.01m	①Type	②皮带宽度 W(mm)	③周长L(m) 指定 单位0.01m	①Type	②皮带宽度 W(mm)	③周长L(m) 指定 单位0.01m
DHBLT	5	0.50~ 3.00		150			350	
	10			160			360	
	15	0.50~20.00		170			370	
	20			180			380	
	25			190		FBLG	390	
	30			200		FBLW	400	
FBLG	35		FBLG	210		FBLGN	410	
FBLW	40		FBLW	220		FBLWN	420	
FBLGN	50		FBLGN	230		FBLWN	430	
FBLWN	60		FBLWN	240	0.80~20.00	DHBLT	440	
DHBLT	70		DHBLT	250		DHBLTS	450	
DHBLTS	75	0.80~20.00	DHBLTS	260		DHBLGN	460	
DHBLGN	80		DHBLGN	270			470	
	90			280			480	
	100			290			490	
	110			300			500	
	120			310				
	125			320				
	130			330				
	140			340				

- 发货时, 已对带状皮带进行了接头加工。
- DHBLT的连接部分会变厚0.3mm左右。
- FBLG、FBLW、FBLGN、FBLWN 可指定周长0.70~。
- DHBLT以外型号, 选型时需满足L≥W×4。

Type	食品卫生性	抗菌、防霉性	防止破边绽线	耐水・耐湿热性	防止热收缩	表面清洁性	防止嵌入收缩	耐次氯酸钠	非附着性	耐油性
FBLG	△	—	—	—	—	—	○	—	○	—
FBLW	△	—	—	—	—	—	○	—	○	—
FBLGN	△	—	—	—	—	—	○	—	○	—
FBLWN	△	—	—	—	—	—	○	—	○	—
DHBLT	○	—	—	△	△	△	△	△	△	△
DHBLTS	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○
DHBLGN	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○

◎: 优异 ○: 可适用 △: 可能受侵蚀 —: 不适用



Delivery
交货期

●DHBLT

5 天 发 货

●上海・广州发货

●FBLG、FBLW、FBLGN
FBLWN、DHBLTS、DHBLGN

8 天 发 货

●上海・广州发货

⊗不适用瞬达服务

●DHBLT

数量分类	标准订购	特殊订购
	小单	大单
数 量	1~20	21~
交货期	通常	另行报价

- 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9
- 接头加工费不适用数量折扣。

●DHBLT以外

数量分类	标准订购	特殊订购
	小单	大单
数 量	1~10	11~
交货期	通常	另行报价

- 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9
- 接头加工费不适用数量折扣。



交期缩短


■特长: 是可以确保皮带直进性和横向力安全性的皮带。用途广泛, 适用于食品的不包装传送、纸板箱、金属、塑料等。耐湿热性优异, 是防止破边绽线的规格。

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。



Order
订货范例


型式 (①Type · ②皮带宽度) — ③周长L(m)
HBLTDS350 — 4.23



●请确认滑轮与惰轮的宽度公差后选择皮带
型号。关于皮带的公差请参见 P.1137

Type	种类 编号	颜色	层数	表面形状	材质		摩擦系数 (对研磨钢参考值)		厚度 mm	单位重量 kg/m ²	容许张力 N/mm	最小滑轮 直径 φ mm	连续使用 温度 ℃
					表面	背面	正	反					
HBLTDSG	①	绿色	1	平面	聚氨酯	聚酯	0.8	0.2	0.8	0.7	4	15	—30~80
HBLTDSW	②	白色	1	平面	聚氨酯	聚酯	0.8	0.2	0.8	0.7	4	15	—30~80
HBLTDS	③	绿色	2	平面	聚氨酯	聚酯	0.8	0.2	1.4	1.5	8	25	—30~80
HBLTGSDSN	④	绿色	2	平面	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	1.7	1.9	8	50	—30~100
HBLBDSN	⑤	天蓝色	2	平面	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	1.4	1.3	3	15	—30~100
HBLYGDSN	⑥	黄绿色	2	平面	热塑性聚氨酯	聚酯帆布	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15) *1	—30~100
HBLTGCDN	⑦	绿色	2	平面	聚氨酯	聚酯帆布	1.0	0.2	2.1	2.3	8	50	—10~80
HBLTWCDN	⑧	白色	2	平面	聚氨酯	聚酯帆布	1.0	0.2	2.1	2.3	8	50	—10~80
HBLGDST	⑨	绿色	3	平面	聚氨酯	聚酯帆布	1.0	0.2	5.0	5.7	18	120	—10~80
HBLWDST	⑩	白色	3	平面	聚氨酯	聚酯帆布	1.0	0.2	5.0	5.7	18	120	—10~80
HBLTDSN	⑪	绿色	2	平面	聚氨酯	聚酯帆布	1.0	0.2	3.6	4.1	8	100	—10~80

*1: () 内的数值是容许张力5N/mm时的数值。



- 发货时, 已对带状皮带进行了
接头加工。
- 设内径为周长。

型式		⑨周长L(m)	Type										
①Type	②皮带宽度W	指定 单位0.01m	食品卫生性	抗菌・ 防霉性	防止 破边绽线	耐水・ 耐湿热性	防止 热收缩	表面 清洁性	防止 嵌入收缩	耐次氯酸钠	非附着性	耐油性	
	指定 单位10mm		○	—	○	○	○	—	—	○	—	○	
HBLTDSG HBLTDSW HBLTDS HBLTGSDSN HBLBDSN HBLYGDSN HBLTGCDSN HBLTWCDSN HBLGDST HBLWDST HBLTDSN	50～90	0.50～20.00 (L≥W×4)	○	—	○	○	○	—	—	○	—	○	
	100～190		○	—	○	○	○	—	—	○	—	○	
			○	—	○	○	○	—	—	○	—	○	
	200～290		○	—	○	○	○	—	—	○	—	○	
			○	○	○	○	○	—	—	○	—	○	
	300～400		○	—	○	○	○	—	—	○	—	○	
			○	○	○	○	○	—	—	○	—	○	
	410～500		○	—	○	○	○	—	—	○	—	○	
			○	—	○	○	○	—	—	○	—	○	

★1: 不适用于油及脂肪性食品的不包装传送。

◎: 优异 ○: 可适用 △: 可能受侵蚀 —: 不适用

*1: 不适用于油及脂肪性食品的不包装传送。
◎: 优异 ○: 可适用 △: 可能受侵蚀 —: 不适用

●带防跑偏肋皮带不能用于支棧。



Delivery
交货期

8 天 发 货

●上海・广州发货

数量分类	标准订购	特殊订购
	小单	大单
数 量	1~10	11~
交货期	通常	另行报价

- 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9
- 接头加工费不适用数量折扣。