

位置決めピン 大頭ラウンドテーパタイプ -スタンダード・P寸固定-

定位销 大头圆锥型

-标准・P尺寸固定-



CAD数据文件夹名: 21_Locating_Pins

■特长: 与锥角型相比, 连接部带R, 因此便于拔插。

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

 Order 订货范例	型式 (①Type · ②D)	—	③P
	JPRBB10	—	12
	CJPRBPB12	—	16




Type		M材质	S表面处理	H硬度
D尺寸m6	D尺寸p6			
JPRBB	JPRBPB	相当于9CrWMn(SKS3)	—	淬火硬度60~63HRC
GJPRBB	GJPRBPB	相当于9CrWMn(SKS3)	镀硬铬	淬火硬度50~55HRC 镀层硬度 750HV~
CJPRBB	CJPRBPB	SUS440C或 同等高硬度耐蚀钢	—	淬火硬度50~55HRC
SJPRBB	SJPRBPB	SUS304	—	—

曾如对防锈有要求, 请优先选择镀硬铬表面处理和SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。

D尺寸公差			
D	m6	p6	
2	+0.008	+0.012	
3	+0.002	+0.006	
4			
5	+0.012	+0.020	
6	+0.004	+0.012	
8	+0.015	+0.024	
10	+0.006	+0.015	
12			
13	+0.018	+0.029	
16	+0.007	+0.018	
20	+0.021	+0.035	
	+0.008	+0.022	

- ① * 导入部仅适用公差p6。
- ② SUS440C型的D部带有识别槽。
- ③ SUS304可能会没有研磨、中心孔。



型式		②D	③P尺寸	L	B	E	l	C
①Type								
<m6> JPRBB GJPRBB CJPRBB SJPRBB	<p6> JPRBPB GJPRBPB CJPRBPB SJPRBPB	2	3 4	4	3	3	0	0.5
		3	4 5 6	5	5	3	1	0.5
		4	5 6	5	6	4	1	1
		5	6 8	10	6	4	1	1
		6	8 10	10	8	5	1	1
		8	10 12 13	15	8	5	1	1.5
		10	12 13 15	15	10	5	1	2
		12	13 15 16	15	10	6	1	2
		13	15 16	22	10	6	2	2
		16	20 25	22	10	7	2	3
		20	25 30	30	15	7	2	3



Delivery 交货期 3 天 发货



P.11

- ① 上海・广州发货
- ② 镀硬铬产品不适用瞬达服务。

大订单 发货日 +2 天 发货 数量 201~300

③ 不适用瞬达服务

数量分类	标准订购				特殊订购
	小单	大单			大单
数 量	1~200	201~300	301~500	501~1000	1001~
交货期	通常	+2天	+5天	+7天	另行报价

- ① 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9
- ② 部分规格交期稍有差异。



Alterations 追加加工

Alterations	加工颈部R
Spec.	加工规格详情、指定方法, 请参阅定位销追加加工概要 P.1255。



位置決めピン 大頭ラウンドテーパタイプ -DP公差・テーパR選択-

定位销 大头圆锥型

-DP公差・锥头R选择-



CAD数据文件夹名: 21_Locating_Pins

■特长: 可自由指定大头圆锥型的各部分尺寸。此外, 还可指定两端部公差与锥部尺寸。

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

 Order 订货范例	型式 (①Type · ②D公差 · ③P公差 · ④D)	—	⑤P	—	⑥L	—	⑦B	—	⑧E	—	⑨R
	KFPBAMS10	—	P12.00	—	L10	—	B4.0	—	E6.0	—	R20
	SKFPBAPS5	—	P8.00	—	L8	—	B5.0	—	E3.0	—	R10




Type	M材质	S表面处理	H硬度
KFPBA	相当于9CrWMn(SKS3)	—	淬火硬度60~63HRC
GKFPBA	相当于9CrWMn(SKS3)	镀硬铬	淬火硬度50~55HRC 镀层硬度 750HV~
CKFPBA	SUS440C或 同等高硬度耐蚀钢	—	淬火硬度50~55HRC
SKFPBA	SUS304	—	—

曾如对防锈有要求, 请优先选择镀硬铬表面处理和SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。


■公差选择

D或P	② · ④D · P公差				S
	M	P	G	H	
m6	p6	g6	h7	—	—
2.00	+0.008	+0.012	-0.002	0	0 -0.01
3.00	+0.002	+0.006	-0.008	-0.010	
3.01	+0.012	+0.020	-0.004	0	
6.00	+0.004	+0.012	-0.012	-0.012	
6.01	+0.015	+0.024	-0.005	0	
10.00	+0.006	+0.015	-0.014	-0.015	
10.01	+0.018	+0.029	-0.006	0	
16.00	+0.007	+0.018	-0.017	-0.018	
16.01	+0.021	+0.035	-0.007	0	
30.00	+0.008	+0.022	-0.020	-0.021	

- ① SUS440C型的D部带有识别槽。
- ② SUS304可能会没有研磨、中心孔。
- ③ D=P时不带退刀槽。
- ④ (i) D=P但公差不同时 (ii) D=P但公差相同时



D、P公差有重合时, 可能为直柱型。



型式				⑤P 指定单位0.01mm	⑥L 指定单位1mm	⑦B 指定单位0.5mm	⑧E 指定单位0.5mm	⑨R选择	C
①Type	②D公差 选择	③P公差 选择	④D						
KFPBA GKFPBA CKFPBA SKFPBA	M P G H	M P G H S	2	2.00~ 4.00	4~10	2.0~10.0	1.0~20.0	5 10 15 20 25 30 35 40	0.5
			3	3.00~ 6.00	5~12	2.0~10.0			0.5
			4	4.00~ 7.00	5~12	2.0~10.0			1
			5	5.00~ 8.00	5~12	2.0~10.0			1
			6	6.00~10.00	5~12	3.0~12.0			1
			8	8.00~13.00	8~15	3.0~14.0			1.5
			10	10.00~15.00	8~15	3.0~16.0			2
			12	12.00~16.00	10~18	3.0~18.0			2
			13	13.00~18.00	12~20	3.0~20.0			2
			16	16.00~25.00	14~25	3.0~20.0			3
			20	20.00~30.00	18~32	3.0~20.0			3

① 可指定的值取决于P尺寸。
请确认“E尺寸・R尺寸详细指定范围”表。



Delivery 交货期 3 天 发货



P.11

- ① 上海・广州发货
- ② 镀硬铬产品不适用瞬达服务。

大订单 发货日 +2 天 发货 数量 201~300

③ 不适用瞬达服务

数量分类	标准订购				特殊订购
	小单	大单			大单
数 量	1~200	201~300	301~500	501~1000	1001~
交货期	通常	+2天	+5天	+7天	另行报价

- ① 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9
- ② 部分规格交期稍有差异。



Alterations 追加加工

Alterations	加工导入部	加工颈部R	加工排气槽
Spec.	加工规格详情、指定方法, 请参阅定位销追加加工概要 P.1255。		

■E尺寸・R尺寸详细指定范围

P 指定单位0.01mm	E 指定单位0.5mm	R选择
2.00~ 4.00	1.0~ 2.0	5 10
4.01~ 8.00	2.5~ 4.0	10 15
8.01~12.00	4.5~ 7.0	10 15 20
12.01~16.00	5.0~10.0	15 20 25
16.01~20.00	5.0~15.0	20 25 30
20.01~25.00	5.0~15.0	25 30 35
25.01~30.00	5.0~20.0	30 35 40

