

アンチバックユニット
止回组件



■特长: 最适用于防止传送线的托盘反向传送。
由①卡爪、②弹簧、③主体构成。请选择各部件的种类, 组装后出厂。

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order
订货范例

型式 (Type · ①卡爪) — ②弹簧 — ③主体

ATBM10A — S — BL

■①卡爪

Type	M材质	S表面处理	H硬度
ATBM	SS400	无电解镀锌	渗碳淬火(深度0.1)HV400~500

■②弹簧 M材质: SUS304-WPB

■③主体 · 销

Type	主体		A附件(销)	
	M材质	S表面处理	M材质	S表面处理
BL TP BT PI	SS400	无电解镀锌	S45C	无电解镀锌

■侧面孔型

螺栓孔型 BL

螺纹孔穴型 TP


*卡爪为7A·7SA型时无沉孔。

■底部安装型

BT

■π型

PI



【弹簧详细负载表】

Type		软	S	负载(计算值)N							
				初始负载		行程3		行程5		行程10	
				弹簧上部	卡爪前端部	弹簧上部	卡爪前端部	弹簧上部	卡爪前端部	弹簧上部	卡爪前端部
7SA	软	S	0.4	0.3	1.1	0.7	1.5	1.0	—	—	
	硬	H	1.4	1.0	2.4	1.6	2.9	2.0	—	—	
7A	软	S	0.3	0.2	1.0	0.7	1.5	1.0	—	—	
	硬	H	1.7	1.1	2.6	1.7	3.1	2.1	—	—	
10A	软	S	0.3	0.2	1.0	0.7	1.5	1.0	—	—	
	硬	H	1.8	1.2	2.6	1.7	3.2	2.1	—	—	
14A	软	S	0.9	0.7	1.3	1.1	1.7	1.3	2.4	1.9	
	硬	H	2.6	2.1	3.1	2.5	3.5	2.8	4.3	3.5	

【左表说明图】

侧面孔型

型式		②弹簧	③主体・选择 螺栓孔型 螺栓孔穴型		T	T ₁	H	H ₂	L	P	Q	a	G	G ₁	E	C	t ₁	t ₂	Y	d ₁	d ₂	h	M ₁		
Type	①卡爪				7	12	29	22.5	30	20	5	2.5	5	3	15	3	1.8	1.2	7	5.5	—	—	—	—	
ATBM (SS400+无电解镀锌)	7SA	S (软) H (硬)	BL	TP	7	12	29	22.5	30	20	5	2.5	5	3	15	3	1.8	1.2	7	5.5	—	—	—	—	
	7A				7	12	38	31	40	25	7.5	2	5	3	17	4	1.6	1	7	6.6	—	—	—	M5	
	10A				10	19	38	31	40	25	7.5	2.5	5	3	5	3.3	2	7	6.6	11	7	—	—	—	M6
	14A				14	25	55.5	43	55	35	10	2.5	10	5	32.6	7	3.4	10	9	14	8.5	—	—	—	M8

底部安装型

型式		②弹簧	③主体	T	T ₁	H	H ₂	L	P	Q	a	G	G ₁	E	C	t ₁	t ₂	M ₂	ℓ
Type	①卡爪																		
ATBM (SS400+无电解镀锌)	7SA	S (软) H (硬)	BT	7	12	29	22.5	30	20	5	2.5	5	3	15	3	1.8	1.2	M5	6
	7A			7	12	38	31	40	25	7.5	2	5	3	17	4	1.6	1	M6	9
	10A			10	19	38	31	40	25	7.5	2.5	5	3		5	3.3	2		
	14A			14	25	55.5	43	55	35	10	2.5	10	5	32.6	7	3.4		M8	12

π 型

型式		②弹簧	③主体	T	T ₁	H	H ₂	L	P	Q	a	G	G ₁	E	C	t ₁	t ₂	d ₄	F	T ₂	T ₃
Type	①卡爪			7	12	20.5	14	30	20	5	2.5	5	3	15	3	1.8	1.2	4.5	20	28	5
ATBM (SS400+无电解镀锌)	7SA	S (软) H (硬)	PI	7	12	20.5	14	30	20	5	2.5	5	3	17	3	1.8	1.2	4.5	20	28	5
	7A			7	12	38	31	40	25	7.5	2	5	3		4	1.6	1	5.5	22	32	6
	10A			10	19	38	31	40	25	7.5	2.5	5	3		5	3.3	2	5.5	30	40	6
	14A			14	25	66.5	54	55	35	10	2.5	10	5		32.6	7		3.4	9	42	60

Delivery
交货期

库存品
① 隔日上海·广州发货 ② P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~49	50~
交货期	通常	另行报价

③ 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 ④ P.9

