



Order  
订货范例

型式

MC04-6

■底面固定・立式 (294N)




(夹紧状态)



库存

MC04-6  
MC04-S6(不锈钢型)

| 型式       | MC04-6                      | MC04-S6      |
|----------|-----------------------------|--------------|
| 主体材质     | SS400                       | SUS304       |
| 手柄       | PVC(聚氯乙烯)                   |              |
| 表面处理     | 铬酸盐光泽处理                     | —            |
| 闭合压力 (N) | 294                         |              |
| 自重 (g)   | 40                          |              |
| 臂开闭角度    | 85°                         |              |
| 把手开闭角度   | 90°                         |              |
| 附件       | 橡胶头螺栓<br>材质 NBR<br>硬度 肖氏A70 | 橡胶头<br>不锈钢螺栓 |
| 推荐安装螺栓   | M4                          |              |



1N=0.101972kgf

■底面固定・立式 (980N)




(夹紧状态)



库存

MC04-7  
MC04-S7(不锈钢型)

| 型式       | MC04-7    | MC04-S7 |
|----------|-----------|---------|
| 主体材质     | SS400     | SUS304  |
| 手柄       | PVC(聚氯乙烯) |         |
| 表面处理     | 铬酸盐光泽处理   | —       |
| 闭合压力 (N) | 980       |         |
| 自重 (g)   | 200       |         |
| 臂开闭角度    | 105°      |         |
| 把手开闭角度   | 67°       |         |
| 附件       | 钢制螺栓      | 不锈钢螺栓   |
| 推荐安装螺栓   | M6        |         |



■底面固定・立式 (1470N)




(夹紧状态)



库存

MC04-8  
MC04-S8(不锈钢型)

| 型式       | MC04-8    | MC04-S8 |
|----------|-----------|---------|
| 主体材质     | SS400     | SUS304  |
| 手柄       | PVC(聚氯乙烯) |         |
| 表面处理     | 铬酸盐光泽处理   | —       |
| 闭合压力 (N) | 1470      |         |
| 自重 (g)   | 370       |         |
| 臂开闭角度    | 98°       |         |
| 把手开闭角度   | 56°       |         |
| 附件       | 钢制螺栓      | 不锈钢螺栓   |
| 推荐安装螺栓   | M8        |         |



■底面固定・立式 (1960N)




(夹紧状态)



库存

MC04-9

| 型式       | MC04-9    |
|----------|-----------|
| 主体材质     | SS400     |
| 手柄       | PVC(聚氯乙烯) |
| 表面处理     | 铬酸盐光泽处理   |
| 闭合压力 (N) | 1960      |
| 自重 (g)   | 420       |
| 臂开闭角度    | 108°      |
| 把手开闭角度   | 71°       |
| 附件       | 钢制螺栓      |
| 推荐安装螺栓   | M8        |



■底面固定・立式 (294N)




(夹紧状态)



库存

MC04-6S

| 型式       | MC04-6S                     |
|----------|-----------------------------|
| 主体材质     | SS400                       |
| 手柄       | PVC(聚氯乙烯)                   |
| 表面处理     | 铬酸盐光泽处理                     |
| 闭合压力 (N) | 294                         |
| 自重 (g)   | 40                          |
| 臂开闭角度    | 85°                         |
| 把手开闭角度   | 90°                         |
| 附件       | 橡胶头螺栓<br>材质 NBR<br>硬度 肖氏A70 |
| 推荐安装螺栓   | M4                          |



1N=0.101972kgf

■底面固定・立式 (980N)




(夹紧状态)



库存

MC04-7S

| 型式       | MC04-7S   |
|----------|-----------|
| 主体材质     | SS400     |
| 手柄       | PVC(聚氯乙烯) |
| 表面处理     | 铬酸盐光泽处理   |
| 闭合压力 (N) | 980       |
| 自重 (g)   | 200       |
| 臂开闭角度    | 105°      |
| 把手开闭角度   | 67°       |
| 附件       | 钢制螺栓      |
| 推荐安装螺栓   | M6        |



■底面固定・立式 (1470N)




(夹紧状态)



库存

MC04-8S

| 型式       | MC04-8S   |
|----------|-----------|
| 主体材质     | SS400     |
| 手柄       | PVC(聚氯乙烯) |
| 表面处理     | 铬酸盐光泽处理   |
| 闭合压力 (N) | 1470      |
| 自重 (g)   | 370       |
| 臂开闭角度    | 98°       |
| 把手开闭角度   | 56°       |
| 附件       | 钢制螺栓      |
| 推荐安装螺栓   | M8        |



■底面固定・立式 (1960N)




(夹紧状态)



库存

MC04-9S

| 型式       | MC04-9S   |
|----------|-----------|
| 主体材质     | SS400     |
| 手柄       | PVC(聚氯乙烯) |
| 表面处理     | 铬酸盐光泽处理   |
| 闭合压力 (N) | 1960      |
| 自重 (g)   | 420       |
| 臂开闭角度    | 108°      |
| 把手开闭角度   | 71°       |
| 附件       | 钢制螺栓      |
| 推荐安装螺栓   | M8        |



交货期



库存品

● 隔日上海・广州发货 ● P.9  
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

| 数量分类 | 标准订购  | 特殊订购 |
|------|-------|------|
| 数量   | 1~100 | 101~ |
| 交货期  | 通常    | 另行报价 |

● 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 ● P.9

