

CAD数据文件夹名: 03_Set_Collars

CAD数据文件夹名: 03_Set_Collars

■特长: 与止动螺丝型(P.159)·开口型(P.161)相比而言, 可后安装, 维护简便。

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 (①Type · ②D) - ③B
SCSPK20 - 15

■双孔固定型
■双螺纹(粗牙螺纹)固定型


标准加工品



CAD 2D 3D
库存 制 RoHS 10

Type	材质	表面处理	附件
双孔固定型	相当于S45C	四氧化三铁保护膜	2个内六角螺栓
双螺纹(粗牙螺纹)固定型	相当于SUS304	无电解镀镍	2个内六角螺栓(SUS)

※如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908。



25/(6.3/)

型式 ①Type	②D	③B 选择	D ₁	M (粗牙螺纹)	d	H	(W)	C	X	Y	N 通孔	P ₂	双孔固定型			M ₁ (粗牙螺纹)	P ₁	双螺纹固定型		
													SCSPK	PSCSPK	SSCSPK			SCSPT	PSCSPT	SSCSPT
(双孔固定型) SCSPK PSCSPK SSCSPK	6	8	20	M3	3.4	6	1	0.5	6	4	3.5	13	第5天	第5天	第5天	—	—	—	—	—
		10	25	M4	4.5	7.5	1.5	0.5	8	5	4.5	16.5	第5天	—	第5天	—	—	—	—	—
		15	30	M6	6.6	12	—	—	—	—	—	19	第5天	—	第5天	—	—	—	—	—
	8	8	30	M3	3.4	6	—	—	—	—	—	—	第5天	—	第5天	—	—	—	—	—
		10	30	M4	4.5	7.5	1.5	0.5	9	5	5.5	20	第5天	第5天	第5天	M4	20	第5天	第5天	第5天
		12	30	M5	5.5	9	—	—	—	—	—	—	第5天	—	第5天	—	—	—	—	—
	10	10	30	M4	4.5	7.5	1.5	0.5	10	5	5.5	21	第5天	第5天	第5天	M4	22	第5天	第5天	第5天
		12	30	M5	5.5	9	—	—	—	—	—	—	第5天	—	第5天	—	—	—	—	—
		15	35	M6	6.6	12	—	—	—	—	—	—	第5天	—	第5天	—	—	—	—	—
	12	10	30	M4	4.5	7.5	1.5	0.5	10	5	5.5	21	第5天	第5天	第5天	M4	22	第5天	第5天	第5天
		12	30	M5	5.5	9	—	—	—	—	—	—	第5天	—	第5天	—	—	—	—	—
		15	35	M6	6.6	12	—	—	—	—	—	—	第5天	—	第5天	—	—	—	—	—
(双螺纹固定型) SCSPT PSCSPT SSCSPT	13	10	30	M4	4.5	7.5	1.5	0.5	10	5	5.5	21	第5天	第5天	第5天	M4	24	第5天	第5天	第5天
		12	30	M5	5.5	9	—	—	—	—	—	—	第5天	—	第5天	—	—	—	—	—
		15	35	M6	6.6	12	—	—	—	—	—	—	第5天	—	第5天	—	—	—	—	—
	15	10	30	M4	4.5	7.5	1.5	0.5	11.5	6	5.5	24.5	第5天	第5天	第5天	M4	25	第5天	第5天	第5天
		12	35	M5	5.5	9	—	—	—	—	—	—	第5天	第5天	第5天	M4	25	第5天	第5天	第5天
		15	40	M6	6.6	12	—	—	—	—	—	—	第5天	第5天	第5天	M4	28	第5天	第5天	第5天
	16	10	35	M5	5.5	9	1.5	0.5	12	6	5.5	25.5	第5天	第5天	第5天	M4	28	第5天	第5天	第5天
		12	40	M6	6.6	12	—	—	—	—	—	—	第5天	第5天	第5天	M4	28	第5天	第5天	第5天
		15	45	M6	6.6	12	—	—	—	—	—	—	第5天	第5天	第5天	M4	28	第5天	第5天	第5天
	18	10	40	M5	5.5	9	1.5	0.5	14	7	5.5	29	第5天	第5天	第5天	M5	30	第5天	第5天	第5天
		12	40	M5	5.5	9	—	—	—	—	—	—	第5天	—	第5天	—	—	—	—	—
		15	45	M6	6.6	12	—	—	—	—	—	—	第5天	第5天	第5天	M5	30	第5天	第5天	第5天
20	12	10	40	M5	5.5	9	1.5	0.5	14	7	5.5	30	第5天	第5天	第5天	M5	30	第5天	第5天	第5天
		15	45	M6	6.6	12	—	—	—	—	—	—	第5天	第5天	第5天	M5	30	第5天	第5天	第5天
		20	55	M6	6.6	12	—	—	—	—	—	—	第5天	第5天	第5天	M5	30	第5天	第5天	第5天
	25	15	50	M6	6.6	12	1.5	0.5	17	7	6.6	35	第5天	第5天	第5天	M5	35	第5天	第5天	第5天
		20	55	M6	6.6	12	—	—	—	—	—	—	第5天	第5天	第5天	M5	35	第5天	第5天	第5天
		25	60	M8	9	14	2	1	20	10	6.6	42.5	第5天	第5天	第5天	M6	42	第5天	第5天	第5天
	30	15	60	M8	9	14	2	1	23	12	6.6	47.5	第5天	第5天	第5天	M6	47	第5天	第5天	第5天
		20	60	M8	9	14	2	1	26	13	6.6	55	第5天	第5天	第5天	M8	56	第5天	第5天	第5天
		25	70	M10	11	18	3	1	32	16	6.6	67.5	第5天	第5天	第5天	M8	66	第5天	第5天	第5天
	35	15	60	M8	9	14	2	1	23	12	6.6	47.5	第5天	第5天	第5天	M6	47	第5天	第5天	第5天
		20	60	M8	9	14	2	1	26	13	6.6	55	第5天	第5天	第5天	M8	56	第5天	第5天	第5天
		25	70	M10	11	18	3	1	32	16	6.6	67.5	第5天	第5天	第5天	M8	66	第5天	第5天	第5天

※请按照交货时的装配方向组合使用。 ※遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9。

Delivery 交货期

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~30	31~
交货期	通常	另行报价


※超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~40	41~
交货期	通常	另行报价

※超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



Example 使用范例



■特长: 由于采用铰链构造, 因此和以往的固定环相比, 便于在作业性恶劣的场所等进行导向轴的装卸作业等。
由于在内六角螺栓的螺纹部装有垫圈, 因此从导向轴上卸下固定环时, 内六角螺栓不易脱落。

Order 订货范例

型式 (Type · d)
WSC20


快速安装型

标准加工品



CAD 2D 3D
库存 制 RoHS 10

Type	材质	表面处理	附件	※把手部: 材质相当于S45C/表面处理45HRC~TUFFTRID® 弹簧: 材质SWP-A ④安装孔加工部不进行阳极氧化处理。
WSC	2000系列 铝合金	本色阳极氧化处理	1个内六角螺栓(SUS)	
WSCM				



Delivery 交货期

库存品

※隔日上海·广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~40	41~
交货期	通常	另行报价


※超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9




■特长

- 安装在固定环上的把手通过弹簧力的作用始终紧压在导向轴上。
- 用手指按下把手即可简单地拆下。
- 固定方法与螺塞固定相似, 但导向轴不必进行平面加工, 也不会因夹具而划伤。
- 频繁安装与拆卸时, 可缩短作业时间。
- 可方便地用于纸张、薄膜、金属等成卷材料的无负载方向的紧固。

- ①垂直使用 材料取出方向
- ②水平使用
- ③请绝对不要在承载方向上使用。



Example 使用范例



铰链型


标准加工品



CAD 2D 3D
制 RoHS 10

Type	主体	铰链部	弹簧销	内六角螺栓	垫圈	铰链部弹簧销
SCSH	相当于S45C	四氧化三铁保护膜	材质	硬度	材质	材质
PSCSH	相当于S45C	无电解镀镍	相当于SUS304	42~48HRC	相当于SCM435	弹簧用不锈钢 SSPSR (P.1927)
SSCSH	相当于SUS304	—	相当于SUS420J2	—	相当于SUS	—

※如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908。



Delivery 交货期

5 天 发货

※上海·广州发货
※遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9。

Example 使用范例

