

■特长: 可在孔中心定位的球面型与可在空间狭小的场所使用的带扳手孔型。

请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 (H尺寸指定型) 型式 (①Type・②B) ③H SBTFH8 8.5

■球面型

标准加工品




① 不锈钢淬火型(相当于9Cr18)可能会因淬火而发生变色。

CAD 2D 3D 制 RoHS 10

Type	材质	硬度	表面处理
H尺寸固定型	BSTE ^H SCM435	46～50HRC	无电解镀镍
	SBTE ^H SUS440C或同等马氏体不锈钢	50～55HRC	—
H尺寸指定型	BSTF ^H SCM435	32～38HRC	无电解镀镍
	SBTF ^H SUS440C或同等马氏体不锈钢	40～45HRC	—

※如对抗锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理产品。表面处理和防锈方法请参考 2906～2908。



■H尺寸固定型

型式	②B	H	③M (粗牙螺纹)	L	(C)	T	SR
①Type	5.5	5	3	5	6.4	4.3	7.5
	7		4		8.1	4	8.5
	8		5		9.2	3.9	10
	10		6		11.5	6.5	12
	10B		9		15	6.1	16
	13	8	8	10	16.2	6.1	18
	14			12	19.6	7.7	22
	14B			15	21.9	7.5	25
	17	10	10	12	18		
	19		12	15			
	19B			18			

■H尺寸指定型

型式	②B	③H 单位0.5mm	④M (粗牙螺纹)	L	(C)	T	SR
①Type	5.5	2.0～10.0	3	5	6.4	H-0.7	7.5
	7		4		8.1	H-1	8.5
	8		5		9.2	H-1.1	10
	10		6		11.5	H-1.5	12
	10B		8	10	15	H-1.9	16
	13	5.0～30.0	10	12	19.6	H-2.3	22
	14		12	15	21.9	H-2.5	25
	17	10.0～50.0					
	19						

Delivery 交货期 3 天 发货 ① 上海・广州发货

⑤ 天 发货 ① 上海・广州发货 ② 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 2909。 ③ 部分型号交货期稍有差异, 请以报价为准。

■聚氨酯部吸收冲击。


Order 订货范例 型式 USSTE^H10 USTE^H13

■带聚氨酯型

标准加工品



Type	材质	硬度	表面处理
USTE ^H	SCM435	46～50HRC	无电解镀镍
	聚氨酯(黑色)	肖氏A90	—
USSTE ^H	SUS304	—	—
	聚氨酯(黑色)	肖氏A90	—



Type	②B	③M (粗牙螺纹)	t	h	L	D	(C)
①Type	5.5	3	1.5	0.7	5	3.5	6.4
	7	4		1.5		5	8.1
	8	5			6	6	9.2
	10	6			8	8	11.5
	13	8	2.0	2.0	10	10	15
	14				12	13	16.2
	17	10			15	15	19.6
	19	12					21.9


Delivery 交货期 5 天 发货 ① 隔日上海・广州发货 2909 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1～500	501～
交货期	通常	另行报价

① 超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 2909



Example 使用范例



■前端带有聚氨酯、树脂, 可吸收冲击, 保护纤细的工件不受损伤。

■特长: 前端紧凑, 狭窄空间也可使用。

请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 型式 (①Type・②M) ③L UST8 40

请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。


Order 订货范例 型式 (①Type・②M) ③L USS6 30

■肩型

标准加工品



标准型		内六角孔型		挡块		螺栓			附件(六角螺帽)	
直杆型	SR型	直杆型	SR型	材质	硬度	材质	※强度分类	表面处理	材质	表面处理
UST	USRT	USTH	USRTH	聚氨酯(黑色)	肖氏A90	SCM435	10.9	光泽镀锌※	SS400	铬酸盐光泽处理
SUST	SUSRT	SUSTH	SUSRTH	聚氨酯(黑色)	肖氏A90	SUS304	—	—	SUSXM7	—
LUST	—	—	—	低回弹聚氨酯(灰色)	肖氏A60	SCM435	10.9	光泽镀锌※	SS400	铬酸盐光泽处理
PUST	—	PUSTH	—	聚氨酯(白色)	—	SCM435	10.9	光泽镀锌※	SS400	铬酸盐光泽处理
PSST	—	PSSTH	—	—	—	SUS304	—	—	SUSXM7	—
USTS	—	—	—	—	—	SCM435	10.9	—	SS400	—
SSTS	—	—	—	硅胶(浅灰色)	肖氏A70	SUS304	—	光泽镀锌※	SUSXM7	—



※肩型的光泽镀锌正在替换为铬酸盐光泽处理。(USTH、USRTH的表面处理为铬酸盐光泽处理)


型式			③L							D	B	(C)	H	h	t	t ₁	m	(ℓ)	B ₁	SR				
①Type			②M (粗牙螺纹) 选择																					
标准型 (直杆) (SR) UST LUST PUST PSST USTS SSTS	(SR) USRT SUSTH USTH SUSTH PUSTH PSSTH	内六角孔型 (SR) UST SUSTH USTH SUSTH PUSTH PSSTH	3	15	20	25	30	35	40	3.5	5.5	6.4	2	0.7	1.5	2	2	1.8	—	—	3.5			
			4	15	20	25	30	35	40	5	7	8.1	2.8	1.5			2.2	2.4	2.2	2	5			
			5	15	20	25	30	35	40	45	50	6	8	9.2			3.5	2.3	3.2	2.8	2.5	6		
			6		20	25	30	35	40	45	50	60	8	10			11.5	4	2.6	3.6	3	3	8	
			8		20	25	30	35	40	45	50	60	10	13			15	5.5	2.8	5	4	4	10	
			10		20	25	30	35	40	45	50	60	70	13			17	19.6	7	3.2	6	5	5	13
			12			30	40	50	60	70	15	19	21.9	8			3.5	7	—	—	—	15		

带硅胶(USTS・SSTS)型为M4～M8, 内六角孔型(USTH・SUSTH・PUSTH・PSSTH)为M4～M10。

Delivery 交货期 5 天 发货 ① 隔日上海・广州发货 2909 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

⑤ 天 发货 ① 上海・广州发货 ② 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 2909。 ③ M≥8, 9天发货。

数量分类 标准订购 小单 大单 数量 1～200 201～ 交货期 通常 另行报价 ① 超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 2909




■内六角螺栓型

标准加工品



Type	挡块	螺栓	附件(六角螺帽)
材质	硬度	材质	材质
UUSCB	—	SUS304	SUS304
PSCB	—	—	—



型式	②M (粗牙螺纹)	③L 选择	A	E	H	B	(C)	B ₁	d ₁	d	ℓ ₁	t	m
①Type	4	10 12 15 20	7	4	3.1	7	8.1	3	2.1	1.6	4.5	3	2.4
	5	12 15 20 25	8.5	5	4	8	9.2	4	2.6	2.2	4.5	3	3.2
	6	15 20 25 30	10	6	4.8	10	11.5	5	3	2.6	4.5	3	3.6
	8	20 25 30 40	13	8	6.5	13	15	6	5.5	5.1	5.5	4	5
	10	25 30 40 50	16	10	8.3	17	19.6	8	7.3	6.9	5.5	4	6

Delivery 交货期 5 天 发货 ① 上海・广州发货 ② 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 2909。 ③ M≥8, 9天发货。

数量分类 标准订购 小单 大单 数量 1～100 101～ 交货期 通常 另行报价 ① 超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 2909


■直杆型

标准加工品



Type	挡块		螺栓				A 附件(六角螺帽)	
	M材质	H硬度	M材质	*强度分类	S表面处理	M材质	S表面处理	
USS	聚氨基(黑色)	肖氏A90	SCM435	10.9	铬酸盐光泽处理	SS400	铬酸盐光泽处理	
USUS			SUS304			SUS304		
PUSS	聚缩醛(白色)	—	SCM435	10.9	铬酸盐光泽处理	SS400	铬酸盐光泽处理	
SPUS			SUS304	—	—	SUS304	—	

※如对抗锈有要求, 请优先选择 SUS304 材质产品。防锈方法请参考 2907～2908。



型式	②M (粗牙螺纹)	③L 选择	ℓ ₁	d	E	d ₁	t	B	B ₁	(C)	m
①Type	4	10 15 20 25 30 35	4.5	1.6	3.1	2.1	3	7	2	8.1	2.4
	5	10 15 20 25 30 35 40		2.2	4	2.6		8	2.5	9.2	3.2
	6	15 20 25 30 35 40 45 50 60		2.6	4.8	3		10	3	11.5	3.6
	8	25 30 35 40 45 50 60		5.1	6.5	5.5		13	4	15	5
	10	30 35 40 45 50 60 70		6.9	8.3	7.3		17	5	19.6	6
	12	30 40		6	8	10	8.6	19	6	21.9	7

Delivery 交货期 5 天 发货 ① 隔日上海・广州发货 2909 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

⑤ 天 发货 ① 上海・广州发货 ② 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 2909。 ③ M≥8, 9天发货。

数量分类 标准订购 小单 大单 数量 1～200 201～ 交货期 通常 另行报价 ① 超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 2909