

# 调整螺栓用固定块

—标准型・侧面安装型—

新刊载

橙色文字表示

CAD数据文件夹名: 22\_Locating\_&\_Guide\_Components

■特长: 即使空间狭窄也可从上部安装的构造。

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 型式(1Type·2No.) - ③H AJKC6 - 8

Order 订货范例 型式(1Type·2No.) - ③H AJSCM8 - 20

Order 订货范例 型式(1Type·2No.) - ③H AJSCC4 - 20

**■标准型 标准加工品**

Type	材质	表面处理
AJKC	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜
AJKCM	用钢	无电解镀锌
AJKCS	SUS304	-

※如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀锌表面处理和SUS304材质产品。表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。

Example 使用范例: AJKC 调整螺栓 (P.1409)

导轨 (P.435)

CAD 2D 3D 制 RoHS 10

型式	①Type	②No.	③H选择	d	H1	T	W	P	d2	d1	l	
AJKC AJKCM AJKCS (No.3-10)	3	5	10 15	2.5	5	7	26	16	3.5	6	3.5	
	4	5	10 15 20	3.5	5	7	26	16	3.5	6	3.5	
	5	6	10 15 20 25	4.5	6	9	32	20	4.5	8	4.5	
	6	8 10	15 20 25 30	5.5	6	9	32	20	4.5	8	4.5	
	8	10	15 20 25 30	7.5	8	12	38	26	5.5	9.5	5.5	
	10		12 15 20 25 30	9.5	10	16	50	32				
	12		12 15 20 25 30	11.5						9	14	9
	16		15 20 25 30	15.5								

Delivery 交货期 **3** 天发货

数量分类: 标准订购 小单 特殊订购 大单

数量: 1~100 101~

交货期: 通常 另行报价

※超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。P.9

# 调整螺栓用固定块

—L型・L型侧面安装型—

CAD数据文件夹名: 22\_Locating\_&\_Guide\_Components

■特长: 最适用于侧面没有调整螺栓的组装空间时, 可从上部安装的构造。

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 型式(1Type·2No.) - ③H AJLC10 - 30

**■调整螺栓用固定块 L型 标准加工品**

Type	材质	表面处理
AJLC	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜
AJLCM	用钢	无电解镀锌

※如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀锌表面处理和SUS304材质产品。表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。

Example 使用范例: AJLC 调整螺栓 (P.1409)

导轨 (P.435)

CAD 2D 3D 制 RoHS 10

型式	①Type	②No.	③H选择	d	H1	T	W	P	L	B	T1	d2	d1	l
AJLC AJLCM	3	15 20	2.5	5	7	26	16	16	11	7	3.5	6	3.5	
	4	15 20	3.5	5	7	26	16	16	11	7	3.5	6	3.5	
	5	20 25	4.5	6	9	32	20	23	16	9	4.5	8	4.5	
	6	20 25 30	5.5	6	9	32	20	23	16	9	4.5	8	4.5	
	8	20 25 30	7.5	8	12	38	26	28	20	10	5.5	9.5	5.5	
	10		30 35	9.5	10	16	50	32	38	27				
	12		30 35	11.5										
	16		30 35	15.5										

Delivery 交货期 **5** 天发货

数量分类: 标准订购 小单 特殊订购 大单

数量: 1~100 101~

交货期: 通常 另行报价

※超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。P.9

■特长: 最适用于侧面空间小的情况, 可从侧面安装的构造。

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 型式(1Type·2No.) - ③H AJSLC8 - 40

**■调整螺栓用固定块 L型侧面安装型 标准加工品**

Type	材质	表面处理
AJSLC	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜
AJSLCM	用钢	无电解镀锌
AJSLCS	SUS304	-

※如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀锌表面处理和SUS304材质产品。表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。

Example 使用范例: AJSLC 调整螺栓 (P.1409)

导轨 (P.435)

CAD 2D 3D 制 RoHS 10

型式	①Type	②No.	③H选择	d	H1	T	W	P	d1	T1	B	
AJSLC AJSLCM AJSLCS	3	15 20	2.5	5	7	26	16	4	4	4	5	
	4	15 20	3.5	5	7	26	16	4	4	4	5	
	5	15 20 25	4.5	6	9	32	20	6	5	6		
	6	15 20 25 30	5.5	6	9	32	20	6	5	6		
	8	20 25 30 40	7.5	8	12	38	26	7	6	8		
	10		25 30 40	9.5	10	16	50	32	9.5	7	9	
	12		25 30 40	11.5								
	16		25 30 40	15.5								

Delivery 交货期 **3** 天发货

数量分类: 标准订购 小单 特殊订购 大单

数量: 1~100 101~

交货期: 通常 另行报价

※超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。P.9

位置決めガイド部品

位置決めアジャストボルトブロック

ワークガイド

キャッチャー

板金用

リミット用

22 定位

导向零件

调整螺栓

工件导块

定位块

板金用

限位块