

固定环 带固定把手型

ー 开口型/D形切割型/侧面安装孔型 ー

新刊载

橙色文字表示



最快当天发货

CAD数据文件夹名: 03_Set_Collars

■特长: 采用与固定把手一体化的结构, 因此无需紧固工具, 可快速进行安装拆卸。

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (1Type · 2D) SCKL20


把手颜色 M

■开口型

标准加工品

Type		固定环		固定把手部		把手螺纹部		固定把手详情 P.2397	
标准	小型	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	小型固定把手详情 P.2401	
SCKL	SCKM	相当于S45C	四氧化三铁保护膜	锌压铸件	静电喷涂	相当于SUM24L	黑色铬酸盐 光泽处理		25/(6.3/)
PSCKL	PSCKM	相当于S45C	无电解镀锌	铸件	喷涂	相当于SUS24L	黑色铬酸盐 光泽处理		
SSCKL	SSCKM	相当于SUS304	-	-	-	相当于SUS303	-		

■ 曾如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀锌表面处理或SUS304材质产品。
■ 表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908。
① D1为线切割加工前的公差。
② 联接试验 最大轴向负载数据刊载于P.144。



< MISUMI独创规格 >


库存制
RoHS10

■D切割型

标准加工品

Type		固定环		固定把手部		把手螺纹部		固定把手详情 P.2397	
标准	小型	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	小型固定把手详情 P.2401	
SCDKL	SCDKM	相当于S45C	四氧化三铁保护膜	锌压铸件	静电喷涂	相当于SUM24L	黑色铬酸盐 光泽处理		25/(6.3/)
PSCDKL	PSCDKM	相当于S45C	无电解镀锌	铸件	喷涂	相当于SUS24L	黑色铬酸盐 光泽处理		
SSCDKL	SSCDKM	相当于SUS304	-	-	-	相当于SUS303	-		

■ 曾如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀锌表面处理或SUS304材质产品。
■ 表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908。



< MISUMI独创规格 >


库存制
RoHS10

■侧面安装孔型

标准加工品

Type		固定环		固定把手部		把手螺纹部		固定把手详情 P.2397	
标准	小型	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	小型固定把手详情 P.2401	
SCJKL	SCJKM	相当于S45C	四氧化三铁保护膜	锌压铸件	静电喷涂	相当于SUM24L	黑色铬酸盐 光泽处理		25/(6.3/)
PSCJKL	PSCJKM	相当于S45C	无电解镀锌	铸件	喷涂	相当于SUS24L	黑色铬酸盐 光泽处理		
SSCJKL	SSCJKM	相当于SUS304	-	-	-	相当于SUS303	-		

■ 曾如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀锌表面处理或SUS304材质产品。
■ 表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908。



< MISUMI独创规格 >

库存制
RoHS10

D	B	D1	M (粗牙螺纹)	M1	d	P1	P2	(F)	(N)	Y1	Y2	R	W	X	Y	(Z)	使用把手
6	18	35	M6	M3	6.6	15	8	1.5	10	7	8	7.5	1.5	10	7	13~15	CLOM□6-16-M/B/S(C)MS□6-16-M/B/S
8										8	10~13					CLOM□6-16-M/B/S(C)MS□6-16-M/B/S	
10										9.5	13~15					CLOM□6-16-M/B/S(C)MS□6-16-M/B/S	
12										11	15~16					CLOM□6-16-M/B/S(C)MS□6-16-M/B/S	
15										13	16~17					CLOM□6-20-M/B/S(C)MS□6-20-M/B/S	
16		14		15~16	CLOM□6-20-M/B/S(C)MS□6-20-M/B/S												
20		16		17~18	CLOM□6-25-M/B/S(C)MS□6-25-M/B/S												
25		18		22~24	CLOM□6-32-M/B/S(C)MS□6-32-M/B/S												
30		20		26~28	CLOM□6-32-M/B/S(C)MS□6-32-M/B/S												

请避免在未插入导向轴的状态下使用(空夹)。否则, 变形就不能使用了。
SSCK□、SSCDK□、SSCJ□使用的把手为()内的型号。
D25 · 30的D1公差为±0.3。 D30的C为1.0。

型式	③ 把手颜色选择	交货期																	
		带标准固定把手型									带小型固定把手型								
		开口型			D切割型			侧面安装孔型			开口型			D切割型			侧面安装孔型		
① Type	② D	SCKL	PSCKL	SSCKL	SCDKL	PSCDKL	SSCDKL	SCJKL	PSCJKL	SSCJKL	SCKM	PSCKM	SSCKM	SCDKM	PSCDKM	SSCDKM	SCJKM	PSCJKM	SSCJKM
6	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天
8	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天
10	S	库存品	第5天	第5天	库存品	第5天	第5天	库存品	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天
12	M	库存品	第5天	第5天	库存品	第5天	第5天	库存品	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天
15	B	库存品	第5天	第5天	库存品	第5天	第5天	库存品	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天
16	S	库存品	第5天	第5天	库存品	第5天	第5天	库存品	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天	第5天
20	M	库存品	第5天	第5天	库存品	第5天	第5天	库存品	第5天	第5天	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	B	库存品	第5天	第5天	库存品	第5天	第5天	库存品	第5天	第5天	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	S	库存品	第5天	第5天	库存品	第5天	第5天	库存品	第5天	第5天	-	-	-	-	-	-	-	-	-


④ 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9。



交货期



使用范例



●SCJKL


数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~40	41~
交货期	通常	另行报价

⑤ 超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

●SCJKL以外

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~30	31~
交货期	通常	另行报价

⑥ 超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



检索



检索