

セットカラー ー止めねじ固定タイプー スタンダードタイプー
固定環 止動螺丝固定型
ー标准型ー

新刊载
橙色文字表示

库存品
最快当天发货

交期缩短

CAD数据文件夹名: 03_Set_Collars

■与开口型、分离标准型相比，价格低廉。

请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 (1Type · 2D) - (3B)
SCCN10 - 8

■标准型

标准加工品

Type 材质 表面处理 附件

SCCN	相当于S45C	四氧化三铁保护膜	2个止动螺丝
PSCCN		无电解镀镍	
SCCN	相当于SUS304	—	2个止动螺丝 (SUS)
SCCA	2000系列铝合金	本色阳极氧化处理	
SCCAW		黑色阳极氧化处理	
SCCAB			

※如对防锈有要求，请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考 P.2906～2908。

CAD 2D 3D 库存制 RoHS10

型式		①B 选择		D1	d1	C	止动螺丝 M×长度
①Type	②D						
(标准型) SCCN PSCCN SSCCN SCCA SCCAW SCCAB	3	※6 8		7	4.5	0.2	M 3×3
	4	※6 8		8	5.5		
	5	※6 8 10		11	10		
	6	※6 ※8 ※10		12	11		
	8	※6 ※8 ※10		14	12		
	10	※6 ※8 ※10		16	13		
	12	6 ※8 ※10 12		20	15	0.5	M 5×4 (仅B6为 M4×3)
	13	※8 10 12		22	18		
	15	※8 ※10 ※12		24	20		
	16	8 ※10 12 15		26	22		
	18	※10 ※12 ※15		32	27		
	20	※10 ※12 ※15		32	27		
	25	※12 15 18		38	31	1	M 8×6 M10×8
	30	※15 18 20		46	38		
	35	※15 18 20		50	40		
	40	※20 22		60	45		
	50	20 ※22 25		70	55		

SCCA・SCCAW・SCCAB
(仅有带※符号的尺寸。
但没有D18规格。
D50－B20仅SCCN・
SSCCN适用。)

Delivery 交货期
●色 型式 (D3～30)
●其它型式
5 天 发 货

●隔日上海·广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
●上海·广州发货
●遇特殊期间交期有变更，详情请见 P.9。

Alterations 追加加工
型式 (1Type · 2D) - (3B) - (KB · WKB)
SCCN12 - 10 - KB

5 天 发 货
●上海·广州发货
●遇特殊期间交期有变更，详情请见 P.9。

Alteration	Code	Spec.
对应的压纹旋钮附件 (手动紧固型)	KB(1个) / WKB(2个)	附带滚花旋钮 ※详细尺寸请参阅 右边图表 也附带止动螺丝。 指定方法 KB(或WKB) 3 ≤ D ≤ 25 B ≥ 8

- 特长
- 将内六角止动螺丝变更为固定环用旋钮，便于手动拆卸固定环而无需使用工具。
 - 螺纹部已实施防松动处理。(※详情请参阅 P.151)
 - ※附带“B选择”尺寸及“M(粗牙螺纹)”尺寸均与固定环一致的旋钮。
- 例)对应SCCN10—8固定环，附带B8、M4的压纹旋钮。

■压纹旋钮详情

直纹滚花 防松动处理

·主要成分: 尼龙树脂
·可使用温度: -40～150℃
材质: 相当于SUS304

B 选择	M (粗牙螺纹)	D	L	T
8	3	7.5	6	3
	4		8	
	5		6	
10	4	9.5	8	4
	5		10	
	6		14.5	
12	5	11.5	10	5
15	6	14.5	10	5
18	6	15.5	10	5

Example 使用范例

SCCNNS (P.173)
SCCN (P.723)
轴承 (P.723)
轴承固定座 (P.679～)
固定环用旋钮 (P.2434～)

セットカラー ー止めねじ固定タイプー 幅広タイプー
固定環 止動螺丝固定型
ー壁厚加宽型ー

新刊载
橙色文字表示

库存品
最快当天发货

CAD数据文件夹名: 03_Set_Collars

■与标准型(P.145)相比，内径精度更好(H7)，壁厚更厚。

请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 (1Type · 2D) - (3B)
SCC10 - 8

■壁厚加宽型

标准加工品

Type 材质 表面处理 附件

SCC	相当于S45C	四氧化三铁保护膜	2个止动螺丝(SCM435)
PSCC		无电解镀镍	
SSCC	相当于SUS304	—	2个止动螺丝(SUS)

※如对防锈有要求，请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考 P.2906～2908。

CAD 2D 3D 库存制 RoHS10

型式 ●Type	②D	③B 选择	D ₁	d ₁	C	止动螺丝 M×长度	交货期		
							SCC	PSCC	SSCC
(壁厚加宽型) SCC PSCC SSCC (带※符号的B尺寸 仅为SCC型。)	5	6	14	13	0.5	M4×4	—	库存品	第5天
	6	6	15	14	0.5	M4×4	库存品	库存品	第5天
		8							库存品
	8	8	16	13	0.5	M4×4	库存品	库存品	库存品
		10							
	10	8	18	16	0.5	M4×4	库存品	库存品	第5天
		10							20
	12	8	22	20	0.5	M4×4	库存品	库存品	库存品
		10							
		12				26			
	15	8	25	24	0.5	M5×5	库存品	第5天	第5天
		10						库存品	库存品
	20	10	32	29	0.5	M6×6	库存品	第5天	库存品
		12						第5天	第5天
		15						库存品	库存品
	25	12	42	38	0.5	M6×6	第5天	第5天	第5天
		15						库存品	库存品
	30	16	45	42	1	M8×8	第5天	第5天	库存品
	35	20※	59	47	1	M8×8	第5天	—	—
	40	20※	72	55	1	M10×10	第5天	—	—
		22※							
	50	25※	79	65	1	M10×10	第5天	—	—

※遇特殊期间交期有变更，详情请见 P.9。

Delivery 交货期

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1～40	41～
交货期	通常	另行报价

※超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。P.9



■内径公差一览 (H7)

D	公差
5	+0.012
6	0
8	+0.015
10	0
12	+0.018
15	0
20	+0.021
25	0
30	+0.025
35	0
40	0
50	0