

压入式球头柱塞

—标准型·滚轮型—



CAD数据文件名: 23_Plungers


Order 订货范例 **型式 (Type · D)**
PFSSN4

压入式球头柱塞

—标准型—



Type	主体	球头	弹簧	可使用温度		
轻载型	PFSSN	SUS303	SUS440C	55HRC~	SUS631J1	-20~120°C
重载型	PFSSR	聚缩醛	聚缩醛	-	-	-30~80°C
轻载型	PFPSN	聚缩醛	聚缩醛	-	-	-30~80°C
重载型	PFPFN	聚缩醛	聚缩醛	-	-	-30~80°C




型式	Type	D	D1	L		S	d	d1	轻载型 (N)				重载型 (N)	
				轻载型	重载型				PFSSN	PFPSN · PFPFN	PFSSR	min.	max.	
2	2	2.5	3	—	0.3	1	0.5	0.54	0.78	0.54	0.78	—	—	
3	3	3.6	4	—	0.6	2	1	0.74	0.98	0.74	0.94	—	—	
4	4	4.6	5	6.5	0.8	3	1.5	0.65	5.6	1.3	6.4	3.1	8.7	
5	5	5.6	6	8	1	4	2	2.8	6.3	2.7	8.0	5.1	13.5	
6	6	6.6	7	9	1.6	5	2.5	2.95	9.6	1.15	10.2	5.3	16.5	
8	8	8.6	9	12	1.9	6.35	3	6.5	11.7	6.15	17.2	8	28	
10	10	10.6	11.5	14.5	2.4	8	3	9	15	2.1	18.8	13.5	30.5	

建议的安装孔尺寸为D±0.03 请涂抹粘合剂后使用, 以防止脱落。 kgf=N×0.101972

Delivery 交货期 **库存品**
隔日上海·广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
小单	1~300	301~
数量	通常	另行报价
交货期	通常	另行报价

超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9





Order 订货范例 **型式 (Type · D)**
PFPFR15

压入式球头柱塞

—滚轮型—



Type	主体	主球	副球	弹簧	可使用温度
PFPFR	聚缩醛	聚缩醛	SUS440C	SUS631J1	-30~80°C



型式	Type	D	D1	D2	L	S	L1	d	A	B	E	C	耐负载 (N)		
													min.	0.1mm	max.
7	7	9	—	7.5	1.5	—	—	4.76	7.5	1	1.5	0.8	0	0.1	2
9	9	11	8.4	10	1.7	—	—	5.56	—	—	2.5	—	0	0.2	4
13	13	15	12.4	15	2.8	—	—	8.73	7	1.2	3	—	0	0.3	7
15	15	17	14.7	16.5	3.5	—	—	10.32	8.5	—	3.5	—	0	0.3	11
20	20	22	19.4	22.5	5.2	—	—	15.88	10.5	1.5	5.3	—	0	0.3	14
24	24	26	23.4	29	6.6	—	—	19.05	13.5	—	6.4	—	0	0.3	21

建议的安装孔尺寸为D±0.03

Delivery 交货期 **库存品**
隔日上海·广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
小单	1~100	101~
数量	通常	另行报价
交货期	通常	另行报价

超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



滚轮柱塞

—简易型·支架型·螺栓型—



CAD数据文件名: 23_Plungers


Order 订货范例 **型式 (Type · No.)**
CBPJ9

简易型

—带负载调整功能—



Type	①②③主体·臂·调整螺丝	④轴承	⑤轴承轴	⑥弹簧	⑦止动螺丝	⑧螺帽
CBPJ	S45C 无电解镀锌	SUS440	SUJ2 58HRC~	SUS304-WPB	SCM435 相当于SWCH	无电解镀锌




型式	Type	No.	拧入量最小时 (X=3)		拧入量最大时 (X=0)	
			min	max	min	max
CBPJ	CBPJ	9	0.4	4.2	6.6	10.2

支架型



Type	主体	销	轴承	衬套	弹簧
TBPJ	S45C 无电解镀锌	S45C 无电解镀锌	SUJ2	高强度黄铜合金类	SUS304-WPB




型式	Type	No.	d	b	E	L1	负载 (N)	
							min.	max.
轻载型	TBPJ	1	14	5	11	25	3	5.1
重载型	TBPJ	1A	19	6	12.8	27.5	6.1	10.4
轻载型	SBPJ	1	14	5	11	25	3	5.1
重载型	SBPJ	1A	19	6	12.8	27.5	6.1	10.4

与以往产品相比, No.1A、2A型的轴承直径更大。 比球头柱塞(0.2~2.5mm)的行程更长(5~10mm)。

螺栓型



Type	主体	销	轴承	衬套	弹簧	A件(螺帽×2个)
轻载型	RBPJ	S45C 无电解镀锌	SUJ2	高强度黄铜合金类	SUS304-WPB	SS400 无电解镀锌
重载型	RBSJ	S45C 无电解镀锌	SUJ2	高强度黄铜合金类	SUS304-WPB	SS400 无电解镀锌



型式	Type	M(粗牙螺纹)	d	b	E	L1	螺帽			负载 (N)		
							B	(C)	T	min.	max.	
轻载型	RBPJ	16	10	4	9	25	16×2.0	24	27.7	10	1.6	4.8
重载型	RBSJ	20	19	6	11.5	30	20×2.5	30	34.6	12	2.9	8.4

Delivery 交货期 **库存品**
隔日上海·广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
小单	1~20	21~
数量	通常	另行报价
交货期	通常	另行报价

超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

