




Order
订货范例

型式

MC04-1L

■底面固定・立式
长臂型(186N)



(夹紧状态)


CAD 2D 3D

库存


MC04-1L

1N=0.101972kgf

型式	MC04-1L
主体材质	SS400
手柄	PVC(聚氯乙烯)
表面处理	铬酸盐光泽处理
闭合压力(N)	186
自重(g)	75
臂开闭角度	104°
把手开闭角度	62°
附件	橡胶头螺栓 材质 NBR 硬度 肖氏A70
推荐安装螺栓	M5



■底面固定・立式
长臂型(392N)




(夹紧状态)

CAD 2D 3D


库存

MC04-2L

型式	MC04-2L
主体材质	SS400
手柄	PVC(聚氯乙烯)
表面处理	铬酸盐光泽处理
闭合压力(N)	392
自重(g)	175
臂开闭角度	98°
把手开闭角度	62°
附件	橡胶头螺栓 材质 NBR 硬度 肖氏A70
推荐安装螺栓	M6



■底面固定・立式
长臂型(784N)




(夹紧状态)

CAD 2D 3D

库存

MC04-3L

型式	MC04-3L
主体材质	SS400
手柄	PVC(聚氯乙烯)
表面处理	铬酸盐光泽处理
闭合压力(N)	784
自重(g)	370
臂开闭角度	105°
把手开闭角度	59°
附件	橡胶头螺栓 材质 NBR 硬度 肖氏A70
推荐安装螺栓	M8



■底面固定・立式
长臂型(1078N)




(夹紧状态)

CAD 2D 3D

库存

■底面固定・立式
长臂型(784N)




(夹紧状态)

CAD 2D 3D

库存

■底面固定・立式
长臂型(1078N)



(夹紧状态)


CAD 2D 3D

库存

MC04-4L


1N=0.101972kgf

型式	MC04-4L
主体材质	SS400
手柄	PVC(聚氯乙烯)
表面处理	铬酸盐光泽处理
闭合压力(N)	1078
自重(g)	815
臂开闭角度	118°
把手开闭角度	73°
附件	橡胶头螺栓 材质 NBR 硬度 肖氏A70
推荐安装螺栓	M10




MC04-3LS

型式	MC04-3LS
主体材质	SS400
手柄	PVC(聚氯乙烯)
表面处理	铬酸盐光泽处理
闭合压力(N)	784
自重(g)	370
臂开闭角度	105°
把手开闭角度	59°
附件	橡胶头螺栓 材质 NBR 硬度 肖氏A70
推荐安装螺栓	M8



MC04-4LS

型式	MC04-4LS
主体材质	SS400
手柄	PVC(聚氯乙烯)
表面处理	铬酸盐光泽处理
闭合压力(N)	1078
自重(g)	815
臂开闭角度	118°
把手开闭角度	73°
附件	橡胶头螺栓 材质 NBR 硬度 肖氏A70
推荐安装螺栓	M10



交货期



库存品

●隔日上海・广州发货 ●P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	小单 1~100	大单 101~
交货期	通常	另行报价

●超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 ●P.9

