



六角支柱 一端おねじ/片端めねじ/両端おねじ ねじ径長さ指定型
六角形支柱
一端外螺纹一端内螺纹型/两端外螺纹 螺纹长度指定型

新刊载
橙色文字表示

明日
次日出货

大订单
对应
BIG ORDER

交期缩短

CAD数据文件名称: 29_Posts

■与LKC并用, 可实现指定单位0.1mm。
■特长: 可指定外螺纹长度。请根据需要使用FC(退刀槽加工)追加加工。

请按照选型步骤①~⑦选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 (一端外螺纹一端内螺纹型) (两端外螺纹 螺纹长度指定型)

型式 (①Type · ②B) - ③L - ④F - ⑤G - ⑥M - ⑦N

LSBH10 - 110 - F40 - M5 - N4
PLSBP10 - 200 - F40 - G20 - M5 - N4

标准加工品

■一端外螺纹一端内螺纹型 ■两端外螺纹型

Type

一端外螺纹一端内螺纹型	两端外螺纹	两端外螺纹 螺纹长度指定型
NLSBH	NLSBL	NLSBP
LSBH	LSBL	LSBP
PLSBH	PLSBL	PLSBP
SLSBH	SLSBL	SLSBP

材質 一般结构用钢 SUS304

表面処理 四氧化三铁保护膜 无电解镀镍

●一端外螺纹一端内螺纹型

●两端外螺纹型

●两端外螺纹 螺纹长度指定型

L尺寸公差通常为
L 8 ~ 300 ±0.2
L300.5 ~ 600 ±0.3
L600.5 ~ 1000 ±0.4

CAD 2D 3D 制 RoHS 10

材質一般结构用钢的产品带有防锈油。

型式			指定単位0.5mm				⑥M			⑦N选择		(C)	A		
①Type			②B	③L	④F	⑤G									
一端外螺纹 一端内螺纹型 NLSBH LSBH PLSBH SLSBH	两端外螺纹型 NLSBL LSBL PLSBL SLSBL	两端外螺纹 螺纹长度指定型 NLSBP LSBP PLSBP SLSBP	5	8~ 100	5~ 20	5~ 20	2	2.6	3	2 2.6		5.8	1.0		
			6	15~ 100	5~ 20	5~ 10	3	4	5	3 4		6.9	1.5		
			7	20~ 200	5~ 20	5~ 10	3	4	5	3 4		8.1	1.5		
			8	20~ 250	8~ 40	8~ 10	3	4	5	6	3 4 5		9.2	1.6	
			10	25~ 350	8~ 40	8~ 20	3	4	5	6	8	3 4 5 6		11.5	2
			12	25~ 500	10~ 50	10~ 20	4	5	6	8	10	4 5 6 8		13.9	2.5
			13	30~ 500	10~ 50	10~ 20	4	5	6	8	10	4 5 6 8		15	2.5
			14	35~ 600	12~ 50	12~ 20	5	6	8	10	12	5 6 8 10		16.2	3
			17	35~ 600	12~ 60	12~ 20	5	6	8	10	12	5 6 8 10		19.6	3
			19	45~ 600	15~ 60	15~ 20	6	8	10	12	16	6 8 10 12		21.9	3.5
			24	55~ 700	20~ 60	20~ 30	8	10	12	16	20	8 10 12 16		27.7	4
			27	65~ 800	25~ 90	25~ 30	10	12	16	20	24	10 12 16 20		31.2	5.0
			30	80~1000	30~100	30~100	12	16	20	24	12 16 20 24		34.6	6.0	
			32	80~1000	30~100	30~100	12	16	20	24	12 16 20 24		36.9	6	

①仅一端外螺纹一端内螺纹型L≥N×3+2

Alterations 追加加工

型式 (①Type · ②B) - ③L - ④F - ⑤G - ⑥M - ⑦N - (FC)

LSBH10 - 200 - F40 - M5 - N4 - FC
PLSBP24 - 350 - F35 - G30 - M16 - N12 - FC

Alterations Code Spec.

L尺寸公差变更 LKC L尺寸公差如下所示。
指定方法 LKC
使用LKC时, L尺寸指定单位可为0.1mm

外螺纹部退刀槽加工 FC A尺寸进行根部退刀槽加工。
指定方法 FC

变更内螺纹部有效长度 ND (N×3) 将内螺纹部有效长度变更为N×3。
指定方法 ND6
(将N变更为ND)
①ND×4≤L
②仅一端外螺纹一端内螺纹型适用
③B=5不适用

Delivery 交货期

5天发货



①上海·广州发货
②13:00之后下订为6天后发货。
③遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9。

数量分类		标准订购		特殊订购
小单	大单	大单	大单	大单
数量	1~50	51~100	101~200	201~
交货期	通常	+4天	+7天	另行报价


①超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

Example 使用范例

●安装范例



●使用范例



六角支柱 一端めねじ/片端おねじ
六角形支柱
一端内螺纹型/一端外螺纹型

新刊载
橙色文字表示

明日
次日出货

大订单
对应
BIG ORDER

交期缩短

CAD数据文件名称: 29_Posts

■与LKC并用, 可实现指定单位0.1mm。
■特长: 全长、螺纹直径可选。圆形支柱请参阅P.1758。

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 (一端内螺纹型) (一端外螺纹型)

型式 (①Type · ②B) - ③L - ④M

PLMN6 - 50 - M3
SLON10 - 300 - M5

标准加工品

■一端内螺纹型 ■一端外螺纹型

Type

一端内螺纹型	一端外螺纹型
NLMN	NLON
LSMN	LSON
PLMN	PLON
SLMN	SLON

材質 一般结构用钢 SUS304

表面処理 四氧化三铁保护膜 无电解镀镍

●一端内螺纹型

●一端外螺纹型

L尺寸公差通常为
L 8 ~ 300 ±0.2
L300.5 ~ 600 ±0.3
L600.5 ~ 1000 ±0.4

CAD 2D 3D 制 RoHS 10

材質一般结构用钢的产品带有防锈油。

型式		③L	④M (粗牙) 外螺纹选择		④M (粗牙) 内螺纹选择		(C)
①Type	②B	指定单位0.5mm					
一端内螺纹型 一般结构用钢 NLMN LSMN PLMN SUS304 SLMN	一端外螺纹型 一般结构用钢 NLON LSON PLON SUS304 SLON	5	8~ 100	2 2.6 3	2 2.6		5.8
		6	15~ 100	3 4 5	3 4		6.9
		7	15~ 200	3 4 5	3 4		8.1
		8	20~ 250	3 4 5 6	3 4 5		9.2
		10	20~ 350	3 4 5 6 8	3 4 5 6		11.5
		12	25~ 500	3 4 5 6 8 10	3 4 5 6 8		13.9
		13	30~ 500	3 4 5 6 8 10	3 4 5 6 8		15
		14	35~ 600	3 4 5 6 8 10 12	3 4 5 6 8 10		16.2
		17	35~ 600	4 5 6 8 10 12	4 5 6 8 10		19.6
		19	45~ 600	4 5 6 8 10 12 16	4 5 6 8 10 12		21.9
		24	65~ 700	5 6 8 10 12 16 20 24	5 6 8 10 12 16 20		27.7
		27	65~ 800	5 6 8 10 12 16 20 24	5 6 8 10 12 16 20		31.2
		30	80~1000	5 6 8 10 12 16 20 24	5 6 8 10 12 16 20 24		34.6
		32	80~1000	5 6 8 10 12 16 20 24	5 6 8 10 12 16 20 24		36.9

Alterations 追加加工

型式 (①Type · ②B) - ③L - ④M - (LKC · MLC)

PLMN6 - 50 - M3 - LKC
SLON10 - 300 - M5 - MLC5.5

Alterations Code Spec.

L尺寸公差变更 LKC L尺寸公差如下所示。
指定方法 LKC
使用LKC时, L尺寸指定单位可为0.1mm

变更内螺纹部有效长度 MD (M×3) 将内螺纹部有效长度变更为M×3。
指定方法 MD6
(将M变更为MD)
①MD×4≥L时, 内螺纹底孔可能会贯通。
②仅一端内螺纹型适用

变更外螺纹部长度 MLC 变更外螺纹部长度
①B=5不适用
②MLC=指定单位0.1
指定方法 MLC10
M×1≤MLC<M×1.5
③仅一端外螺纹型适用

Delivery 交货期

5天发货

①上海·广州发货
②13:00之后下订为6天后发货。
③遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9。

其他 3天发货

次日出货 P.11

数量分类		标准订购		特殊订购
小单	大单	大单	大单	大单
数量	1~50	51~100	101~200	201~
交货期	通常	+4天	+7天	另行报价

①超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

Example 使用范例

