

中精度コンタクトブロープ/リセプタクル(PCBテスト用) バック販売 -取付ピッチ25mil・30milシリーズ(0.65mm・0.76mm)-

## 中精度探针/探针座 (PCB测试用) 袋装销售

- 安装节距25mil・30mil系列 (0.65mm・0.76mm) -



最快当天发货

CAD数据文件夹名: 26\_Contact\_Probes\_Sensors

类似产品比较要点 | 更换参考次数: 1万次 方便且合算的袋装销售

Order 订货范例

|        |   |      |
|--------|---|------|
| 型式     | — | 前端形状 |
| NPJ25  | — | J    |
| NRJ25W |   |      |

订购时, 请指定袋数。  
订购数量1表示购买1袋(50支)。

### ■探针 袋装销售 (50支装)



### ■探针座 袋装销售 (50支装)



CAD 2D 3D 库存 RoHS10


| 部件   | M材质   | S表面处理   |
|------|-------|---------|
| ①柱塞  | SK4   | 镍底层镀金抛光 |
| ②柱塞筒 | 磷青铜   | 镍底层镀金抛光 |
| ③弹簧  | SWP-A | 镍底层镀金抛光 |

| ■探针座 |         |
|------|---------|
| M材质  | S表面处理   |
| 磷青铜  | 镍底层镀金抛光 |

### NPJ25


(探针)

前端形状图样



### NRJ25W

(探针座)



### ■探针

| 型式    | 前端形状   | 安装节距 (min.)     | 全行程 (额定行程)     | 弹簧压力 (额定行程) | 容许最大电流 | 接触电阻  | 更换参考使用次数 |
|-------|--------|-----------------|----------------|-------------|--------|-------|----------|
| NPJ25 | J B U1 | 25mil<br>0.65mm | 2mm<br>(1.3mm) | 25gf        | 0.3A   | 200mΩ | 1万次      |

### ■探针座

| 型式     | 组合探针  | 压入用安装孔尺寸 (参考) |
|--------|-------|---------------|
| NRJ25W | NPJ25 | φ 0.5mm       |

探针座带有导线(蓝色、长约860mm、线径φ 0.4mm)。

### ■探针 袋装销售 (50支装)



### ■探针座 袋装销售 (50支装)



CAD 2D 3D 库存 RoHS10


| 部件   | M材质   | S表面处理   |
|------|-------|---------|
| ①柱塞  | SK4   | 镍底层镀金抛光 |
| ②柱塞筒 | 磷青铜   | 镍底层镀金抛光 |
| ③弹簧  | SWP-A | 镍底层镀金抛光 |

| ■探针座 |         |
|------|---------|
| M材质  | S表面处理   |
| 黄铜   | 镍底层镀金抛光 |

### NPT038


(探针)

前端形状图样



### NRT038W

(探针座)



### ■探针

| 型式     | 前端形状    | 安装节距 (min.)     | 全行程 (额定行程)     | 弹簧压力 (额定行程) | 容许最大电流 | 接触电阻  | 更换参考使用次数 |
|--------|---------|-----------------|----------------|-------------|--------|-------|----------|
| NPT038 | J B E U | 30mil<br>0.76mm | 2mm<br>(1.3mm) | 23gf        | 0.5A   | 150mΩ | 2万次      |

### ■探针座

| 型式      | 组合探针   | 压入用安装孔尺寸 (参考) |
|---------|--------|---------------|
| NRT038W | NPT038 | φ 0.6mm       |

探针座带有导线(蓝色、长约860mm、线径φ 0.48mm)。

Delivery 交货期 库存品 隔日上海・广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类 标准订购 特殊订购 小单 大单 数量 1~20(袋) 21~(袋) 交货期 通常 另行报价 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



中精度コンタクトブロープ/リセプタクル(PCBテスト用) バック販売 -取付ピッチ35mil・40milシリーズ(0.9mm・1.00mm)-

## 中精度探针/探针座 (PCB测试用) 袋装销售

- 安装节距35mil・40mil系列 (0.90mm・1.00mm) -



最快当天发货

CAD数据文件夹名: 26\_Contact\_Probes\_Sensors

类似产品比较要点 | 更换参考次数: 2万次 方便且合算的袋装销售

Order 订货范例

|         |   |      |
|---------|---|------|
| 型式      | — | 前端形状 |
| NPT048  | — | J    |
| NRT048W |   |      |

订购时, 请指定袋数。  
订购数量1表示购买1袋(50支)。

### ■探针 袋装销售 (50支装)



### ■探针座 袋装销售 (50支装)



CAD 2D 3D 库存 RoHS10


| 部件   | M材质   | S表面处理   |
|------|-------|---------|
| ①柱塞  | SK4   | 镍底层镀金抛光 |
| ②柱塞筒 | 磷青铜   | 镍底层镀金抛光 |
| ③弹簧  | SWP-A | 镍底层镀金抛光 |

| ■探针座 |         |
|------|---------|
| M材质  | S表面处理   |
| 磷青铜  | 镍底层镀金抛光 |

### NPT048


(探针)

前端形状图样



### NRT048W

(探针座)



### ■探针

| 型式     | 前端形状    | 安装节距 (min.)    | 全行程 (额定行程)     | 弹簧压力 (额定行程) | 容许最大电流 | 接触电阻  | 更换参考使用次数 |
|--------|---------|----------------|----------------|-------------|--------|-------|----------|
| NPT048 | J B E U | 35mil<br>0.9mm | 2mm<br>(1.3mm) | 56gf        | 1.0A   | 100mΩ | 2万次      |

### ■探针座

| 型式      | 组合探针   | 压入用安装孔尺寸 (参考) |
|---------|--------|---------------|
| NRT048W | NPT048 | φ 0.65mm      |

探针座带有导线(蓝色、长约860mm、线径φ 0.48mm)。

### ■探针 袋装销售 (50支装)



### ■探针座 袋装销售 (50支装)



CAD 2D 3D 库存 RoHS10


| 部件   | M材质    | S表面处理   |
|------|--------|---------|
| ①柱塞  | SK4    | 镍底层镀金抛光 |
| ②柱塞筒 | 磷青铜    | 镍底层镀金抛光 |
| ③弹簧  | SUS304 | 镍底层镀金抛光 |

|       |         |
|-------|---------|
| ● 探针座 |         |
| M 材质  | S 表面处理  |
| 磷青铜   | 镍底层镀金抛光 |

### NPT058


(探针)

前端形状图样



### NRT058W

(探针座)



### ■探针

| 型式     | 前端形状     | 安装节距 (min.)     | 全行程 (额定行程)     | 弹簧压力 (额定行程) | 容许最大电流 | 接触电阻 | 更换参考使用次数 |
|--------|----------|-----------------|----------------|-------------|--------|------|----------|
| NPT058 | J B E U1 | 40mil<br>1.00mm | 2mm<br>(1.3mm) | 56gf        | 2.0A   | 70mΩ | 4万次      |

### ■探针座

| 型式      | 组合探针   | 压入用安装孔尺寸 (参考) |
|---------|--------|---------------|
| NRT058W | NPT058 | φ 0.75mm      |

探针座带有导线(蓝色、长约860mm、线径φ 0.48mm)。

Delivery 交货期 库存品 隔日上海・广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类 标准订购 特殊订购 小单 大单 数量 1~20(袋) 21~(袋) 交货期 通常 另行报价 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



26 探针 传感器 探针

探针

传感器