

四角支柱 ー両端めねじ/片端おねじ片端めねじー
方形支柱
ー两端内螺纹/一端外螺纹型一端内螺纹型ー

新刊载
橙色文字表示

CAD数据文件夹名: 29_Posts

■侧面安装零件时，方形支柱比六角形支柱的设置面积广，因此更为方便。

请按照选型步骤①～⑥选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 (两端内螺纹L尺寸指定型)
(两端内螺纹L尺寸・螺纹指定型)
(一端外螺纹一端内螺纹L尺寸・螺纹指定型)

型式(①Type・②B) - ③L - ④F - ⑤M - ⑥N

NLRFB10 - 150
SLRBF20 - 400 - M8 - N10
PLRGF15 - 350 - F32 - M8 - N6

■方形支柱 标准加工品

两端内螺纹型 一端外螺纹一端内螺纹型

Type

两端内螺纹型 L尺寸指定型 L尺寸・螺纹指定型

一端外螺纹一端内螺纹型 L尺寸指定型 L尺寸・螺纹指定型

材质

表面处理

B尺寸公差

Example 使用范例

使用追加加工WTP

由于进行内螺纹加工，因此内螺纹部的B有时可能会轻微突起。

材质一般结构用钢的产品带有防锈油。

外螺纹部前端有时会有中心孔。

■两端内螺纹 L尺寸指定型/一端外螺纹一端内螺纹型 L尺寸指定型				■两端内螺纹型 L尺寸・螺纹指定型			
型式	②B	③L	M	型式	③L	⑥M(粗牙螺纹)・⑥N(粗牙螺纹)	
①Type		指定单位1mm	(粗牙螺纹)	①Type	指定单位1mm	选择	
两端内螺纹型	8	10~150	M4	两端内螺纹型	8	20~150	3 4 5
一般结构用钢	10	15~300	M5	一般结构用钢	10	20~300	4 5 6
NLRFB	12	25~400	M6	NLRFB	12	25~400	4 5 6 8
LRFB	15	30~400	M8	LRBBF	15	30~400	4 5 6 8
PLRFB	20	40~400	M10	PLRBF	20	40~400	5 6 8 10 12
PLRFG	25	50~400	M12	SUS304	25	50~400	6 8 10 12 16
SLRFB	30	60~400	M16	SLRBF	30	60~400	8 10 12 16
SLRFG							

●不完整外螺纹部的最小值

Delivery 交货期

5天发货

上海・广州发货

13:00之后下订为6天后发货。

遇特殊期间交期有变更，详情请见P.9。

Alterations 追加加工

型式(①Type・②B) - ③L - ④F - ⑤M - ⑥N - (LKC・TP・WTP)

NLRFB8 - 150 - LKC
NLRBF20 - 400 - M8 - N10 - LKC
SLRBF15 - 100 - M5 - N6 - TP20 - P20 - WTP30 - K30

变更L尺寸公差

进行侧面螺纹孔加工。

与TP呈90度的对面上加工侧面螺纹孔。

指定方法 WTP10~K10

螺纹直径NA

螺纹深度 NA×1.5

WTP、K指定单位1mm

WTP≥(M(N)×2+NA/2)

一边外螺纹和一边内螺纹的时候 K≤L-WTP-NA/2-2

两边内螺纹的时候 K≤L-WTP-M(N)×2-NA/2

K=0时，螺纹孔为1个。

指定位置与TP相同时，螺纹孔会相互干扰。

WTP仅使用TP时适用

一端外螺纹一端内螺纹型从内螺纹端面按WTP→K的顺序。

スタンド用支柱/デバイス取付用スタンド/スタンドブラケット ー概要ー
底座用支柱/安装用底座/底座用支架
ー概要ー

米思米备有齐全的底座用零件，可以安装摄像头或传感器等各种仪器。防转、拆装简单的零件等都可根据用途加以选择。

■底座用支柱 安装仪器的底座用支柱。

适用	特长	圆型	方型
		是外径公差具备一定精度的支柱，可以安装仪器用的支柱固定夹。	安装在底座用支柱上的支柱固定夹不能旋转，请用于仪器不旋转的用途。
无刻度型	表面经过精加工处理，可以按10mm或1mm为单位指定长度	【中精度】 P.1764	网页刊载
带刻度型	表面带刻度，可用作拆装时的基准	P.1763	网页刊载

■仪器安装用底座 安装仪器的底座用支柱和支架的套件。

■底座用支架

安装方向	垂直安装						垂直安装	
	方法兰型	圆法兰型	简易型	方法兰/腰形孔型	侧面安装简易型	侧面安装标准型	方法兰型	圆法兰型
支架形状	【中精度】	【中精度】						
特长	铸造支架和支柱的套件价格最低	可进行省空间设置	安装部为腰形孔，安装时可进行微调	将右页的侧面安装型产品小型化，安装面积平均减36%	最适合传送线上的侧面安装的低价底座	因为重量轻，方形法兰可减少安装空间	因为重量轻，圆形法兰价格比方形低	
安装轴尺寸	10・12・15・20・25・30	10・12・15・20・25・30	8・10・12・15・20・25・30	10・12・15・20・25・30・35・40・50	10・12・15・20・25・30	10・12・15・20・25・30	10・12・15・20・25・30	10・12・15・20・25・30
页码	P.1765	P.1766	P.1767	P.1768	P.1769	P.1770	P.1771	P.1771

■底座用支架 支承安装仪器用支柱的支架。

・圆孔垂直安装

形状	圆型				方型	
	切削标准级	精密铸造标准级	圆柱型	支柱内侧紧固	标准・反向型	简易型
外观						
特长	可在不损伤支柱的情况下实现连接。最适合频繁拆卸的场合。	采用精密铸件，价格比切削型低。最适合不追求外观的用途。	无法兰的紧凑形状	利用支柱的内螺纹，使用螺栓可进行强力紧固	形状为方形，可牢靠固定。也有孔位置相反型的产品系列。	设置面积平均比标准型减少28%
对应轴尺寸(推荐公差g6・f8)	10・12・15・16・20・25・30・35・40・50	10・12・15・20・25・30・35・40・50	10・12・15・20・25・30・35・40	6・8・10・12・13・15・16・20・25・30	10・12・15・20・25・30・35・40・50	10・12・15・20・25・30
页码	P.1772	P.1773	网页刊载	网页刊载	P.1774	P.1775

・圆孔侧面安装

形状	方型			
	切削标准级	铸造标准级	结构紧凑	无法兰
外观				
特长	最适合传送线等侧面安装的用途	采用铸件，价格比切削型低。最适合不追求外观的用途	比标准型高度尺寸约减少25~30%。宽度尺寸约减少10%的紧凑型	无法兰，设置面积不足标准型的一半
对应轴尺寸(推荐公差g6・f8)	10・12・15・16・20・25・30・35・40・50	20・25・30・35・40・50	20・25・30・35・40・50	10・12・15・20・25・30
页码	P.1777	P.1776	P.1778	P.1779

・方孔垂直/侧面安装

安装方向	垂直安装	侧面安装型
	形状	方型
外观		
特长	将方棒・方管垂直安装的类型。最适合轴的止转用途	将方棒・方管侧面安装的类型。最适合轴的止转用途
对应轴尺寸(推荐公差g6・f8)	10・12・15・20・25	
页码	P.1780	