

【简易调整】X轴 送りねじ式 側面クランプユニット/キーガイドユニット

【简易调整】X轴 进给丝杠式

— 側面夹紧型/键导向型 —



最快当天发货

■特长：滑台底板安装孔为沉孔加螺孔结构，正反面皆可安装。通过螺栓，可实现强力锁紧。

CAD数据文件名：27_Simplified_Adjustment_Units



Order
订货范例

型式 (Type・No.)

XKCS30
XKYFB60


■側面夹紧型




CAD
2D
3D

库存 RoHS10



■精度基准 (参考)



XKCS30



📌 建议 关于底板的安装孔
正面安装→使用沉孔
反面安装→使用螺孔




M 材 质：铝合金
S 表面处理：黑色阳极氧化处理
A 附件：短头内六角螺栓 (CBS4-6) 4个
* No.40时为2个

📌 在竖放(Z轴方向)或倒放状态下使用时，容易导致上表面翘起或脱落，因此不建议使用。

型式		滑台面 (mm)	移动量 (mm)	旋转1圈的 移动量 (mm)	耐负载 (N)	自重 (kg)
Type	No.					
XKCS	30	29×50	25	0.8	9.8	0.1

■特长：基于键导向的简易调整组件。通过固定螺栓，可实现强力锁紧。附带刻度条。


■键导向型



CAD
2D
3D

库存 RoHS10



■精度基准



(参考)凹凸部尺寸
凸部：10^{+0.02}₀
凹部：10_{-0.02}

■平头型

XKYF□□ (本色阳极氧化处理)
XKYFB□□ (黑色阳极氧化处理)



M 材 质：铝合金
S 表面处理：阳极氧化处理
A 附件：内六角螺栓 (SCB4-10) 4个
刻度条 (刻度单位：1mm)

型式		滑台宽度 (mm)	移动量 (mm)	旋转1圈的 移动量 (mm)	A	B	H	L	T	X	Y	止动螺丝	耐负载 (N)	自重 (kg)
Type	No.													
XKYF	XKYFB	40	40	20	0.8	50	15	—	80 (27.5)	20	20	M4	19.6	0.18
		60	60	—	100	—	—	—	—	—	—	M5	39.2	0.34



Delivery
交货期

库存品

📌 隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~5	6~
交货期	通常	另行报价

📌 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9



检索

【简易调整】ラック&ピニオン式 スタンダードタイプ/X轴 左右ねじ式 開閉幅調整ユニット

【简易调整】X轴 齿条齿轮式

— 标准型/左右螺纹型 —



最快当天发货



交期缩短

■特长：快速大进给的简易滑台。

CAD数据文件名：27_Simplified_Adjustment_Units




Order
订货范例

型式 (Type・No.)

XKRG60
XANON150


■标准型




CAD
2D
3D

库存


XKRG



No.




■精度基准




■滑台面安装孔尺寸


No.40



No.60



No.90



* 2 XKRG40/60的沉孔始终被上面的滑板遮住，故不能使用。

📌 旋钮旋转1圈的移动量约19mm

📌 刻度单位：0.5mm


型式		滑台面 (mm)	移动量 (mm)	B	X	P	耐负载 (N)	自重 (kg)
Type	No.							
XKRG	40	25×40	±12	25	31	—	29.4	0.10
	60	40×60	±14	40	45	15	39.2	0.21
	90	40×90	±23	40	75	15	39.2	0.30

■相关WEB刊载产品

WEB检索型号	产品名称	特长
XYKNEJ	进给丝杠式标准型	
XYKNEF	进给丝杠式尺寸自由指定型	由于机构不同，因此与XYKNG相比虽然存在背隙，但行程会因耐重载而增大。
XYKS	进给丝杠式大导程型	

■特长：利用左右螺纹换向机构，通过一个旋钮关闭两个滑台。请用于导轨宽度调整、定心夹具装置等。


■左右螺纹型



CAD
2D
3D


库存 RoHS10

■精度基准




📌 建议
利用带球端的内六角扳手，可轻松实现长行程移动。

XANON60



XANON150



M 材 质：S45C
S 表面处理：四氧化三铁保护膜
A 附件：内六角螺栓 (SCB5-20) 4个

型式		滑台面 (mm)	移动量 (mm)	旋钮旋转1圈的 移动量 (mm)	耐负载 (N)		自重 (kg)
Type	No.				水平		
XANON	60	40×20	60(单侧30)	2.5(单侧1.25)	98(单侧49)	0.64	
	150	60×40	150(单侧75)	3.5(单侧1.75)	196(单侧98)	2.16	

📌 刻度单位：1mm



Delivery
交货期

库存品

📌 隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

●XKRG

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~20	21~
交货期	通常	另行报价

📌 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

●XANON

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~5	6~
交货期	通常	另行报价

📌 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9



Alterations
追加加工


型式 (R)
XANON60 — R

5 天 发 货
📌 上海・广州发货

Alteration	变更进给旋钮位置 (左右反向)
Spec.	
Code	R



Example
使用范例



绕线线材的
导轨宽度调整

27 简易调整组件