

【高精度】手動X軸 アリ溝 送りねじ式

【高精度】手动X轴 燕尾槽 进给丝杠型滑台

—标准型—



最快当天发货



交期缩短

【中精度】手動X軸 アリ溝 送りねじ式

【中精度】手动X轴 燕尾槽 进给丝杠型滑台

—标准型—



大订单
对应
BIG ORDER



最快当天发货

类似产品比较要点 | 滑动更为顺畅，耐用性更佳，容许力矩负载有保证

CAD数据文件夹名：28_Stages

■特长：最小厚度为15mm的燕尾槽进给丝杠型滑台。可代替使用调整螺栓等的微调机构。相较XFES系列，滑动顺畅性更佳。




Order
订货范例

型式(Type・No.)

XEG25

■X轴


(螺距0.5mm)




CAD 2D 3D
■XY轴 P.1643
■Z轴 P.1659
■XYZ轴 P.1677

库存 RoHS 10


XEG25



XEG40



XEG60



■材 质 (主体)无铜黄铜
(进给旋钮)铝合金
■表面处理 黑色氟树脂处理

型式 Type	No.	滑台面 (mm)	移动量 (mm)	旋钮旋转1圈的 移动量(mm)	耐负载(N)		移动精度(μm)		容许力矩负载(N・m)			平行度 (μm)	自重 (kg)	附件	
					水平	垂直	直线度	平行度	上下摆动	左右摇动	侧向滚动			Type M-L	数量
XEG	25	25×25	±5	0.5	29.4	9.8	30	30	2.0	1.5	1.3	40	0.07	SCB2-8	4
	40	40×40	±7						4.0	3.0	3.0			SCB3-6	
	60	60×60	±9						5.0	4.0	4.0			SCB4-6	

①最小读数(游标刻度)：0.1mm/刻度



Delivery
交货期

库存品

① 隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
数 量	1~9	10~
交货期	通常	另行报价

①超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9



Alterations
追加加工

型式(Type・No.)
XEG25 - R

●XEG40-R
●库存品
① 隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

●XEG25-R・XEG60-R
⑤ 天 发 货
① 隔日上海・广州发货 P.9
② 18:00前订购的库存品可当日发货。
③ 请根据规格书内容变更。
详情请见 P.9。

Alteration	变更夹紧位置(左右反向)
Spec.	
Code	R

①详细尺寸请根据CAD数据进行确认。

类似产品比较要点 | 通过改进结构，中国本土化生产，以“低廉”价格，保证“必要精度”的产品

CAD数据文件夹名：28_Stages

■特长：螺距为0.5mm的进给丝杠型滑台，进给精度高。经过工艺改善后，精度得以大幅提升。在性能与价格之间寻得完美平衡的产品。




Order
订货范例

型式(Type・No.)

XFES40

■X轴


(螺距0.5mm)




CAD 2D 3D
■XY轴 P.1644
■Z轴 P.1660

库存 RoHS 10


XFES25



XFES40



XFES60



■材 质 铝合金
■表面处理 黑色阳极氧化处理

型式 Type	No.	滑台面(mm)	移动量(mm)	旋钮旋转1圈的 移动量(mm)	耐负载(N)		移动精度(μm) 直线度	自重 (kg)
					水平	垂直		
XFES	25	25×25	±5	0.5	29.4	9.8	30	0.04
	40	40×40	±7					0.08
	60	60×60	±8		39.2	19.6		0.18

①最小读数(游标刻度)：0.1mm/刻度



Delivery
交货期

库存品

① 隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购		特殊订购
	小单	大单	大单
数 量	1~10	11~30	31~
交货期	通常	+8天	另行报价

①超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9



Alterations
追加加工

型式(Type・No.) - (R)

XFES40 - R

●XFES25-R ●左述以外
① 天 发 货 ●库存品
① 隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

①一点建议：XFES的底面安装孔
无论从表面与背面均可固定。

安装孔放大图	安装 螺纹尺寸	XFES25	XFES40	XFES60
		① 上方安装 φ4.2 M2.5 ② 下方安装	① 上方安装 φ6.5 M4 ② 下方安装	① 上方安装 φ8 M5 ② 下方安装

Alteration	变更夹紧位置(反向型)
Spec.	
Code	R

MiSUMI 制胜时间 助力智造



简单确认型号请参阅

<https://www.misumi.com.cn> 米思米

检索

MiSUMI 制胜时间 助力智造



2D・3D CAD数据齐备

<https://www.misumi.com.cn> 米思米

检索

1630