

【高精度】手動Z軸 アリ溝 送りねじ式

【高精度】手动Z轴 燕尾槽 进给丝杠型滑台

—标准型—



类似产品比较要点 | 滑动更为顺畅，耐用性更佳，容许力矩负载有保证

CAD数据文件夹名：28_Stages

■特长：导向机构中利用燕尾槽，可实现平稳滑动。相较XFES系列，滑动顺畅性更佳。



Order
订货范例


型式 (Type · No.)

ZEG25




CAD 2D 3D
■Z轴 (螺距0.5mm)
■XY轴 P.1629
■XYZ轴 P.1643
■XYZ轴 P.1677
库存 制 RoHS 10


ZEG25



ZEG40



ZEG60



材 质 (主体)无镉黄铜
(进给旋钮)铝合金
S 表面处理 黑色氟树脂处理

型式		滑台面 (mm)	移动量 (mm)	旋钮旋转1圈的 移动量 (mm)	耐负载 (N)	容许力矩负载 (N · m)			直线度 (μ m)	自重 (kg)	附件 (4个) Type M-L
Type	No.					上下摆动	左右摆动	侧向滚动			
ZEG	25	25×25	±5	0.5	9.8	2.0	1.5	1.3	30	0.09	SCB2-8
	40	40×40	±7			4.0	3.0	3.0			
	60	60×60	±9			19.6	5.0	4.0			

最小读数(游标刻度): 0.1mm/刻度



Delivery
交货期

●ZEG25 · 40
库存品

隔日上海·广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1~10	11~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时，
请在WOS中确认。 P.9

●ZEG60

5 天 发 货

隔日上海·广州发货
遇特殊期间交期有变更，
详情请见 P.9。



Alterations
追加加工



型式 (Type · No.)
ZEG25 - R



9 天 发 货

详细尺寸请根据CAD数据进行确认。

Alteration	Spec.	Code
变更夹紧 位置变更 (左右反向)		R

【中精度】手動Z軸 アリ溝 送りねじ式

【中精度】手动Z轴 燕尾槽 进给丝杠型滑台

—标准型—



类似产品比较要点 | 通过改进结构，中国本土化生产，以“低廉”价格，保证“必要精度”的产品

CAD数据文件夹名：28_Stages


■特长：螺距为0.5mm的进给丝杠型滑台，进给精度高。经过工艺改善后，精度得以大幅提升。在性能与价格之间寻得完美平衡的产品。



Order
订货范例


型式 (Type · No.)

ZFES40




CAD 2D 3D
■Z轴 (螺距0.5mm)
■XY轴 P.1630
■XYZ轴 P.1644
库存 制 RoHS 10


ZFES25



ZFES40



ZFES60



材 质 铝合金
S 表面处理 黑色阳极氧化处理

型式		滑台面 (mm)	移动量 (mm)	旋钮旋转1圈的 移动量 (mm)	耐负载 (N)	移动精度 (μ m)		自重 (kg)
Type	No.					直线度		
ZFES	25	25×25	±5	0.5	9.8	30		0.06
	40	40×40	±7					
	60	60×60	±8					

最小读数(游标刻度): 0.1mm/刻度



Delivery
交货期

●右述以外
库存品

隔日上海·广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1~10	11~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时，
请在WOS中确认。 P.9

●ZFES25 · 25-R

9 天 发 货

隔日上海·广州发货



Alterations
追加加工



型式 (Type · No.)
ZFES40 - R



Alteration	变更夹紧位置 (反向型)
Spec.	
Code	R

手动滑台

手动滑台

手动滑台

手动滑台

手动滑台

手动滑台

手动滑台

手动滑台

手动滑台