

CAD数据文件名: 31_Screws

CAD数据文件名: 31_Screws

■螺栓和轴环一体化的产品。请用于固定盖板等。

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②M) - ③L - ④F

DBTS6 - 3 - 10

■超短头型

标准加工品

3D CAD 2D 3D

制 RoHS 10

Type	M相当材质	S表面处理
DBGB	S45C	四氧化三铁保护膜
DBGM	S45C	无电解镀镍
DBGS	SUS303	-

※如防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS303材质产品。
表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908。

参考值 (并非保证值)

M	拉伸断裂负载
M3	1950
M5	4630

型式		指定单位1mm		E	D	A	B	ℓ	h1
①Type	②M(粗牙螺纹)	③L	④F						
DBGB DBGM DBGS	3	5~20	3~6	1.5	5	8	1.5	1	1.5
	4		4~8		6	10	2	1.2	2
	5		5~10		8	12	3	1.4	3
	6		6~12		10	16	3	1.5	3
	8		8~12		12	18	4	1.5	3.5
	10		10~15		15	20	5	1.5	4

■短头型

标准加工品

3D CAD 2D 3D

制 RoHS 10

Type	M相当材质	S表面处理
DBTB	S45C	四氧化三铁保护膜
DBTM	S45C	无电解镀镍
DBTS	SUS303	-

※如防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS303材质产品。
表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908。

参考值 (并非保证值)

M	拉伸断裂负载
M3	1950
M5	4630

型式		指定单位1mm		E	D	A	B	($\varnothing$)	h1
①Type	②M(粗牙螺纹)	③L	④F						
DBTB DBTM DBTS	3	3~20	3~6	2	5	8	2	1	2
	4		4~8	2.8	6	10	2.5	1.2	2.5
	5		5~10	3.5	8	12	3	1.4	3
	6		6~12	4	10	16	4	1.5	3.5
	8		8~12	5	12	18	5	1.5	4
	10		10~15	6	15	20	6	1.5	4.5

Delivery 交货期

3 天 发货

※上海・广州发货

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~50	51~100
交货期	通常	+7天

※超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

Alterations 追加加工

型式 (①Type · ②M) - ③L - ④F - (LTC · PC)


DBTB6 - 3.4 - 10 - LTC

Example 使用范例



Alterations	Code	Spec.
	LTC	变更L尺寸指定单位 LTC=指定单位0.1mm
	PC	对M尺寸部进行根部退刀槽加工。

D	M×螺距	g	f
5	M3×0.5	1	2.3
6	M4×0.7	1.2	3.2
8	M5×0.8	1.4	4.0
10	M6×1.0	1.7	4.8
12	M8×1.25	1.7	6.5
15	M10×1.5	2	8.2



减少零件数量
(螺栓和轴环一体化)

Order 订货范例

型式 (Type · M)

CHIC12

■吊环螺栓

3D CAD 2D 3D

库存 RoHS 10

Type	M材质	S表面处理	A附件
CHIC	SS400	铬酸盐光泽处理	1个螺帽
SCHI (不锈钢)	SUS304 (电解处理)	-	1个螺帽 (SUS304)


螺栓精度 JIS1168

※如防锈有要求, 请优先选择SUS304材质产品。
防锈方法请参考 P.2907~2908。

型式	M	M×P	a	b	C	D	H	ℓ	e	g	R	da	螺帽	A Type	B Type
Type	M												B T	N/1P {kgf/1P}	N/2P {kgf/2P}
CHIC SCHI	8	8×1.25	32.6	20	6.3	16	33.3	15	3	6	1	9.2	13	6.5	785 {80}
	10	10×1.5	41	25	8	20	41.5	18	4	7.7	1.2	11.2	17	8	1471 {150}
	12	12×1.75	50	30	10	25	51	22	5	9.4	1.4	14.2	19	10	2157 {220}
	16	16×2.0	60	35	12.5	30	60	27	5	13	1.6	18.2	24	13	4413 {450}
	20	20×2.5	72	40	16	35	71	30	6	16.4	2	22.4	30	16	6178 {630}

Caution 注意

不良示例
请绝对避免如图所示的使用方法。



库存品

※隔日上海・广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

※超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②M) - ③L

ANE10 - 300

■全螺纹型

3D CAD 2D 3D

库存 RoHS 10

Type	M材质	S表面处理
ANE	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜
ANES	相当于SUS304	-

※如防锈有要求, 请优先选择SUS304材质产品。
防锈方法请参考 P.2907~2908。

螺纹精度 使用JIS3级螺纹量规

Delivery 交货期

库存品

※隔日上海・广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~100	101~
交货期	通常	另行报价

※超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

