

# 外螺纹型等高螺栓

一轴径公差 e9-



CAD数据文件名: 31\_Screws

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

标准型: 型式(1Type · 2D) - 3L - 4F

自由指定型: MSMB5.5 - 30 - F10

■外螺纹型等高螺栓 一轴径公差 e9-

Type	D公差	M相当材质	H硬度	S表面处理	强度分类
MSB	e9	SCM435	33~38HRC	无电解镀锌	10.9
MSBMF					
SMSB		SUS304	-	-	A2-50
SMSBF					

※如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀锌表面处理和SUS304材质产品。表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。

标准加工品: MSB, MSBMF, SMSB, SMSBF

自由指定型: MSBMF, SMSBF

■标准型

Type	D	L	F	De9	A	B	C	E	MxP	T
MSB	4	10 15 20 25 30 35 40 45	5	-0.020	6.5	2.5	1.6	3	2.5x0.45	4.5
	4.5	10 15 20 25 30 35 40 45 50	6		7				3x0.5	5
	5	10 15 20 25 30 35 40 45 50	7	-0.050	8	3	2.2	4	4x0.7	6
	5.5	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55			9				4x0.7	6.5
	6	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70	9	-0.025	10	4	2.5	5	5x0.8	7
	6.5	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80			13				6x1.0	8.7
	8	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120	12	-0.061	16	6	4	8	8x1.25	10.8
	10	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120								

MSB的D12~30请参阅冲压模具零件产品目录。

Type	D	L	F	De9	A	B	C	E	MxP	T
SMSB	4	10 15 20 25 30	5	-0.020	6.5	2.5	1.6	3	2.5x0.45	4.5
	4.5	10 15 20 25 30 35 40	6		7				3x0.5	5.5
	5	10 15 20 25 30 40	7	-0.050	8	3	2.2	4	4x0.7	6
	5.5	10 15 20 25 30 35 40			9				4x0.7	6.5
	6	10 15 20 25 30 40	9	-0.025	10	4	2.5	5	5x0.8	7
	6.5	10 15 20 25 30 35 40 45 50			13				6x1.0	8.7
	8	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	12	-0.061	16	6	4	8	8x1.25	10.8
	10	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90								

■自由指定型

Type	D	L	F	A	B	C	E	T	L+F
MSBMF SMSBF	4	10~40	M ≤ F ≤ M × 2	7	2.5	1.6	3	4.5	L+F ≤ 46
	4.5	10~40						5	L+F ≤ 46
	5	10~40		9	3	2.2	4	5.5	L+F ≤ 47
	5.5	10~40						6	L+F ≤ 47
	6	10~40		10	4	2.5	5	6.5	L+F ≤ 59
	6.5	10~40						7	L+F ≤ 59
	8	10~40		13	5	3	6	8.7	L+F ≤ 70
	10	10~40						16	L+F ≤ 72

自由指定型和标准型的各部尺寸有时不同。

Delivery 交货期

●标准型 MSB · SMSB

●自由指定型 SMSBF

●自由指定型 MSBMF

3天发货 (上海·广州发货)

5天发货 (上海·广州发货)

库存品

隔日上海·广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类: 标准订购(小单), 特殊订购(大单)

数量: 1~500, 501~

交货期: 通常, 另行报价

超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

Alterations 追加加工

Alteration	Code	Spec.
LKC	LKC	变更L尺寸公差 L尺寸公差为从±0.05变为±0.1。 ※仅MSBMF、SMSBF适用

MSB的追加加工: 变更L尺寸(LC)和变更F尺寸(FC)详情请参阅冲压模具零件产品目录。

# 外螺纹型等高螺栓 (尺寸固定型)

一轴径公差 g6 · h7 · e9-



请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

标准型: 型式(1Type · 2D) - 3L

自由指定型: GMSB10 - 50

■外螺纹型等高螺栓 尺寸固定型 一轴径公差 g6 · h7-

Type	D公差	M相当材质	H硬度	强度分类
GMSB	g6	SCM435	33~38HRC	10.9
SGMSB		SUS304	-	A2-50
MSBH	h7	SCM435	33~38HRC	10.9
SHMSB		SUS304	-	A2-50

※如对防锈有要求, 请优先选择SUS304材质产品。表面处理和防锈方法请参考P.2907~2908。

Type	D	L	F	De9	A	B	C	E	MxP	T
GMSB SGMSB	4	10 15 20 (25) (30)	5	-0.020	6.5	2.5	1.6	3	2.5x0.45	4.5
	4.5	10 15 20 (25) (30)			7				3x0.5	5.5
	5	10 15 20 (25) (30)	6	-0.050	8	3	2.2	4	4x0.7	6
	6	10 15 20 25 30 35 40			9				4x0.7	6.5
	*8	10 15 20 25 30 35 40 45 50	9	-0.025	10	4	2.5	5	5x0.8	7
	*10	10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60			13				6x1.0	8.7

Delivery 交货期

●GMSB

●左述以外

5天发货

隔日上海·广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

上海·广州发货

遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9.

SGMSB带\*符号的尺寸9天发货。

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~500	501~
交货期	通常	另行报价



■大头等高螺栓 一轴径公差 e9-

Type	M材质	H硬度	S表面处理
MSBY	相当于S45C	40HRC~	滚花部 四氧化三铁保护膜

Type	D	L	F	A	E	F
MSBY	6	-0.020 -0.050	15 20	4x0.7	24	7
	8	-0.025 -0.061	25 30 35 40	6x1.0	30	8

Delivery 交货期

●D=6

●D=8

5天发货 (上海·广州发货)

9天发货 (上海·广州发货)

遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9.

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~100	101~
交货期	通常	另行报价

超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

