

【高精度】手動水平面Z軸 クロスローラーステンレスマイクロメータヘッドー

【高精度】手动水平面Z轴 交叉滚子导轨型滑台

— 千分尺旋钮型 —



最快当天发货

【高精度】手動水平面Z軸 リニアガイドー薄型 マイクロメータヘッド/送りねじー

【高精度】手动水平面Z轴 直线滚珠导轨型滑台

— 薄型 千分尺旋钮型/进给丝杠型 —



最快当天发货



交期缩短

类似产品比较要点 | 移动精度 直线度: 3 μm

CAD数据文件夹名: 28_Stages


■特长: 最适用于高精度的水平面Z轴的微调。与相同尺寸的ZLPG(P.1665)相比, ZLPGS的耐负载性更优良。

Order 订货范例

型式(Type・No.)



ZLPGS40

■水平面Z轴





CAD 2D 3D 库存 RoHS 10

ZLPGS40(千分尺旋钮 螺距0.5)



ZLPGS60(千分尺旋钮 螺距0.5)



☞详细尺寸请根据CAD数据进行确认。 材 质 不锈钢

型式		滑台面	移动量	耐负载	移动精度	容许力矩负载			力矩刚性			平行度	自重	附件
Type	No.	(mm)	(mm)	(N)	(μm)	上下摆动	左右摆动	侧向滚动	上下摆动	左右摆动	侧向滚动	(μm)	(kg)	TypeM-L
ZLPGS	40	40×40	±3	29.4	3	1.8	1.1	1.2	0.81	0.22	0.30	100	0.49	SCB3-6
	60	60×60	±3	58.8		3.3	2.4	3.1	0.42	0.18	0.12		0.99	SCB4-6

- ☞千分尺旋钮最小读数 10 μm/刻度
☞虽具有位置再现性, 但由于是基于杠杆原理的构造, 千分尺旋钮的进给量所对应的滑台面的升降量会因移动量的位置变化而产生偏差。

Delivery 交货期

库存品

☞ 隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1~9	10~
交货期	通常	另行报价

☞超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



类似产品比较要点 | 移动精度 直线度: 5 μm

CAD数据文件夹名: 28_Stages


■特长: 将厚度降至33mm的薄型水平面Z轴滑台。即使XYZ轴组合使用, 也可缩减高度。

Order 订货范例

型式(Type・No.)


ZLTG80

■水平面Z轴 薄型




CAD 2D 3D 库存 制 RoHS 10


ZLTG40




ZLTG40
(进给丝杠型)




ZLTG60




ZLTG60
(进给丝杠型)



ZLTG80



ZLTG80
(进给丝杠型)



☞详细尺寸请根据CAD数据进行确认。 材 质 铝合金
☞进给丝杠、千分尺旋钮的材质请参阅P.1689・1690。 S 表面处理 黑色阳极氧化处理

型式		滑台面	移动量	耐负载	移动精度	容许力矩负载			力矩刚性			平行度	自重	附件
Type	No.	(mm)	(mm)	(N)	(μm)	上下摆动	左右摆动	侧向滚动	上下摆动	左右摆动	侧向滚动	(μm)	(kg)	TypeM-L
ZLTG	40	40×40	±3	19.6	5	0.9	1.5	0.5	3.66	0.91	5.64	100	0.16	SCB3-6
	60	60×60	±3	29.4			2.3	0.7	3.67	0.25	4.81		0.24	SCB4-6
	80	80×80	±3	29.4			3.0	0.6	3.52	0.07	4.99		0.32	SCB4-6
ZLTG	40	40×40	±3	19.6	5	0.9	1.5	0.5	3.66	0.91	5.64	100	0.14	SCB3-6
	60	60×60	±3	29.4			2.3	0.7	3.67	0.25	4.81		0.22	SCB4-6
	80	80×80	±3	29.4			3.0	0.6	3.52	0.07	4.99		0.30	SCB4-6

- ☞千分尺旋钮最小读数 10 μm/刻度
☞虽具有位置再现性, 但由于是基于杠杆原理的构造, 千分尺旋钮的进给量所对应的滑台面的升降量会因移动量的位置变化而产生偏差。

Delivery 交货期

库存品

☞ 隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

ZLTG

9 天 发 货

☞ 上海・广州发货
☞ 遇特殊期间交期有变更,
详情请见 P.9。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1~10	11~
交货期	通常	另行报价

☞超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

