

ブチルゴムシート
异丁橡胶垫IIR

新刊载
橙色文字表示

CAD数据文件夹名: 35_Urethanes

请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。

Order
订货范例 A・B尺寸指定型

型式(①Type・②T) - ③A - ④B

RBRMF10 - 110 - 65

型式(①Type・②T) - ③A

RBRMA15 - 300

正方形・带状型

标准加工品

RoHS10

A尺寸固定型		A・B尺寸指定型		材质	硬度	颜色
无粘胶	带粘胶	无粘胶	带粘胶			
RBRM	RBRMA	RBRMF	RBRMFA	异丁橡胶(IIR)	肖氏A65	黑色
RBWM	RBWMA	RBWMF	RBWMFA	白色异丁橡胶(IIR)	肖氏A65	白色

■A・B尺寸指定型 - 标准型 -

■A尺寸固定型 - 正方形 -

■A尺寸固定型 - 带状型 -

T公差

T	公差
1~3	±0.3
5	±0.4
10	±0.6

A・B公差

A・B	公差
200以下	±0.5
201~300	±1.0
301~500	±1.5

粘胶的厚度为0.14~0.2mm。
带粘胶型T5以上的产品, 可能会因自重而使粘接胶带剥落。请用作临时固定, 或同时用螺栓固定。

■A・B尺寸指定型

型式		指定单位1mm	
①Type	②T	③A	④B
无粘胶型 带粘胶型 RBRMF RBRMFA RBWMF RBWMFA	1	10~500	10~500
	2		
	3		
	5		
	10		

■正方形

型式		③A 选择
①Type	②T	
无粘胶型 带粘胶型 RBRM RBRMA RBWM RBWMA	1	300 500
	2	
	3	
	5	
	10	

■带状型

型式		③A 选择
①Type	②T	
无粘胶型 带粘胶型 RBRM RBRMA RBWM RBWMA	1	3 5 10 20 30 40 50 80 100
	2	
	3	
	5	
	10	
	10	


L尺寸为500mm。

Delivery 交货期 5天发货

① 上海・广州发货
② 13:00之后下订为6天后发货。
③ 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

④ 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



■特性

耐热性、耐寒性、
耐候性优异的橡胶。

对水和化学药品也有很好的
耐性。

异丁橡胶(IIR)

机械强度

耐燃性 耐寒性 耐热性 耐油性 耐化学药品性 耐候性



エチレンゴムシート
乙丙橡胶垫EPDM

CAD数据文件夹名: 35_Urethanes

■适合室外等外部环境使用的EPDM橡胶板5天发货。

Order
订货范例 A・B尺寸指定型
正方形・带状型

型式(①Type・②T) - ③A - ④B

RBPMF5 - 150 - 126
RBPM10 - 300

标准加工品

CAD 2D 3D

RoHS10

正方形・带状型		A・B尺寸指定型		材质	硬度	颜色
无粘胶型	有粘胶型	无粘胶型	有粘胶型			
RBPM	RBPMA	RBPMF	RBPMFA	乙丙橡胶(EPDM)	肖氏A65	黑色

■A・B尺寸指定 - 标准型 -

■正方形

■带状型

T公差

T	公差
1~3	±0.3
5	±0.4
10	±0.6

A・B公差

A・B	公差
200以下	±0.5
201~300	±1.0
301~500	±1.5

粘胶层的厚度为0.14~0.2mm。
带粘胶型T5以上的产品, 可能会因自重使粘接胶带剥落。请用作临时固定, 或同时使用螺栓固定。

■A・B尺寸指定型

型式		指定单位1mm	
①Type	②T	③A	④B
无粘胶型 RBPMF	1	10~500	10~500
	2		
	3		
	5		
	10		

■正方形

型式		③A 选择
①Type	②T	
无粘胶型 RBPM	1	300 500
	2	
	3	
	5	
	10	

■带状型

型式		③A 选择
①Type	②T	
无粘胶型 RBPM	1	3 5 10 20 30 40 50 80 100
	2	
	3	
	5	
	10	
	10	

L尺寸为500mm。

Delivery 交货期 5天发货

① 上海・广州发货

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~20	21~
交货期	通常	另行报价

④ 超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

孔加工 板厚10mm以上

P.2054 WEB

MISUMI

■特性

耐候性非常优异的橡胶。

还有耐碱类、酮类、
臭氧性也优异的橡胶。

乙丙橡胶(EPDM)

机械强度

耐燃性 耐寒性 耐热性 耐油性 耐化学药品性 耐候性

可用于室外等耐环境的场所

Example 使用范例

RBPM 可用于夹钳的前端

RBPMF 用作缓冲材料

35
海聚
绵氨
酯·
橡胶