

29 支柱
スタンド 支柱フランジ
六角支柱
円形支柱
デバイス
取付用
スタンド
支柱用スタンド
（丸棒用）
（角棒用）
支柱フランジ
取付関連部品
フリー
フォーム

スタンド用ブラケット 一角フランジ/丸フランジタイプー
底座用支架
ー方法兰/圆法兰型ー

新刊载
橙色文字表示



CAD数据文件夹名: 29_Posts

Order 订货范例

型式 (Type · D)

ASTF15
CSTF20

■方法兰型

标准加工品




CAD 2D 3D

库存制
RoHS10

Type		M材质	S表面处理	A附件	
无定位孔	带定位孔			无定位孔	带定位孔
ASTF	ASPF	FC250	四氧化三铁保护膜或磷酸盐保护膜	止动螺丝	止动螺丝 定位销(SUJ2)
ASTFM	—		无电解镍		

●支架单品 (无定位孔)

(带定位孔)



❗材质为FC250的产品，四氧化三铁保护膜有可能个别会有茶红色，属于正常工艺现象。
❗如防腐有要求，请优先选择无电解镍表面处理产品。表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908。

型式		A	B	F	G	D ₁	H	T	ℓ	K	J	M	交货期				
Type	DH7												ASTF	ASPF	ASTFM		
支架单品 ASTF ASTFM	支架单品 带定位孔 (D20～50) ASPF	10	+0.015 0	56	30	40	14	26	35	12	18	4.5	11	M4	库存品	—	库存品
		12	+0.018 0	62	36	44	18	28	35	12	18	5.5	13	M4	库存品	—	库存品
		15		70	40	50	20	31	40	12	20	6.6	15	M5	库存品	—	库存品
		20	+0.021 0	80	50	60	30	40	45	12	25	6.6	15	M5	库存品	第5天	库存品
		25		100	60	75	36	45	50	12	30	9	18	M6	库存品	第5天	库存品
		30		106	60	80	36	50	60	12	30	9	18	M6	库存品	第5天	库存品
		35	+0.025 0	118	80	90	40	55	70	15	40	11	20	M8	第5天	第5天	第5天
		40		125	80	95	40	60	80	15	40	11	20	M8	第5天	第5天	第5天
		50	+0.03 0	140	100	106	50	70	100	15	50	14	24	M10	第5天	第5天	第5天



库存品

●ASTF・ASTFM (D35~50)
ASPF (D20~50)

5 天 发 货

❗隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类

标准订购	特殊订购
小单	大单
数量 1~30	31~
交货期 通常	另行报价

❗超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

❗上海・广州发货
❗遇特殊期间交期有变更，详情请见 P.9。

数量分类

标准订购	特殊订购
小单	大单
数量 1~30	31~
交货期 通常	另行报价

❗超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

■圆法兰型

标准加工品




CAD 2D 3D

库存制
RoHS10

Type		M材质	S表面处理	A附件	
无定位孔	带定位孔			无定位孔	带定位孔
CSTF	CSPF	FC250	四氧化三铁保护膜或磷酸盐保护膜	止动螺丝	止动螺丝 定位销(SUJ2)
CSTFM	—		无电解镍		

●支架单品 (无定位孔)

(带定位孔)



❗材质为FC250的产品，四氧化三铁保护膜有可能个别会有茶红色，属于正常工艺现象。
❗如防腐有要求，请优先选择无电解镍表面处理产品。表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908。

型式			A	D ₁	H	T	ℓ	P.C.D.	K	J	M	交货期			
Type	DH7											CSTF	CSPF	CSTFM	
支架单品 CSTF CSTFM	支架单品 带定位孔 CSPF	10	+0.015 0	56	26	35	12	18	43	4.5	11	M4	库存品	第5天	库存品
		12	+0.018 0	68	28	35	12	18	51	5.5	13	M4	库存品	第5天	库存品
		15		75	31	40	12	20	56	6.6	15	M5	库存品	第5天	库存品
		20	+0.021 0	86	40	45	12	25	65	6.6	15	M5	库存品	第5天	库存品
		25		100	45	50	12	30	75	9	18	M6	库存品	第5天	库存品
		30		106	50	60	12	30	80	9	18	M6	库存品	第5天	库存品
		35	+0.025 0	118	55	70	15	40	90	11	20	M8	第5天	第5天	第5天
		40		125	60	80	15	40	95	11	20	M8	第5天	第5天	第5天
		50	+0.03 0	140	70	100	15	50	106	14	24	M10	第5天	第5天	第5天



库存品

●CSTF・CSTFM (D35~50)
CSPF

5 天 发 货

❗隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类

标准订购	特殊订购
小单	大单
数量 1~30	31~
交货期 通常	另行报价

❗超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

❗上海・广州发货
❗遇特殊期间交期有变更，详情请见 P.9。

数量分类

标准订购	特殊订购
小单	大单
数量 1~30	31~
交货期 通常	另行报价

❗超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9



スタンドブラケット ースタンダードタイプー
底座用支架
ー标准型ー

新刊载
橙色文字表示



CAD数据文件夹名: 29_Posts


Order 订货范例

型式 (Type · D)

CLSM20

■标准型

标准加工品



CAD 2D 3D

库存制
RoHS10

Type	M材质	S表面处理	A附件
CLSB	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	内六角螺栓
CLSM	铝	无电解镍	内六角螺栓
CLSAM	铝合金	白色阳极氧化	内六角螺栓 (不锈钢)
CLSS	SUS304	—	—

❗◎部带有去毛刺槽口。
❗◎部有时带有开口槽。
* 附属的内六角螺栓D10~15各1个、D20~50各2个。
❗如防腐有要求，请优先选择无电解镍表面处理和SUS304材质产品和铝合金材质产品。表面处理和防锈方法请参考 P.2906~2908。
❗止动螺丝的螺丝孔加工后会产生毛刺，为去除毛刺，因此部分产品内径有切沟槽。




◎部扩大图

W+1

0.5

(Dh7)

●D尺寸10~16



型式		A	B	L	T	D1	F	G	b	C	S	h	f	H	Y	W	d	d1	MA	e	附属螺栓	交货期			
Type	DH7																					CLSB	CLSM	CLSS	CLSAM
10	+0.015 0	50	33	35	10	30	35	18	4.5	29	—	22	15	10	5	2	4.5	8	M4	20	M4-15 1个	库存品	库存品	库存品	第5天
12	—	52	35	35	10	32	37	20	4.5	29	—	22	15	11	6	2	4.5	8	M4	22	M4-15 1个	库存品	库存品	库存品	第5天
15	+0.018 0	58	40	39	12	35	40	24	5.5	32	—	24	17	12.5	6	2	5.5	10	M5	25	M5-20 2个	库存品	库存品	库存品	第5天
16	—	58	40	39	12	35	40	24	5.5	32	—	24	17	12.5	6	2	5.5	10	M5	25	M5-20 2个	库存品	库存品	—	—
20	—	73	45	50	12	40	50	28	6.6	33.8	10.5	27	25	14	7	2	5.5	9.5	M5	30	M5-20 2个	库存品	库存品	库存品	第5天
25	+0.021 0	93	55	60	12	50	62	36	9	41.5	12	34	28	18	10	2	6.6	11	M6	35	M6-25 2个	库存品	库存品	库存品	第5天
30	—	103	65	70	15	60	72	42	9	47	15	38	34	21	10	2	9	14	M8	45	M8-25 2个	库存品	库存品	库存品	第5天
35	—	108	70	80	15	65	75	45	11	55	16	44	39	24	10	3	9	14	M8	50	M8-25 2个	库存品	库存品	—	第5天
40	+0.025 0	118	75	90	15	70	78	55	11	64	17	53	40	26	13	3	9	14	M8	60	M8-30 2个	库存品	库存品	—	—
50	—	138	90	110	18	85	95	60	14	77.5	21	65	48	32	16	3	11	17.5	M10	70	M10-35 2个	库存品	库存品	—	第5天

❗DH7公差、垂直度为开口加工前的公差。
❗配合轴的公差建议采用g6、f8。有关底座用支柱请参考P.1764。另外，紧固时，建议使用加长扳手。




数量分类

标准订购	特殊订购
小单	大单
数量 1~30	31~
交货期 通常	另行报价

❗超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9



Example 使用范例



29 底座
支柱
支柱固定夹
六角形支柱
圆形支柱
安装用底座
（圆棒用）
（方棒用）
支柱固定夹
自由导向臂
安装相关零件