

スタンドブラケット - スクエア コンパクトタイプ -

底座用支架

— 简易方型 —

CAD数据文件夹名: 29_Posts

■特长: 与标准型(左页)相比, 设置面积平均缩减28%。



Order
订货范例

型式 (Type · D)

CAQB20

■简易型

标准加工品





CAD 2D 3D 制 RoHS 10

Type	材质	S 表面处理	A 附件
沉孔型 CAQB	CBQB	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜
CAQM	CBQM	无电解镀镍	内六角螺栓 (不锈钢)

●附件: 四氧化三铁保护膜产品附带CB螺栓(P.1861)、无电解镀镍产品附带SCB螺栓(P.1863)。

曾如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理产品。表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。



型式			A	B	C	f ₁	f ₂	G	b	b ₁	m	H	MA	X	S	d	d ₁	Z	
Type		DH7																	
沉孔型 CAQB CAQM	螺纹孔型 CBQB CBQM	10	+0.015 0	30	20	19	6	9	11	5	8	M4	9	M4	4.75	9.5	5	8	4.6
		12	+0.018 0	32				10					10						
		15		39				14				M5	12						
		20		48	28	27	7.5	17.5	16	7	11	M6	15	M6	7	13	7	11	6.5
		25	+0.021 0	52	32	31		20	17										
		30		63	40	39		10	22.5				20						

●DH7公差、垂直度为开口加工前的公差。●CBQB无D=30。
●配合轴的公差建议采用g6、f8。有关底座用支柱请参阅P.1764。另外, 紧固时, 建议使用加长扳手。



Delivery
交货期


3 天发货

●上海·广州发货




Example
使用范例

■实现紧凑化



简易方型
设置面积平均缩减28%。



スタンドブラケット - 側面取付鑄造タイプ・側面取付鑄造 ノック穴付タイプ/側面取付長穴タイプ -

底座用支架

— 側面安装铸造型・側面安装铸造型 带定位孔型/側面安装腰形孔型 —

CAD数据文件夹名: 29_Posts

■特长: 采用铸造加工, 与普通产品(左页)相比, 降价幅度最高可达67%。



Order
订货范例

型式 (Type · D)

CLTBD20
CLPMD30



Order
订货范例

型式 (Type · D)

CLNB25
CLNA20

■側面安装铸造型

标准加工品




■側面安装铸造型带定位孔型



Type	材质	S 表面处理	A 附件
側面安装铸造型 CLTBD	CLPBD	FCD450	四氧化三铁保护膜或磷酸盐保护膜
CLTMD	CLPMD	无电解镀镍	内六角螺栓 (不锈钢)

曾如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理产品。表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。



●附件: 四氧化三铁保护膜或磷酸盐保护膜产品附带CB螺栓, 无电解镀镍产品附带SCB螺栓。定位孔型附带定位销。

■铸造型的公差
A尺寸、B尺寸、L尺寸、E尺寸、T尺寸为铸造型的公差。

JIS B0403的铸造公差等级CT12		
以上	以下	公差
10	16	±2.2
17	25	±2.3
26	40	±2.5
41	63	±2.8
64	100	±3.0
101	160	±3.5

■附属定位销	DH7 附属定位销
20	MSTM6 20
25	MSTM8 20
30	MSTM8 20


*F/2部的±0.01仅定位孔间距公差适用, 不适用于通孔。
*为改善B部的外观而进行了切入。
*L、T部带有约2°的起模斜度。
●四氧化三铁保护膜或磷酸盐保护膜、无电解镀镍产品带有防锈油。

型式		A	B	L	T	F	G	K	J	h	H	E	d	d1	Z	MA	W	带定位孔		附属螺栓	交货期				
Type	DH7																	PH7	容差		侧面安装铸造型	侧面安装铸造型带定位孔	CLTBD	CLTMD	CLPBD
侧面安装铸造型 CLTBD CLTMD	20	+0.021 0	65	45	45	12	50	25	6.6	13	22	15	30	6.6	11	6.5	M6	2	6	+0.012 0	M6-20 2个	第5+1天	第5+1天	第5+1天	第5+1天
	25		80	60	53	12	60	36	9	18	27	18	35	6.6	11	6.5	M6	2	8	+0.015 0	M6-25 2个	第5+1天	第5+1天	第5+1天	第5+1天
	30		90	60	60	15	70	36	9	18	30	21	45	9	14	9	M8	2	8	+0.015 0	M8-35 2个	第5+1天	第5+1天	第5+1天	第5+1天
侧面安装铸造型 带定位孔 CLPBD CLPMD	35	+0.025 0	105	80	68	15	80	40	11	20	35	24	50	9	14	9	M9	3	—	—	M8-40 2个	第5+1天	第5+1天	—	—
	40		115	80	76	15	90	40	11	20	38	27	60	11	17.5	11	M10	3	—	—	M10-45 2个	第5+1天	第5+1天	—	—
	50		135	100	87	18	105	50	14	24	43	33	70	11	17.5	11	M10	3	—	—	M10-50 2个	第5+1天	第5+1天	—	—

●DH7公差、垂直度为开口加工前的公差。
●配合轴的公差建议采用g6、f8。有关底座用支柱请参阅P.1763·1764。另外, 紧固时, 建议使用加长扳手。
●CLPBD、CLPMD型D≤30。


■側面安装腰形孔型

标准加工品



Type	材质	S 表面处理	A 附件
CLNB	CLNM	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜
CLNA	CLNS	铝合金	本色阳极氧化处理
		SUS304	—

曾如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理产品。表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。



●附件: CLNB附带CB螺栓, 其他附带SCB螺栓。

型式			A	B	L	T	G	F	J	K	h	H	E	d	d1	Z	MA	W	附属螺栓	交货期			
Type	DH7	CLNB																		CLNM	CLNA	CLNS	
CLNB (D20~30・40)	20	+0.021 0	65	45	45	12	25	47.5	5.5	6.6	22	15	30	6.6	11	6.5	M6	2	M6—20 2个	第7天	第7天	第5+1天	第5+1天
	25		80	60	53	12	36	57.5	7.5	9	27	18	35	6.6	11	6.5	M6	2	M6—25 2个	第7天	第7天	第5+1天	第5+1天
CLNM (D20~50)	30	+0.025 0	90	60	60	15	36	67.5	7.5	9	30	21	45	9	14	9	M8	2	M8—35 2个	第7天	第7天	—	—
CLNA (D20・25・50)	35		105	80	68	15	40	77.5	9.5	11	35	24	50	9	14	9	M8	3	M8—40 2个	—	第7天	—	—
	40		115	80	76	15	40	87.5	9.5	11	38	27	60	11	17.5	11	M10	3	M10—45 2个	第7天	第7天	—	—
CLNS (D20・25)	50		135	100	87	18	50	102.5	12.5	14	43	33	70	11	17.5	11	M10	3	M10—50 2个	—	第7天	第5+1天	—

●DH7公差、垂直度为开口加工前的公差。
●配合轴的公差建议采用g6、f8。有关底座用支柱请参阅P.1763·1764。另外, 紧固时, 建议使用加长扳手。



Delivery
交货期

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~30	31~
交货期	通常	另行报价

●超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。P.9