

金属ワッシャ ー並級 T寸選択・T寸指定タイプー
金属垫圈
ー普通级 T尺寸选择型・T尺寸指定型ー



CAD数据文件名: 30_Washers

金属ワッシャ ー精密級 T寸選択・T寸指定タイプー
金属垫圈
ー精密级 T尺寸选择型・T尺寸指定型ー



CAD数据文件名: 30_Washers

请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 (①Type・②D) - ③V - ④T
WSSB20 - 8 - 3

标准加工品

Type		M材质	S表面处理
选择型	指定型		
WSSB	TWSSB	相当于S45C	四氧化三铁保护膜
WSSM	TWSSM		无电解镀镍
WSSS	TWSSS	相当于SUS304	-

如防腐有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。
如需有硬度产品, 请参考P.1809。

■T尺寸选择型(普通级)

型式		①V 选择													①T 选择				
①Type	②D																		
WSSB WSSM WSSS	4	2													1 2				
	5	2 3													1 2				
	6	2 3 4													1 2				
	8	2 3 4 5 6													1 2 3 5				
	10	2 3 4 5 6 8													1 2 3 5				
	12	3 4 5 6 8 10													1 2 3 5				
	13	4 5 6 8 10													1 2 3 5				
	14	4 5 6 8 10													1 2 3 5				
	15	4 5 6 8 10 12													1 2 3 5				
	16	4 5 6 8 10 12													1 2 3 5				
	20	4 5 6 8 10 12 15													2 3 5				
	25	6 8 10 12 15 16 20													2 3 5				
	30	8 10 12 15 16 20 25													2 3 5				
	WSSB	35	10 12 15 16 20 25													3 5 10			
		40	10 12 15 16 20 25 30													3 5 10			
50		10 12 15 16 20 25 30													3 5 10				
60		15 16 20 25 30													3 5 10				

厚度10mm以上的金属轴环从P.1825起刊载。

Delivery 交货期
库存品
隔日上海・广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 (①Type・②D) - ③V - ④T
TWSSB10 - 5 - 6.5

■T尺寸指定型(普通级)

型式		①V 选择											①T指定单位 0.5mm	
①Type TWSSB TWSSM TWSSS	②D												1.0~10.0	
	4	2												
	5	2 3												
	6	2 3 4												
	8	2 3 4 5 6												
	10	2 3 4 5 6 8												
	12	3 4 5 6 8 10												
	13	4 5 6 8 10												
	14	4 5 6 8 10												
	15	4 5 6 8 10 12												
	16	4 5 6 8 10 12												
	20	4 5 6 8 10 12 15 16												
	25	6 8 10 12 15 16 20												
	30	8 10 12 15 16 20 25												

Delivery 交货期
3 天发货
上海・广州发货
次日出货 P.11
超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 (①Type・②D) - ③V - ④T
WASB20 - 8 - 3

标准加工品

Type		M相当材质	S表面处理
选择型	指定型		
WASB	TWASB	相当于S45C	四氧化三铁保护膜
WASM	TWASM		无电解镀镍
*WASS	*TWASS	SUS304	-

如防腐有要求, 请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。
如需有硬度产品, 请参考P.1809。

■T尺寸选择型(精密级)

型式		V 选择		T 选择									
①Type	②D												
WASB WASM ★WASS	4	2		1	2								
	5	2	3	1	2								
	6	2	3	4	1	2							
		3	4	1.5									
	8	2	3	4	5	6	1	2	3	5			
		3	4	5	6	1.5							
	10	2	3	4	5	6	8	1	2	3	5		
		4	5	6	8	1.5			2.5				
	12	3	4	5	6	8	10	1	2	3	5		
		5	6	8	10	1.5			2.5				
	13	4	5	6	8	10	1	2	3	5			
		6	8	1.5			2.5						
	14	4	5	6	8	10	1	2	3	5			
		6	8	10	1.5								
	15	4	5	6	8	10	12	1	2	3	5		
		6	8	10	12	1.5							
	16	4	5	6	8	10	12	1	2	3	5		
		6	8	10	12	1.5							
	20	4	5	6	8	10	12	15	16	1	2	3	5
		6	10	15	1.5			2.5					
	25	6	8	10	12	15	16	20	2	3	5		
	30	8	10	12	15	16	20	25	2	3	5		
	35		10	12	15	16	20	25		3	5	10	
	40		10	12	15	16	20	25	30		3	5	10
50		10	12	15	16	20	25	30		3	5	10	
60			15	16	20	25	30			3	5	10	

*材质SUS304 T≥5

请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 (①Type・②D) - ③V - ④T
TWASB10 - 5 - 6.5

■T尺寸指定型(精密级)

型式		③V 选择													④T指定单位 0.5mm	
①Type	②D															
TWASB TWASM *TWASS	4														1.0～10.0	
	5	2	3													
	6	2	3	4												
	8	2	3	4	5	6										
	10	2	3	4	5	6	8									
	12		3	4	5	6	8	10								
	13			4	5	6	8	10								
	14			4	5	6	8	10								
	15			4	5	6	8	10	12							
	16				4	5	6	8	10	12						
	20				4	5	6	8	10	12	15	16				
	25						6	8	10	12	15	16	20			
	30							8	10	12	15	16	20	25		

*材质SUS304 T≥3.5

Delivery 交货期
3 天发货
次日出货 P.11
上海・广州发货
超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

