

六角穴付ボタンボルト/フランジ付ボタン 内六角圆头螺栓/带法兰圆头




CAD数据文件名: 31_Screws

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 型式 (1 Type · 2 M) - 3 L
 订货范例 SBCB3 - 4
 BCBFB3 - 6



Type	销售形态	M材质	H硬度	S表面处理	强度分类	M×P (粗牙螺紋)	A	E	B	C (最小)	d (e)	※强度分类是指螺栓的抗拉强度。	
BOX-BCB	盒装	SCM435	34~44HRC	四氧化三铁保护膜	10.9	2×0.4	3.5	1.3	1.3	0.6	2.4	0.6	(例)10.9 表示屈服点或耐力的最小值为抗拉强度的90%。 表示抗拉强度的最小值为1040N/mm ² 。 (例)A2-50 表示抗拉强度的最小值为500N/mm ² 。 钢分类为A2(奥氏体不锈钢)
BCB	单品					2.5×0.45	4.5	1.5	1.5	0.8	3	0.8	
BOX-SBCB	盒装	相当于SUS304	-	-	A2-50	3×0.5	5.7	1.65	2	1.04	3.6	1	
SBCB	单品					4×0.7	7.6	2.2	2.5	1.3	4.7	1.4	
						5×0.8	9.5	2.75	3	1.56	5.7	1.6	
						6×1.0	10.5	3.3	4	2.08	6.8	2	
						8×1.25	14.0	4.4	5	2.6	9.2	2.5	
						10×1.5	17.5	5.5	6	3.12	11.2	3.0	



31 ナット・座金

ISO7380六角穴付ボタンボルト ISO7380内六角圆头螺栓




CAD数据文件名: 31_Screws

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 型式 (1 Type · 2 M) - 3 L
 订货范例 C-BOX-BCB3 - 6
 C-BCB3 - 10



Type	销售形态	M材质	H硬度	S表面处理	强度分类	M×P (粗牙螺紋)	A	E	B	C (最小)	d (e)	※强度分类是指螺栓的抗拉强度。	
C-BCB	单品	SCM435	34~44HRC	四氧化三铁保护膜	10.9	3×0.5	5.7	1.65	2	1.04	3.6	1	(例)10.9 表示屈服点或耐力的最小值为抗拉强度的90%。 表示抗拉强度的最小值为1040N/mm ² 。 (例)A2-50 表示抗拉强度的最小值为500N/mm ² 。 钢分类为A2(奥氏体不锈钢)
C-PACK-BCB	袋装					4×0.7	7.6	2.2	2.5	1.3	4.7	1.4	
C-BOX-BCB	盒装	相当于SUS304	-	-	A2-50	5×0.8	9.5	2.75	3	1.56	5.7	1.6	
C-SBCB	单品					6×1.0	10.5	3.3	4	2.08	6.8	2	
C-PACK-SBCB	袋装					8×1.25	14.0	4.4	5	2.6	9.2	2.5	
C-BOX-SBCB	盒装					10×1.5	17.5	5.5	6	3.12	11.2	3.0	



31 螺帽・垫圈

【铁】				【SUS】			
盒装		单品		盒装		单品	
型式	盒装数量	型式	盒装数量	型式	盒装数量	型式	盒装数量
1 Type 2M-3L	BOX-BCB	1 Type 2M-3L	BCB	1 Type 2M-3L	BOX-SBCB	1 Type 2M-3L	SBCB
3-5	1,000个/盒	2-3	1,000个/盒	3-5	500个/盒	2-3	500个/盒
6	第9天	4	第9天	6	200个/盒	4	200个/盒
8	第9天	5	第9天	8	500个/盒	6	500个/盒
10	第9天	6	第9天	10	200个/盒	8	200个/盒
12	第9天	8	第9天	12	200个/盒	10	200个/盒
15	第9天	10	第9天	15	200个/盒	12	200个/盒
20	第9天	12	第9天	20	200个/盒	15	200个/盒
25	第9天	15	第9天	25	200个/盒	20	200个/盒
30	第9天	20	第9天	30	200个/盒	25	200个/盒
4-6	500个/盒	2.5-4	500个/盒	4-6	500个/盒	3-4	500个/盒
8	第9天	5	第9天	8	200个/盒	5	200个/盒
10	第9天	6	第9天	10	200个/盒	6	200个/盒
12	第9天	8	第9天	12	200个/盒	8	200个/盒
15	第9天	10	第9天	15	200个/盒	10	200个/盒
20	第9天	12	第9天	20	200个/盒	12	200个/盒
25	第9天	15	第9天	25	200个/盒	15	200个/盒
30	第9天	20	第9天	30	200个/盒	20	200个/盒
5-8	500个/盒	3-4	500个/盒	5-8	500个/盒	4-6	500个/盒
10	第9天	5	第9天	10	200个/盒	8	200个/盒
12	第9天	6	第9天	12	200个/盒	10	200个/盒
15	第9天	8	第9天	15	200个/盒	12	200个/盒
20	第9天	10	第9天	20	200个/盒	15	200个/盒
25	第9天	12	第9天	25	200个/盒	20	200个/盒
30	第9天	15	第9天	30	200个/盒	25	200个/盒
6-10	500个/盒	4-6	500个/盒	6-10	500个/盒	6-10	500个/盒
15	第9天	6	第9天	15	200个/盒	8	200个/盒
20	第9天	8	第9天	20	200个/盒	10	200个/盒
25	第9天	10	第9天	25	200个/盒	12	200个/盒
30	第9天	12	第9天	30	200个/盒	15	200个/盒

Delivery 交货期	●单品		●盒装	
	数量分类	标准订购	数量分类	标准订购
	数量	1~500	数量	1~10
	交货期	通常	交货期	通常
		特殊订购		特殊订购
		501~		11~
		另行报价		另行报价

※超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

Type	M材质	H硬度	S表面处理	强度分类	M×P (粗牙螺紋)	A	A ₁	E	h (最小)	B
BCBFB	SCM435	32~39HRC	四氧化三铁保护膜	相当于10.9	3×0.5	7	5.2	1.65	0.6	2
BCBFS	相当于SUS304	-	-	相当于A2-50	4×0.7	9.2	6.8	2.2	0.7	2.5
					5×0.8	11.4	8.5	2.75	0.9	3
					6×1.0	13.6	10.1	3.3	1	4

内六角圆头螺栓 带法兰型	
Type	M材质
BCBFB	SCM435
BCBFS	相当于SUS304

数量分类 标准订购 特殊订购
 数量 1~50 51~
 交货期 通常 另行报价



型式		C-PACK-BCB	C-BOX-BCB	型式		C-PACK-SBCB	C-BOX-SBCB
1 Type	2M-3L	袋装数量	盒装数量	1 Type	2M-3L	袋装数量	盒装数量
钢制	3-6	200个/袋	1000个/盒	C-BCB (单品)	3-6	100个/袋	500个/盒
	8				8		
	10				10		
	12				12		
	15				15		
	20				20		
	25				25		
	30				30		
	35				35		
	40				40		
C-BCB (单品)	4-6	100个/袋	500个/盒	C-PACK-SBCB (袋装)	4-6	50个/袋	200个/盒
	8				8		
	10				10		
	12				12		
	15				15		
	20				20		
	25				25		
	30				30		
	35				35		
	40				40		
C-PACK-BCB (袋装)	6-10	50个/袋	200个/盒	C-BOX-SBCB (盒装)	6-10	50个/袋	200个/盒
	12				12		
	15				15		
	20				20		
	25				25		
	30				30		
	35				35		
	40				40		
	45				45		
	50				50		
C-BOX-BCB (盒装)	8-10	50个/袋	200个/盒	C-PACK-SBCB (袋装)	8-10	50个/袋	200个/盒
	12				12		
	15				15		
	20				20		
	25				25		
	30				30		
	35				35		
	40				40		
	45				45		
	50				50		
	10-16	100个/盒	100个/盒	C-BOX-SBCB (盒装)	10-16	100个/盒	100个/盒
	20				20		
	25				25		
	30				30		
	35				35		
	40				40		

Delivery 交货期 库存品
 隔日上海·广州发货 P.9
 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

