

安全保護材 —D型ゴム—
安全保护材料
—D型橡胶—



■在D型橡胶中追加孔加工型。请用于不能使用粘接剂的场所，或者需要安装强度的场合。

CAD数据文件名: 36_Antivibration

请按照选型步骤❶～❺选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

■标准型

型式(❶Type) — (❷L) —

PRGDSY — 100

■孔加工型

型式(❶Type) — (❷L) — (❸H) — (❹F) — (❺P)

PRGDMY — 1000 — 5H — F100 — P150


■D型橡胶

标准加工品




PRGDS (简易型)
PRGDSY (简易型・虎皮条纹)
PRGDM (标准型)
PRGDMG (标准型・浅灰色)
PRGDMY (标准型・虎皮条纹)

■标准型



■孔加工型



- ❶虎皮条纹型喷涂了与黄色乙丙橡胶贴合性较高的丙烯酸多元醇树脂涂漆。
- ❷孔加工型不带粘接剂。

※孔加工详图

Type	螺栓 公称直径	d	d1
PRGDS PRGDSY	5	6.0	11.0
PRGDM PRGDMY	6	7.0	13.5

❶螺栓孔因加工特性不同有时可能会成椭圆形。

❷材质
主 体: 乙 烯 橡 胶 (EPDM)
粘 接 部: 丙 烯 酸 类 粘 接 剂
❸硬度 肖氏A60

■标准型

型式 ❶Type	❷L 选择 (mm)	A	W	R1	R2	t	a	b	c	s	重量 (g)
简易型 PRGDS(黑色) PRGDSY(虎皮条纹)	100	14	20	R10	R7	3	2	18	2	0.3	19
	500										95
	1000										190
	1500										285
	2000										380
标准型 PRGDM(黑色) PRGDMG(浅灰色) PRGDMY(虎皮条纹)	100	20	30	R15	R11	4	3	28	4	0.4	44