


支架


ー槽宽10mm(8-45系列) 边长45・50・60・90・100mm铝合金型材用ー



CAD数据文件名: 37_Aluminum_Frames

Order 型式
订货范围 HBLSS8-45

■各种支架



Type	材质	S表面处理
HBLBS8	S45C	铬酸盐光泽处理
HBLFSN8-50	ADC12	—
HBLFSDW8-90	SCS13	—
HABLSB8	螺帽: SUS304烧结合金 固定螺塞: SUS304	—
SHBLBS8	SCS13	—
NBLUW8-50	A6063S-T5	阳极氧化处理
NBLTS8-60		
NBLUW8-60		
NBLTD8-100		
其他	A6N01SS-T5	

钣金支架 P2157

边长45用

薄型支架

HBLSS8-45

薄型支架

HBLSD8-45


极厚型支架

HBLUD8-45

极厚型支架

HBLUDW8-45

HBLFSDW8-90



边长50用

带突起反转支架

HBLUQ8-45


HBLFSN8-50

NBLUW8-50

边长60用

NBLTS8-60

NBLUW8-60



边长100用

带突起反转支架

HBLFSDW8-100


NBLTD8-100

隐藏式支架

HBLBS8
SHBLBS8
(不锈钢)


后装隐藏式支架

HABLSB8




带角度支架

HBL45TS8




HBL135TS8



自由角度支架

型材侧面安装型

HBLTBA45



型式 Type	重量 (g)	适合螺栓・T形螺帽				容许 负载 (N)
		螺栓	数量	T螺帽	数量	
HBLSS8-45	52	CBM8-25	2	HNTT8-8	2	1666
HBLSD8-45	175		4		4	2352
HBLUD8-45	387				4	3920
HBLUDW8-45	359	CBM8-15 CBM8-25			8 4	5586
HBLFSDW8-90	360	SCB8-22	8		8	4986
HBLUQ8-45	846	CBM8-25			8	7056
HBLFSN8-50	78	CBM8-20	2		2	2058
NBLUW8-50	223	CBM8-15 CBM8-25	8		8	2793
NBLTS8-60	80	CBM8-20				2058
NBLUW8-60	275	CBM8-15 CBM8-25				2793
HBLFSDW8-100	450	SCB8-22	8	5586		
NBLTD8-100	181	CBM8-20	4	4	2940	
HBLBS8	70	M8×10(附带)	2	—	—	1274
SHBLBS8	87					
HABLBS8	47	M8×6(附带)	HNTT8-8	2	2	2058
HBL45TS8	88	CBM8-20				
HBL135TS8	103					
HBLTBA45	113	M10X16(附带)	1	—	—	—

Delivery 交货期

库存品

隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购
数量	小单 大单
数量	1~100 101~
交货期	通常 另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9
适用螺帽、端盖请参阅 P.2159~P.2166

自由角度支架的使用方法

HBLTBA45

型材侧面+侧面安装

由于用HBLTBA和螺栓・螺帽连接型材侧面, 因此使用2个HBLTBA。

