

盖板螺栓

ー单品销售・内六角孔型/超短头型/短头型/圆头螺栓ー

新刊载

橙色文字表示

大订单
对应

BIG ORDER

库存品
最快当天发货

CAD数据文件夹名: 31_Screws

请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 (①Type · ②M) - ③ℓ - ④L
GUTBG5 - 3 - 16

内六角孔型 标准加工品

盖板

从框架上拆下盖板时，螺栓不会从盖板上脱落。(但必须在盖板上进行螺孔加工)

Type	材质	强度分类
GUTB	相当于SUS304	相当于A2-70

M	A	E	B	d	D
2	3.8	2	1.5	1.5	—
2.6	4.5	2.5	2	1.8	—
3	5.5	3	2.5	2.2	7
4	7	4	3	3	10
5	8.5	5	4	3.9	12
6	10	6	5	4.5	12
8	13	8	6	6.3	14

单品

型式	②M (粗牙螺纹)	③ℓ	④L
GUTB	2	2.5	4 6 8 10
	3	4	8 10 12 15
	3	3	8 10 12 15
	4	5	10 12 15 20
	5	3	10 12 15 20
	6	6	12 15 20
	4	4	12 15 20
	8	8	12 15 20 25 30
		10	20 25 30 40

Delivery 交货期
库存品
隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类
标准订购 特殊订购
数量 1~100 101~
交货期 通常 另行报价
超过表中所示的数量时，
请在WOS中确认。 P.9

Alterations
追加加工

型式 (①Type · ②M) - ③ℓ - ④L - (MC)
GUTB2 - 2.5 - 4 - MC

Alteration	Code	Spec.																														
	MC	可以1mm为单位指定螺纹部长度、变更L尺寸。 指定方法 MC3—LC10																														
		<table><tr><th>M</th><th>MC</th><th>LC</th><th>M</th><th>MC</th><th>LC</th></tr><tr><td>2</td><td>2~6</td><td>4~15</td><td>5</td><td>3~15</td><td>8~25</td></tr><tr><td>2.6</td><td>2~8</td><td>6~15</td><td>6</td><td>4~18</td><td>8~30</td></tr><tr><td>3</td><td>2~9</td><td>4~20</td><td>8</td><td>5~24</td><td>8~40</td></tr><tr><td>4</td><td>3~12</td><td>6~20</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	M	MC	LC	M	MC	LC	2	2~6	4~15	5	3~15	8~25	2.6	2~8	6~15	6	4~18	8~30	3	2~9	4~20	8	5~24	8~40	4	3~12	6~20			
		M	MC	LC	M	MC	LC																									
		2	2~6	4~15	5	3~15	8~25																									
		2.6	2~8	6~15	6	4~18	8~30																									
3	2~9	4~20	8	5~24	8~40																											
4	3~12	6~20																														
④LC—MC≥1																																

超短头型

参考 拉伸断裂负载 (N)
M3 1160
M5 2520
※左述各值均为参考值，而非保证值。

Type	材质
GUTBG	相当于SUS304

短头型

参考 拉伸断裂负载 (N)
M3 1390
M5 4300
※左述各值均为参考值，而非保证值。

Type	材质
GUTBT	相当于SUS304

圆头螺栓型

Type	材质	强度分类
CBBT	相当于SUS304	相当于A2-50

Delivery 交货期
5 天发货
上海・广州发货
遇特殊期间交期有变更，
详情请见 P.9。

●GUTBG・GUTBT
数量分类
标准订购 特殊订购
数量 1~300 301~
交货期 通常 另行报价
超过表中所示的数量时，
请在WOS中确认。 P.9

●CBBT
数量分类
标准订购 特殊订购
数量 1~50 51~100 101~300 301~500 501~
交货期 通常 +9天 +14天 +24天 另行报价
超过表中所示的数量时，
请在WOS中确认。 P.9



盖板螺栓

ー十字孔型/加长滚花型/滚花型ー

新刊载

橙色文字表示

大订单
对应

BIG ORDER

CAD数据文件夹名: 31_Screws

请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 (①Type · ②M) - ③ℓ - ④L
GUTBJ3 - 4 - 8

十字孔型

参考 拉伸断裂负载 (N)
M3 1390
M5 4300
※上述各值均为参考值，而非保证值。

Type	材质
GUTBJ	相当于SUS304

型式	②M	③ℓ	④L	A	E	d
GUTBJ	3	2	5 8 10	6.9	1.9	2.2
		3.5	6 8 10			
		4	8 10 12			
	4	3	6 8 10 12 16	9.4	2.5	3
		5	10 12 16			
	5	3	8 10 12	11.8	3.1	3.9
		6	12 16 20			
	6	4	10 12 16 20	14	3.7	4.5
		8	12 16 20 25 30			

加长滚花型

Type	材质
GUTBR	相当于SUS303

型式	②M	③ℓ	④L	D	A	d
GUTBR	3	2	6 8 10 12	5.5	10	2.2
		3.5	6 8 10 12			
		4	8 10 12			
	4	3	6 8 10 12 16	7	16	3
		5	10 12 16			
	5	3	8 10 12 16 20	8.5	20	3.9
		6	12 16 20			
		4	8 10 12 16 20			
	6	8	12 16 20 25	10	30	4.5

滚花型

Type	材质
RNCB	相当于SUS303

型式	②M	③ℓ	④L	A	d1	d2	E
RNCB	3	2	4 6 8 10	12	2.2	6	2.5
		3.5	6 8 10 12 15				
		4	8 10 12 15 20				
	4	3	6 8 10 12 15	16	3	8	3.5
		5	10 12 15 20				
	5	3	8 10 12 15	20	3.9	10	4
		6	12 15 20 25				
	6	8	12 15	24	4.5	12	5

Delivery 交货期
5 天发货
上海・广州发货
遇特殊期间交期有变更，
详情请见 P.9。

●GUTBJ・GUTBR
数量分类
标准订购 特殊订购
数量 1~300 301~
交货期 通常 另行报价
超过表中所示的数量时，
请在WOS中确认。 P.9

●RNCB
数量分类
标准订购 特殊订购
数量 1~50 51~100 101~300 301~500 501~
交货期 通常 +9天 +14天 +24天 另行报价
超过表中所示的数量时，
请在WOS中确认。 P.9

