



Order
订货范例

型式 (Type · No.)

HMJ8

■中心连接套件
先装型



CAD 2D 3D

库存


■中心连接套件
后装型



CAD 2D 3D

库存

■中心连接套件
止转型




CAD 2D 3D


制

HMJ (先装型)
HAMJ (后装型)
HZJ (带止转功能)
HAZJ (带止转功能)


■先装中心柱
*8-45吋




■后装中心柱
*8-45吋



■接头导向件



■接头导向件 (止转型)



型式 Type		适用型材 No.	系列	附件			
HMJ 先装型	5	5系列	先装中心柱5	1	接头导向件5	1	固定螺丝M4×8
	6	6系列	先装中心柱6	1	接头导向件6	1	固定螺丝M5×12
	8	8-4040 8-4080 8-40120 8-40160	先装中心柱8	1	接头导向件8	1	固定螺丝M6×16
	8-45	8-4545 8-4590 8-45180	先装中心柱8-45	1	接头导向件8-45	1	固定螺丝M6×20
	5	5系列	后装中心柱5	1	接头导向件5	1	固定螺丝M4×8
HAMJ 后装型	6	6系列	后装中心柱6	1	接头导向件6	1	固定螺丝M5×12
	8	8-4040 8-4080 8-40120 8-40160	后装中心柱8	1	接头导向件8	1	固定螺丝M6×16
	8-45	8-4545 8-4590 8-45180	后装中心柱8-45	1	接头导向件8-45	1	固定螺丝M6×20
	5	5系列	后装中心柱5	1	接头导向件5	1	固定螺丝M4×8
	6	6系列	后装中心柱6	1	接头导向件6	1	固定螺丝M5×12

①HFSL8-4545、HFSL8-4545、HFSL8-4545、HFSL8-4590不适用，曲面型材，HFSR各系列不适用，6-3090，6-30120，6-50100，8-40160，8-45180，长手方向不适用。
②HZJ、HAZJ不适用。

■先装中心柱

零件名称	D	L	E	A	B
先装中心柱5	4	20.5	3.5	10	10
先装中心柱6	6.6	29.5	5.5	14	15
先装中心柱8	9.8	41	6	17	17
先装中心柱8-45	9.8	42	6	17	17

■后装中心柱

零件名称	D	L	E	A	B
后装中心柱5	4	20.5	3.5	6	10
后装中心柱6	6.6	30.4	6.4	8	15
后装中心柱8	9.8	41.4	6.4	10	17
后装中心柱8-45	9.8	42.4	6.4	10	17

■接头导向件

零件名称	D	L	L1	E	M
接头导向件5	6.9	12	4	4.1	4
接头导向件6	10.9	19	6	6.8	6
接头导向件8	12.8	27	7.5	9.9	6
接头导向件8-45	12.8	31	7.5	9.9	6

■接头导向件 (止转型)

零件名称	D	G	W	L	L1	L2	d1	M
接头导向件5	6.9	5.5	5.8	13.0	5	4	4.1	4
接头导向件6	10.9	8	7.8	19.5	8	6	6.8	6
接头导向件8	12.8	9	9.8	28.0	11	9.5	9.9	6



Delivery
交货期

●HMJ · HAMJ5/6/8

库存品

①隔日上海·广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

●上述以外

5天发货

①上海·广州发货

②遇特殊期间交期有变更，详情请见 P.9。

数量分类	标准订购	
	小单	大单
数量	1~100	101~
交货期	通常	另行报价

①超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9



Example
使用范例

中心接头连接方法

步骤	主视图/侧视图	标准型	止转型	说明
1				将中心柱安装到型材(A)上(后装型可在从沟槽上部转动的同时装入) ①中心柱同时适用于标准型/止转型。
2				在开好M孔(P.2181)的型材(B)中装入接头导向件。请调节标准型的通孔，使其朝向上方。
3				将中心柱穿过连接导向件通孔的同时，使型材(A)与型材(B)靠近
4				将固定螺丝旋入接头导向件侧面的螺纹孔。
5				通过拧入固定螺丝并接触中心柱的V形槽，相互牵拉型材(A)与型材(B)后使其连接。



Example
使用范例

• 用于上述中心接头连接方法(标准型)的零件订购型号

• 用于单面有多列沟槽的型材的使用方法
从M孔的两端插入接头导向件，然后使用多个中心接头连接。
• 使用3列槽的型材时，中间1列不可开孔。(使用4列槽的型材时，所有的槽都可开孔。)

