

凸头螺丝

ー内六角止动螺丝型/内六角螺栓型ー



最快当天发货

CAD数据文件名: 31_Screws

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②M) - ③L



MSSG5 - 16

凸头螺丝

标准加工品

Type	M相当材质	H硬度	S表面处理
MSSG	SCM435	45HRC~	四氧化三铁保护膜
CBBG		38~43HRC	

凸头部的尺寸与JIS圆柱止动螺丝不同。
请用于轴的一般止转或防脱落等不向凸头部施加连续负载的部位。



型式		③L选择					B1	B2	A	E	d		b	C	R
①Type	②M (粗牙螺纹)	12	16	20	25	30					基准尺寸	公差			
MSSG CBBG	4	12	16	20	25	30	2	3	7	4	3	-0.1	3	0.3	0.5
	5	12	16	20	25	30	2.5	4	8.5	5	4	-0.2	4		
	6	12	16	20	25	30	3	5	10	6	6	-0.1	5	0.5	
	8	16	20	25	30	35	4	6	13	8	8	-0.3	6		1
	10	20	25	30	35	40	5	8	16	10	8				



Delivery 交货期



库存品


隔日上海・广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

超过表中所示的数量时，请在WOS中确认。P.9



Example 使用范例



Alterations 追加加工

型式 (①Type · ②M) - ③L - (RS)

CBBG8 - 20 - RS

Alterations	前端R加工型		退刀槽加工型	
		R		2-r
Code	RC		RS	
Spec.	凸头部前端进行R加工。 仅MSSG・CBBG适用		在CBBG的颈部加工退刀槽。 仅CBBG适用	
	指定方法 RC		指定方法 RS	
	M	R	b	
	4	3	3	
	5	4	4	
	6	4	4	
	8	6	5	
	10	8	6	
	M	f	g	r
	4	3.2	1.5	0.2~0.3
	5	4.1		
	6	4.9	2	
	8	6.6	2.5	0.2~0.5
	10	8.3		

滚花加长型螺栓/轴销螺栓/销孔螺栓

新刊载

橙色文字表示

大订单 对应

BIG ORDER

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②M) - ③L - ④F

DBB4 - 3 - 4

型式 (①Type · ②P) - ③L


DNDN6 - 30

轴销螺栓

标准加工品

Type	M相当材质	S表面处理
DBB	S45C	四氧化三铁保护膜
DBS	SUS303	—

如对防锈有要求，请优先选择SUS303材质产品。
表面处理和防锈方法请参考P.2907~2908。





型式		③L	④F	E	Dn7	A	B	l	h1
①Type	②M (粗牙螺纹)								
DBB DBS	3	3	4 5 6	2	5	8	2	1	2
		4	3 4 5 6						
		5	3 4 5 6						
		6	3 4 5 6						
		7	4 5 6						
		8	4 5 6						
		4	4 5 6 8	2.8	6	10	2.5	1.2	2.5
		5	4 5 6 8						
		6	4 5 6 8						
		7	4 5 6 8						
		8	5 6 8						
		10	6 8						
	5	3	5 8 10	3.5	8	12	3	1.4	3
		4	5 8 10						
		5	5 8 10						
		6	5 8 10						
		7	5 8 10						
		8	5 8 10						
	6	3	8 10 12	4	10	16	4	1.5	3.5
		4	8 10 12						
		5	8 10 12						
		6	8 10 12						
		7	8 10 12						
		10	8 10 12						

滚花加长型螺栓

标准加工品

Type	M相当材质	S表面处理
LRLM	SCM435	无电解镀锌
LRLB	SUS303	—

如对防锈有要求，请优先选择SUS303材质产品。
表面处理和防锈方法请参考P.2907~2908。





型式		③L					D	A
①Type	②M (粗牙螺纹)	3	6	10	16	20		
LRLM LRLB	4	6	10	16	20	25	5.5	10
	5	10	16	20	25	30	7	16
	6	10	16	20	25	30	8.5	20
	6	10	16	20	25	30	10	30

销孔螺栓

标准加工品

Type	M材质
DNDN	相当于SUS304



型式		③L	D	B	M	F
①Type	②P					
DNDN	6	30	12	6	6	22
		50				30



Delivery 交货期

5 天 发 货

上海・广州发货
遇特殊期间交期有变更，详情请见P.9。

DBB・DBS

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~100	101~
交货期	通常	另行报价

超过表中所示的数量时，请在WOS中确认。P.9

LRLM・LRLB

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~30	31~100 101~300 301~500 501~
交货期	通常	+9天 +14天 +24天 另行报价

超过表中所示的数量时，请在WOS中确认。P.9

DNDN

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

超过表中所示的数量时，请在WOS中确认。P.9



Example 使用范例

