

塩ビシート/シート押さえ ー標準タイプ・帯電防止タイプ・グリッド入り帯電防止タイプー

聚氯乙 烯薄膜/密封压条

ー标准型・防静电型・带网格防静电型ー

CAD数据文件夾名：37_Aluminum_Frames

请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 ①Type · ②T(No.) - ③长度L

HPEMT0.2 - 50

HRLCS5 - 500

■聚氯乙 烯薄膜

CAD 2D 3D

① ② ③

RoHS10

HPEMT(标准型)
HPERT(防静电型)
HPEVT(带网格防静电型)

* HPEVT
(网格宽100×100mm)

W

L

T

PVC

单表面油墨
(网格线)

Type	材质	颜色	耐热温度
① HPEMT	聚乙烯(PVC)	透明	0~60℃
② HPERT			
③ HPEVT			
			*透明(含碳素油墨印刷)

型式		③长度L (m)	厚度T 实际尺寸	宽度W (m)	重量(kg)*		
①Type	②T				L1	L10	L50
HPEMT	0.2	1 10 50	0.2	1.2	0.3	4.2	16.2
HPERT							
HPEVT							

④指定单位为m。 *包含纸芯的重量。(L1除外)

■薄膜特性

项目	方向	值	
		HPEMT (标准型)	HPERT · HPEVT (防静电 · 带网格防静电型)
抗拉强度	纵	300kgf/cm ²	290kgf/cm ²
	横	265kgf/cm ²	260kgf/cm ²
撕裂力	纵	1520gf	1500gf
	横	1430gf	1450gf
耐热性	—	60℃	60℃
表面固有电阻	—	10 ¹⁸ Ω	10 ¹² Ω

项目		HPEMT (标准型)	HPERT (防静电型)	HPEVT (带网格防静电型)
耐化学 药品性	油	○	○	×
	酸	○	△	×
	碱	○	○	×
	溶剂(甲苯 · 丙酮 · 乙酸乙酯)	×	×	×

○=良、△=可、×=不可 ④HPEVT型的网格部分的油墨会变色或掉色，因此其不具有耐药性。
④无防火性。(但是，聚氯乙 烯薄膜具有自灭火性。)
④作为增塑剂，其含有大量酞酸酯类，因此不适合用于洁净室。

■密封压条

HRLCS5 HRLCS6 HRLCS8

RoHS10

Type	材质	颜色
HRLCS	聚丙烯	浅灰色

型式		③长度L 指定单位1mm	重量 kg/m	适用型材 (系列)
①Type	②No.			
HRLCS	5	50~2000	0.045	5系列
	6		0.064	6系列
	8		0.072	8系列/ 8~45系列

Delivery 交货期


3 天 发 货

④上海 · 广州发货


数量分类		标准订购
小单	大单	
数量 1~70	71~	
交货期 通常	另行报价	

④超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。P9


■透光特性



■透光性比较照片(薄膜与被拍摄物的距离：50mm)



■膜公称尺寸 · 卷入部尺寸标准



型式	使用型材	A(mm)	B(mm)
HRLCS5	HFS5-2020	3以上	25
HRLCS6	HFS6-3030	3以上	35
HRLCS8	HFS8-4040	5以上	45
	HFS8-4545	5以上	50



非塩ビシート ー標準タイプ・帯電防止タイプ・ハイグレード帯電防止タイプ・遮光タイプ・紫外線防止タイプー

非聚氯乙 烯薄膜

ー标准型・防带电型 · 高级防带电型 · 遮光型 · 防紫外线型ー

CAD数据文件夾名：37_Aluminum_Frames

请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 ①Type · ②T - ③长度L

HPEHT0.2 - 50

■非聚氯乙 烯薄膜

CAD 2D 3D

① ② ③ ④ ⑤

RoHS10

HPEFT(标准型)
HPEDT(防带电型)
HPEGT(高级防带电型)
HPEHT(遮光型)
HPELT(防紫外线型)

PE

EVA

PE

PP

聚苯胺 POLYANILINE

PE

Al

NY

PET

三层薄膜 HPEFT

五层薄膜 HPEHT

W

L

T

Type	材质	颜色	耐热温度
① HPEFT	聚乙烯(PE) · 乙烯和醋酸乙 烯共聚物(EVA)	透明	-20℃~110℃
② HPEDT	聚乙烯(PE)	透明	-20℃~80℃
③ HPEGT	聚丙烯(PP)	透明(绿色)	
④ HPEHT	聚乙烯(PE) · 尼龙(NY) · 铝(Al)	银色	
⑤ HPELT	聚酯(PET)	透明	

④HPEHT(遮光型)的遮光率为99.9%。

型式		③长度L (m)	厚度T 实际尺寸	宽度W (m)	重量(kg)*		
①Type	②T				L1	L10	L50
HPEFT	0.2	1 10 50	0.2	1.2	0.4	4.2	13.1
HPEDT			0.22	1.1	0.3	2.6	12.7
HPEGT			0.18	1.2	0.3	2.5	12.6
HPEHT			0.19	0.82	0.2	2.4	12.0
HPELT							

④指定单位为m。 *包含纸芯的重量。(L1除外)

■薄膜特性


项目	方向	值			
		标准型	防静电型	高级防带电型	遮光型
抗拉强度	纵	343kgf/cm ²	242kgf/cm ²	360kgf/cm ²	463kgf/cm ²
	横	329kgf/cm ²	225kgf/cm ²	380kgf/cm ²	433kgf/cm ²
撕裂力	纵	93gf	536gf	1400gf	144gf
	横	100gf	704gf	1200gf	154gf
耐热性	—	110℃	80℃	80℃	80℃
表面固有电阻	—	10 ¹⁴ Ω	10 ¹² Ω	10 ⁸ Ω	—

■防带电 · 高级防带电型气体泄漏数据测定结果

薄膜	测量方法	SIM法	SIM法	SIM法	SIM法
防带电型	排气	丙二酸二乙酯	乙 酸 乙 酯	酞 酸 二 丁 酯	酞 酸 二 辛 酯
	60℃60min.	检测限度以内	检测限度以内	检测限度以内	检测限度以内
	检测限度	2.5ng/g	2.5ng/g	5.0ng/g	25.0ng/g
高级防带电型	排气	85℃×16hr时的碳水化合物总量为167μg/g。			酞 酸 二 辛 酯
	85℃16hr 检测极限				检测限度以下 25.0ng/g

SIM: 通过Select Ion Monitoring进行的一种气相色谱分析法。仅可以对事先登录的分子量物质进行高精度的定量分析。

■透光特性



■透光性比较照片(薄膜与被拍摄物的距离：50mm)



MISUMI 制胜时间 助力智造

2D · 3D CAD数据兼备
https://www.misumi.com.cn 米思米

检索

2200

2199

アルミ
フレーム
用
ナット

フル
ーム
用
ナット

溝
カ
バ
ー
成
品

付
加
機
能
ア
ク
セ
サ
リ

キ
ャ
ス
タ
バ
ッ
ド

取
手
ド
ア
バ
ー

フ
レ
ーム
其
他

37
アル
ミ
ン
ム
フ
レ
ーム
ア
ク
セ
サ
リ

铝
合
金
型
材
支
架

型
材
用
螺
帽

沟
槽
盖
成
件

附
加
机
能
配
件

调
整
块
脚
轮

螺
形
铰
链
门
部
件

其
他
型
材

37
铝
合
金
型
材
支
架
配
件