

ホルダ付マグネット
带座磁铁

大订单
对应
BIG ORDER

库存品
最快当天发货

交期缩短

CAD数据文件名: 32_Misc


Order 型式 (Type · D)
订货范例 HXF10

■强力平面型




CAD 2D 3D RoHS10

型式	①		②		耐热温度	③		磁极	
	M材质	S表面处理	M材质	S表面处理		M材质	正	反	
HXF	相当于SUM23	无电解镀镍	钕磁铁	镀镍	80℃	黄铜 (C3603BD)	N	S	



① ② ③
d1 d2 B H
M×P L D-0.1

- 特征
- 在所有带座磁铁中，吸引力最强。(与相同规格的产品相比)
 - 吸附面无槽、无落差，故不易积留垃圾。



型式		L	M×P (粗牙)	吸引力 N {kgf}	表面磁通密度 高斯[G]	d1	d2	B
Type	D							
HXF	4	5	M2×0.4	1.5 {0.1}	2400~2800	2	3	2.5
	5			2.0 {0.2}	2600~3000	2.5	3.5	
	6	8	M3×0.5	5.9 {0.6}	2100~3000	4	5	3
	8			9.8 {1.0}	2300~3300	6	7	
	10	10	M4×0.7	20.6 {2.1}	2500~3600	8	9	4
	13			45.1 {4.6}	2500~3600	10	11	
	16	10	M5×0.8	89.2 {9.1}	3000~4400	12	14	5
	20			128.5 {13.1}	3200~4600	15	18	
	25	13	M6×1.0	225.5 {23.0}	3200~4600	18	23	

☞吸引力、表面磁通密度为参考值。



库存品

☞ 隔日上海·广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
小单	1~400	401~
数量	通常	另行报价
交货期	通常	另行报价

☞超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9




Order 型式 (Type · D)
订货范例 HXUMN10

■强力型



CAD 2D 3D RoHS10

型式	①		②		耐热温度	③		磁极	
	M材质	S表面处理	M材质	S表面处理		M材质	正	反	
HXU	SUM24L	—	—	—	—	—	—	—	
HXUM	—	无电解镀镍	钕磁铁	—	80℃	黄铜 (C3603BD)	N	S	
HXUS	SUS416	—	—	—	—	—	—	—	
HXUMN	SUM24L	无电解镀镍	钕磁铁	—	80℃	黄铜 (C3603BD)	N	S	
HXUSN	SUS416	—	—	—	—	—	—	—	
HXUMNH	SUM22	无电解镀镍	耐热钕磁铁	镀镍	150℃	—	—	—	



① ② ③
d1 d2 B H
M×P L D-0.1

型式		L	M×P (粗牙)	HXU・HXUM・HXUS		HXUMN		HXUSN		HXUMNH		d1	d2	B	H
Type	D			吸引力 N {kgf}	表面磁通密度 高斯[G]	吸引力 N {kgf}	表面磁通密度 高斯[G]	吸引力 N {kgf}	表面磁通密度 高斯[G]	吸引力 N {kgf}	表面磁通密度 高斯[G]				
(钕磁铁) HXU HXUM HXUS	4	5	M2×0.4	—	—	0.784 {0.08}	3100~3300	—	—	—	—	2.5	3	1	0.5
	5			—	—	1.37 {0.14}	3100~3300	—	—	—	—	3.5	4		
	6	8	M3×0.5	3.9 {0.4}	2100~2600	4.9 {0.5}	3100~3300	4.9 {0.5}	3100~3300	4.9 {0.5}	3100~3300	4	5	2	1.6
	8			5.9 {0.6}	2400~2600	8.8 {0.9}	3300~3600	8.8 {0.9}	3300~3600	8.8 {0.9}	3300~3600	5	6		
(钕磁铁) HXUMN HXUSN	10	10	M4×0.7	14.7 {1.5}	2700~2900	19.6 {2.0}	3800~4100	19.6 {2.0}	3800~4100	19.6 {2.0}	3800~4100	7	8	3	2.1
	13			34.3 {3.5}	2800~3100	44.1 {4.5}	4000~4300	44.1 {4.5}	4000~4300	44.1 {4.5}	4000~4300	9.5	11	4	3.1
(耐热钕磁铁) HXUMNH	16	20	M5×0.8	58.8 {6.0}	2900~3300	63.7 {6.5}	4000~4300	63.7 {6.5}	4000~4300	—	—	—	—		
	20			98.1 {10.0}	—	107.9 {11.0}	4100~4400	107.9 {11.0}	4100~4400	—	—	—	—	16.5	18
	25			15	M6×1.0	137.3 {14.0}	2900~3400	—	—	176.5 {18.0}	4500~4800	—	—	21.5	23

☞吸引力、表面磁通密度为参考值。
☞不销售规格表中带有“—”的尺寸的产品。



库存品

☞ 隔日上海·广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)


数量分类	标准订购	特殊订购
小单	1~400	401~
数量	通常	另行报价
交货期	通常	另行报价

☞超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9




Order 型式 (Type · D)
订货范例 HXM10

■薄型



CAD 2D 3D RoHS10

型式	①		②		耐热温度	磁极	
	M材质	S表面处理	M材质	S表面处理		正	反
HX	—	—	钕磁铁	—	80℃	N	S
HXM	SUM24L	无电解镀镍	—	—	80℃	N	S
HXMN	—	—	钕磁铁	—	80℃	S	N
HXMN-S	—	—	—	—	80℃	N	S
HXSNS	SUS416	—	—	—	150℃	N	S
HXMNH	SUM22	无电解镀镍	耐热钕磁铁	—	150℃	N	S



① ②
d1 d2 B H
M×P L D-0.1

型式		L	M×P (粗牙)	HX・HXM		HXMN		HXMN-S		HXSNS・HXMNH		d1	d2	B	H	
Type	D			吸引力 N {kgf}	表面磁通密度 高斯[G]	吸引力 N {kgf}	表面磁通密度 高斯[G]	吸引力 N {kgf}	表面磁通密度 高斯[G]	吸引力 N {kgf}	表面磁通密度 高斯[G]					
钕磁铁) HX HXM (钕磁铁) HXMN HXMN-S HXSNS (耐热钕磁铁) HXMNH	4	4	M2×0.4	—	—	0.62 {0.06}	2700~3000	—	—	—	—	2.5	3	1	0.5	
	5			—	—	1.27 {0.13}	2700~3000	—	—	—	—	3.5	4			
	6	6	M3×0.5	2.9 {0.3}	2100~2600	3.9 {0.4}	2700~3000	3.9 {0.4}	2700~3000	3.9 {0.4}	2700~3000	4	5	2	1.5	
	8			3.9 {0.4}	2200~2600	6.9 {0.7}	2700~3000	6.9 {0.7}	2700~3000	6.9 {0.7}	2700~3000	5	6			
	10			9.8 {1.0}	2100~2300	19.6 {2.0}	2700~3000	19.6 {2.0}	2700~3000	19.6 {2.0}	2700~3000	7	8			
	13			29.4 {3.0}	2200~2400	44.1 {4.5}	3000~3400	44.1 {4.5}	3000~3400	44.1 {4.5}	3000~3400	9.5	11			
	16	8	M4×0.7	49.0 {5.0}	2200~2500	88.3 {9.0}	3000~3400	88.3 {9.0}	3000~3400	—	—	—	12.5	14	2	1.5
	20			88.3 {9.0}	2300~2600	127.5 {13.0}	3300~3500	127.5 {13.0}	3300~3500	—	—	—	16.5	18		
	25			127.5 {13.0}	2300~2600	196.1 {20.0}	3000~3400	196.1 {20.0}	3000~3400	—	—	—	21.5	23		
	25	13	M6×1.0	127.5 {13.0}	2300~2600	196.1 {20.0}	3000~3400	196.1 {20.0}	3000~3400	—	—	—	21.5	23	3	2.5


☞吸引力、表面磁通密度为参考值。
☞不销售规格表中带有“—”的尺寸的产品。
☞HXMN-S仅D尺寸8、10、13、16有库存品。

■标准型



CAD 2D 3D RoHS10

型式	①		②		耐热温度	磁极	
	M材质	S表面处理	M材质	S表面处理		正	反
MGN	SUM24L	无电解镀镍	钕磁铁	镀镍	80℃	N	S
MGNH	SUS416	—	耐热钕磁铁	—	150℃	N	S



① ②
d1 d2 B H
M×P L D-0.1


☞MGNH使用耐热粘接剂。

■盖型



CAD 2D 3D RoHS10

型式	① ③		②		耐热温度
	M材质	S表面处理	M材质	S表面处理	
HXK	SUM24L	无电解镀镍	钕磁铁	镀镍	80℃



① ② ③
d1 d2 B H
M×P L D-0.1



库存品

☞ 隔日上海·广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
☞ 部分尺寸“5天”发货。
☞ 遇特殊期间交期有变更，详情请见 P.9。

数量分类	标准订购	特殊订购
小单	1~400	401~
数量	通常	另行报价
交货期	通常	另行报价

☞超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9



型式	L	M×P	吸引力 N {kgf}	表面磁通密度 高斯[G]	d1	B	C	ℓ
Type	D							
(钕磁铁) MGN (耐热钕磁铁) MGNH	6	10	3×0.5	2.9 {0.3}	3000~3200	4.0	—	—
	8			5.8 {0.6}	3500~3700	5.0	2.0	0.3
	10			9.8 {1.0}	3400~3600	6.0	—	—
	13			15.6 {1.6}	3200~3400	7.0	1.5	0.5

☞吸引力、表面磁通密度为参考值。

型式	L	M×P	吸引力 N {kgf}	表面磁通密度 高斯[G]	d1	B	C	ℓ
Type	D							
HXK	8	6	3×0.5	4.1 {0.42}	1300~1500	5	6	2.0
	10			11.8 {1.2}	1900~2100	7	8	1.5
	13			26.5 {2.7}	2300~2500	9.5	11	2.0
	16			52.6 {5.4}	2300~2500	12.5	14	1.5


☞如果加强冲击力，或者使吸附面相互紧贴，则可能导致磁铁盖脱落。

☞吸引力、表面磁通密度为参考值。

型式	L	M×P	吸引力 N {kgf}	表面磁通密度 高斯[G]	d1	B	C	ℓ
Type	D							
HXK	8	6	3×0.5	4.1 {0.42}	1300~1500	5	6	2.0
	10			11.8 {1.2}	1900~2100	7	8	1.5
	13			26.5 {2.7}	2300~2500	9.5	11	2.0
	16			52.6 {5.4}	2300~2500	12.5	14	1.5

☞如果加强冲击力，或者使吸附面相互紧贴，则可能导致磁铁盖脱落。

☞吸引力、表面磁通密度为参考值。



库存品

☞ 隔日上海·广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
☞ 部分尺寸“5天”发货。
☞ 遇特殊期间交期有变更，详情请见 P.9。



MISUMI 制胜时间 助力智造



在My零件表中也可通过简易电子表格对型号进行管理!
https://www.misumi.com.cn 米思米

检索

1950

1949

32 小物部品
マグネット

小物部品
マグネット

32 小零件
磁铁

小零件

磁铁