

厚肉研磨ステンレスパイプ/薄肉研磨ステンレスパイプ ー材質SUS304ー

不锈钢厚壁研磨管/不锈钢薄壁研磨管

ー材质SUS304ー

新刊载

橙色文字表示

CAD数据文件夹名: 33_Rods

肉厚選択ステンレスパイプ/内外径精密タイプー材質SUS304ー

壁厚选择不锈钢管/内外径精密不锈钢管

ー材质SUS304ー

新刊载

橙色文字表示

CAD数据文件夹名: 33_Rods

请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②D) - ③L

PSTS15 - 175

SPLS2A - 500

标准加工品

■L尺寸公差

精度基准	以上	以下	公差
10	30	±0.2	
31	120	±0.3	
121	400	±0.5	
401	1000	±0.8	
1001	1200	±1.2	

RoHS 10

型式			③L	(d ^{+0.5})	
①Type	②D	h8	指定単位1mm	t	
PSTS (SUS304)	6	0 -0.018	10～ 600	1.5	3
	8A	0 -0.022		1.5	5
	8			2	4
	10A			1.5	7
	10			2	6
	12A	0 -0.027	10～ 800	2	8
	12			3	6
	12B			4	4
	15B			1.5	12
	15A	0 -0.033	10～1000	2	11
	15			3	9
	16			3	10
	20A			2.5	15
	20			4	12
	20B			6	8
	25A			3	19
	25			5	15
	30A	0 -0.039	10～1200	3	24
	30			5	20
	35			5	25
	40			5	30
	45			5	35
	50			8	34

Delivery 交货期

③ 天 发货

① 上海・广州发货

② 600mm以上长度为日本品，交期以询价为准。

数量分类

标准订购	特殊订购
小单	大单
数量 1～50	51～
交货期 通常	另行报价

④ 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 ⑤ P.9

Example 使用范例

PSTS

安装传感器或摄像头等时，可将导线收纳于当中。

■L尺寸公差

以上	以下	公差
10	30	±0.2
31	120	±0.3
121	400	±0.5
401	1000	±0.8

■D尺寸公差

以上	以下	公差
2	12	0 -0.05
15	30	0 -0.1

SPLS: t有0.3・0.5・1.0可供选择
SPLT: t=0.5

RoHS 10

①Type	②D	③L 指定单位1mm
SPLS SPLT	t=0.5	10～1000
	2A	
	3A	
	4A	
	5A	
	6A	
	8A	
	10B	
	12	
	15	
	16	
	20	
	25	
	30	

Delivery 交货期

⑦ 天 发货

① 上海・广州发货

② 遇特殊期间交期有变更，详情请见 ⑤ P.9。

Example 使用范例

SPLS

【产品用途】

复印机用辊轴

天线

加热器管

配管

注液嘴

装饰管等

直管SPLS请用于注入等用途。
SPLT使用退火材料(180～220HV)，以便可弯曲使用。

请按照选型步骤①～③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②D) - ③t - ④L

PIPS4 - 1 - 125

SPLN2 - 100

■壁厚选择不锈钢管

■C尺寸

以上	以下	C
D3	D16	0.5以下
D20	D30	1.0

■L尺寸公差

以上	以下	公差
10	30	±0.2
31	120	±0.3
121	400	±0.5
401	1000	±0.8

RoHS 10

①Type	②D	③t	④L 指定单位1mm
PIPS	3	0.5 1	10～250
	4	0.5 1	
	5	0.5 1 1.5	
	6	0.5 1 1.5 2	
	8	0.5 1 1.5 2	10～500
	10	0.5 1 1.5 2 2.5 3	
	13	0.5 1 1.5 2 2.5 3	
	15	1 1.5 2 2.5 3 4	
	16	1.5 2 2.5 3 4 5	10～900
	20	2 2.5 3 4 5	
	25	2.5 3 4 5 6	
	30	4 5 6	

各D尺寸的最大L尺寸请从规格表中确认。

Delivery 交货期

⑤ 天 发货

① 上海・广州发货

② 13:00之后下订为6天后发货。

③ 遇特殊期间交期有变更，详情请见 ⑤ P.9。

数量分类

标准订购	特殊订购
小单	大单
数量 1～100	101～
交货期 通常	另行报价

④ 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 ⑤ P.9

■内外径精密型

■L尺寸公差

以上	以下	公差
0.5～2.0		±0.01
2.5～5.0		±0.02

RoHS 10

①Type	②D	③L 指定单位1mm	d
SPLN	0.5	10～200	0.34
	1		0.7
	1.5		1.1
	2		1.6
	2.5		2.1
	3		2.6
	3.5		3.1
	4		3.6
	4.5		4.1
	5		4.6

Delivery 交货期

⑨ 天 发货

① 上海・广州发货

② 遇特殊期间交期有变更，详情请见 ⑤ P.9。