

ケーブルクランプ/ケーブルカバー
电缆夹/电缆盖



最快当天发货

CAD数据文件名: 37_Aluminum_Frames

LED照明 アルミフレーム溝用
LED照明 铝合金型材槽用



IP67

CAD数据文件名: 37_Aluminum_Frames

Order 订货范例 型式(Type・No.) **HFC6PACK**

■电缆夹菱型

HFCN5PACK (50个/袋) **HFCN6PACK** (50个/袋) **HFCN8PACK** (50个/袋)

材质: 聚酰胺
颜色: 浅灰色

可用手安装。

Alterations 追加加工

型式(Type・No.) (SET) **HFCN6PACK - SET**

Alteration Code
300个1套 SET

订货时请注意数量。
HFCN5PACK-SET订购数量为1时, 为300个装。

■电缆夹圆型

HFCC5PACK (50个/袋) **HFCC6PACK** (50个/袋) **HFCC8PACK** (50个/袋)

材质: 聚酰胺
颜色: 浅灰色

可用手安装。

Delivery 交货期

库存品

隔日上海・广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类 标准订购 特殊订购
数量 1~30 31~
交货期 通常 另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P9

Example 使用范例

电缆箱 电缆

90°旋转。

电缆箱可捆扎范围

可使用电缆夹, 将电缆固定在铝合金型材上。
不附带电缆箱。

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 型式(①Type・②No.) - ③颜色 - ④长度

HSCE8 - S - 2

■电缆盖

HSCE(固定尺寸) **HSCEF**(指定尺寸)

HSCELA(垂直L型) **HSCELB**(平面L型)

组合后的状态

A向视图

■电缆盖 固定尺寸

型式 ①Type ②No. ③颜色 ④L m 适用型材(系列)

HSCE 8 S (浅灰色) 2 8系列/8~45系列

■电缆盖 指定尺寸

型式 ①Type ②No. ③颜色 ④L m 适用型材(系列)

HSCEF 8 S (浅灰色) 100~2000 8系列/8~45系列

■端盖・L型连接器

型式 ①Type ②No. ③颜色

HSCELA HSCELB 8 S (浅灰色)

Example 使用范例

■电缆套的使用方法

① 将电缆套压入铝合金型材。 (HFCN系列内)

② 打开电缆套的同时插入L型连接器。

③ 将电缆套装入电缆套内。

④ 打开电缆套的同时插入L型连接器。

⑤ 盖上电缆套的盖子。

⑥ 反向安装时, 根据电缆重量的不同, 盖子可能会打开。敬请注意。

⑦ 可通过2个L型连接器, 沿着铝合金型材安装电缆套管。

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 型式(①Type・②No.) - ③L1 - ④颜色

LEAL5 - 490 - W

■照明灯具主体+固定件(附件)

LEAL5 **LEAL6** **LEAL8**

固定件(附件)详细尺寸

LEAL5用 LEAL6用 LEAL8用

■电缆部详图

导线 11.2

最小弯曲半径R11.2

■固定件(附件)详细尺寸

M2×8沉头自攻螺丝

M2×8沉头自攻螺丝

M2×8沉头自攻螺丝

不附带铝合金型材

零件名称 ①材质 ②表面处理

主体 铝合金型 阳极氧化处理

发光面 硅胶

固定件 聚酰胺

安装螺丝 SUS304

电缆 PVC

型式	①L1* (全长)	③颜色	P	L2	适用型材	安装螺丝	LED元件数	照度(勒克斯lx)	荧光灯 照度比较 (参考)	光通量 (流明lm)	输入 电压 (V)	输入 电流 (mA)	功耗 (W)	温度范围 (℃)	色温 (开尔文K)	配光角度	重量 (g)	
①Type	②No.							lx/0.5m	lx/1m									
LEAL	5	190	W (白色)	180	175	5系列	M2×8 平头自攻螺丝	7	210	60	6W~	135	70	1.68	-10~45	5500	约120°	16
		340		330	325			14	370	120	10W~	270	140	3.36				32
		490		480	475			21	540	180	10W~	405	210	5.04				48
		640		630	625			28	700	240	20W~	540	280	6.72				64
	6	195		182.5	175	6系列	M3×10 平头自攻螺丝	7	210	60	6W~	135	70	1.68				26
		345		332.5	325			14	370	120	10W~	270	140	3.36				52
		495		482.5	475			21	540	180	10W~	405	210	5.04				78
		645		632.5	625			28	700	240	20W~	540	280	6.72				104
	8	195		184.5	175	8系列/ 8—45系列	M3×10 平头自攻螺丝	7	210	60	6W~	135	70	1.68				46
		345		334.5	325			14	370	120	10W~	270	140	3.36				92
		495		484.5	475			21	540	180	10W~	405	210	5.04				138
		645		634.5	625			28	700	240	20W~	540	280	6.72				184

* 固定件为树脂材质, 因此通过调节与主体嵌合的状态, 全长(L1)有+5mm的变化。
* 请确保两侧距离全长各自有约15mm的安装空间, 以便使固定件滑动后安装在主体上。
* 不销售固定件单体。照明灯具单体。
* 不可调光。带调光功能请参阅P2314或P2318。
* 各项详情请参阅P2331的术语集。
* 订购和安装时, 请确认P2332的“使用须知”。
* LED元件的发光颜色、亮度存在些差异, 即使型式相同的产品, 其发光颜色、亮度有时也会有所不同。

其他的LED照明灯请参照P2311~2332。

数量分类 标准订购 特殊订购
数量 1~50 51~
交货期 通常 另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P9

Example 使用范例

■安装方法(可后装。)

① 将照明灯具装入铝合金型材 ② 将固定件从两端装入的沟槽 ③ 把长舌部沿顺时针方向旋转90度, 即可使其滑动。 ④ 通过附属螺丝固定

配线穿过时请避开固定件底面的螺丝, 以免螺丝顶住配线。

■照度数据(参考值)

LEAL5-190/LEAL□-195 安装高度0.5m 安装高度1.0m

LEAL5-340/LEAL□-345 安装高度0.5m 安装高度1.0m

LEAL5-490/LEAL□-495 安装高度0.5m 安装高度1.0m

LEAL5-640/LEAL□-645 安装高度0.5m 安装高度1.0m

LEAL6-795/LEAL8-800 安装高度0.5m 安装高度1.0m

LEAL6-945/LEAL8-950 安装高度0.5m 安装高度1.0m

■发光光谱

相对光强度(a.u.)

波长(nm)

铝合金型材
支架

型材用螺帽

沟槽盖条

附加机配件

脚轮

门部件

其他型材

37 铝合金型材
支架・配件